

Philips Fidelio
Mikrofonlu kulaklık

Yüksek çözünürlüklü ses

Kulak içi
Son derece yumuşak silikon
kapaklar
Düz kablo



S2BK

Üstün kaliteli hi-fi sistem

Nereye giderseniz gidin

Philips Fidelio S2 kulaklık, doğal, dengeli ve sanatçının vermek istediği tüm duyguları açığa çıkaran ses üretmek için hassas şekilde üretilmiştir. Hareket halindeyken gerçek konfor ve keyif için hafif ama dayanıklı tasarımıyla muhteşem ses sunar.

Hassaslık için tasarlandı

- Yüksek Çözünürlüklü ses kalitesi, müziği en saf halinde üretir
- Olağanüstü ses için güçlü 13,5 mm neodimyum sürücüler
- Mükemmel yüksek frekans performansı için katmanlı hareket kontrolü sürücüler
- Özel tasarım metal muhafaza titreşimi ve rezonansı azaltır
- Ses dengesi ve bas genişliği için yarı kapalı arka tasarım

Hareket halinde konforlu dinleme keyfi

- 5 farklı boydaki ultra yumuşak silikon uçlar özel ve tam uyum sağlar
- Hafiflik ve sağlamlık için bakır alaşım dış muhafaza
- Daha fazla koruma için çizilmeye dayanıklı son derece parlak kaplama
- Rahat uyum ve ses yalıtımı için 2 adet Comply™ Köpük Uç
- Kulağa tam oturan ve basıncı dağıtan ergonomik kulaklık

Rahatlık için tasarlandı

- Kablo üstü kumanda ve mikrofonla müzik ve aramalar arasında geçiş yapın
- Kulaklığınızı kullanmadığınızda saklamanız için koruma çantası



2014



PHILIPS
Fidelio

Mikrofonlu kulaklık

Yüksek çözünürlüklü ses Kulak içi, Son derece yumuşak silikon kapaklar, Düz kablo

Özellikler

Yüksek çözünürlüklü ses



Yüksek Çözünürlüklü Ses, orijinal stüdyo kayıtlarını 16 bit/44,1 kHz CD formatlarından daha sadık bir şekilde üreterek en iyi ses performansını sunar. Kaliteden ödün vermeyen bu teknoloji, Yüksek Çözünürlüklü Sesi müzikseverlerin vazgeçilmezi haline getiriyor. Fidelio kulaklıklar, Yüksek Çözünürlüklü Ses kalitesi kaşesi için gereken katı kuralları karşılar. İster Yüksek Çözünürlüklü koleksiyonunuzu dinliyor olun ister daha geleneksel bir müzik kaynağını tercih ediyor olun, Fidelio kulaklıkların genişletilmiş kusursuz yüksek frekans aralığı müzik keyfinizi bir adım öteye taşır.

13,5 mm neodimyum sürücüler




Her hoparlör sürücüsü, eşleştirilmeden önce özenle seçilir, ayarlanır ve test edilir; böylece en dengeli ve doğal sesler elde edilir. 13,5 mm sürücüler yüksek güçlü neodimyum mıknatıslar kullanarak derin bir bas etkisi, orta aralıkta şeffaf sesler ve saf yüksek frekanslar üretir.

Yarı kapalı arka tasarım


Büyük, yüksek kaliteli sürücülerle bir araya gelen yarı kapalı arka mimari daha fazla bas genişliği sağlarken, tasarım sesin sızmasını en az seviyeye indirmek amacıyla optimize edilmiştir. Ön basınç eşitleme kanalları sesin daha ayrıntılı ve dengeli olmasını sağlayarak tıkanma efektini azaltır ve daha doğal bir dinleme deneyimi sunar.

Bakır alaşım dış muhafaza



Hafiflik ve sağlamlık için bakır alaşım dış muhafaza

Son derece parlak kaplama




Ergonomik tasarımlı kulak modülü, sadece mükemmel bir görünüm ve his sunmakla kalmayan aynı zamanda dayanıklılık ve çizilmelere karşı koruma sağlayan klasik piyano siyahı lake kullanılmış son derece parlak kaplamayla korunur. Koruyucu kaplama, kulaklığın kolayca temizlenmesini ve gittiğiniz her yere kolaylıkla götürebilmenizi sağlar.

S2BK/00

Sadece silin, yepyeni bir görünüme kavuştuğunu göreceksiniz.

Katmanlı hareket kontrolü sürücüler



Katmanlı Hareket Kontrolü (LMC) sürücüler, bir katman durdurma jeli kullanan çok katmanlı bir polimer diyafram içerir. Sert olan ve kontrol edilemeyen ve doğal olmayan tınılar üreten yüksek ses frekanslarındaki tek katmanlı geleneksel sürücülerin aksine, LMC sürücümüz çok katmanlı yapısıyla jel katmanının bir şekle sahip olması için sert olmayan bir sınır sağlar. Jel, fazla enerjiyi emip azaltarak sorunsuz ve daha düz bir frekans tepkisi sunar. Bu sayede, daha dengeli, doğal ve rafine bir yüksek frekans aralığı elde edilir.

Kablo üstü kumanda ve mikrofon



Fidelio S2 kulak içi kulaklıkta kablo üstü uzaktan kumanda ve mikrofon bulunur, bu sayede müziğiniz ve aramalarınız arasında kolayca geçiş yapabilirsiniz. Önemli kişilere ve müziğinize her zaman bağlı olun.

Teknik Özellikler

Ses

- Frekans tepkisi: 5- 40.000 Hz
- Hassasiyet: 107 dB
- Hoparlör çapı: 13,5 mm
- Maksimum güç girişi: 40 mW
- Empedans: 22 ohm
- Akustik sistem: Yarı kapalı

Tasarım

- Renk: Siyah

Aksesuarlar

- Saklama çantası

Bağlantı

- Kablo Bağlantısı: 3,5 mm 4 kutuplu (1,2 M)
- Aşağıdakilerle uyumludur:: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, MOTOROLA, Sony, Nokia*, SAMSUNG*. Sony Ericsson ile NOKIA ve SAMSUNG'un eski modelleri için müşteri desteği aracılığıyla *ekstra konektör mevcuttur



Yayın tarihi 2017-02-16

Sürüm: 5.2.7

12 NC: 8670 000 97384
EAN: 69 23410 71930 7

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com