

Philips Fidelio
Cuffie con microfono

Audio ad alta risoluzione

Auricolare
Cuscinetti ultramorbidi in silicone
Cavo piatto



S2WT

Audio ad alta fedeltà, qualità superiore

Ovunque vai

Le cuffie Philips Fidelio S2 sono progettate al meglio per offrirti un audio naturale e bilanciato, che riveli ogni dettaglio pensato dall'artista. Audio straordinario in un design leggero ma robusto, per il massimo comfort e piacere quando sei in viaggio.

Progettate per la precisione

- L'audio ad alta risoluzione riproduce la musica nella forma più pura
- Driver al neodimio da 13,5 mm ad elevata potenza per un audio eccezionale
- Driver stratificati con controllo del movimento per alte frequenze raffinate
- Lo speciale rivestimento in metallo riduce le vibrazioni e la risonanza
- Design con retro semichiuso per un audio bilanciato e bassi estesi

Ascolto a tutto comfort

- 2 paia di auricolari in schiuma Comply™ per una vestibilità perfetta e un isolamento acustico ottimale
- Morbidi auricolari in silicone disponibili in 5 misure per un'aderenza personalizzata e perfetta
- Rivestimento esterno in lega di rame per la massima leggerezza e durata
- Gli auricolari ergonomici offrono un'ottima aderenza e disperdono la pressione
- Rivestimento anti-graffio ultra lucido per la massima protezione

Creati per la comodità

- Passa dalla musica alle chiamate con il telecomando e il microfono in linea
- Astuccio di protezione per conservare le cuffie quando non le usi



2014



PHILIPS
Fidelio

Cuffie con microfono

Audio ad alta risoluzione Auricolare, Cuscinetti ultramorbidissimi in silicone, Cavo piatto

S2WT/00

In evidenza

Driver al neodimio da 13,5 mm




Ogni driver dell'altoparlante è stato accuratamente selezionato, sintonizzato e testato prima di essere associato per garantire l'audio più bilanciato e naturale. I driver da 13,5 mm utilizzano magneti al neodimio ad elevata potenza per offrire bassi profondi, toni medi chiari e frequenze alte ben definite.

Design con retro semichiuso

L'architettura con retro semichiuso unita a driver grandi e di ottima qualità garantisce una maggiore estensione dei bassi, mentre il design risulta ottimizzato per ridurre al minimo la dispersione del suono. I canali di equalizzazione della pressione anteriori consentono di ottenere un audio più dettagliato e bilanciato, aiutando a ridurre l'effetto occlusione per un'esperienza di ascolto più naturale.

Driver stratificati con controllo del movimento



I driver LMC (Layered Motion Control) sono composti da una membrana multistrato

circondata da un gel antivibrazioni. A differenza dei driver monostrato alle maggiori frequenze audio che risultano rigidi e riproducono un timbro incontrollato e innaturale, il nostro driver LMC multistrato forma uno sbarramento non rigido che mantiene lo strato di gel nella forma corretta. Il gel assorbe e attutisce le energie in eccesso, offrendo una risposta in frequenza omogenea e più piatta e alte frequenze bilanciate, naturali e ben definite.

Rivestimento esterno in lega di rame



Rivestimento esterno in lega di rame per la massima leggerezza e durata

Speciale rivestimento in metallo



Il rivestimento in metallo è stato accuratamente progettato per ridurre la risonanza e le vibrazioni e offrire così un audio preciso caratterizzato dalla massima ricchezza di dettagli.

Auricolari ergonomici



Gli auricolari Fidelio S2 hanno una forma ergonomica che segue la curva naturale dell'orecchio, disperdendo allo stesso tempo la pressione. Il design in lega di rame leggera e materiali di prima qualità, garantisce un comfort duraturo per godere appieno della tua musica.

Rivestimento ultra lucido



Questi auricolari dal design ergonomico sono protetti da una finitura ultra lucida abbinata alla classica laccatura patinata bianca che offre un look e uno stile elegante nonché massima durata e resistenza contro i graffi. Il rivestimento protettivo rende gli auricolari facili da pulire e trasportare ovunque tu vada. Solo una passata e sembreranno nuovi di zecca.

Cuffie con microfono

Audio ad alta risoluzione Auricolare, Cuscinetti ultramorbidi in silicone, Cavo piatto

S2WT/00

Specifiche

Audio

- Risposta in frequenza: 5-40.000 Hz
- Sensibilità: 107 dB
- Diametro altoparlante: 13,5 mm
- Potenza in ingresso massima: 40 mW
- Impedenza: 22 ohm
- Sistema acustico: Semichiuso

Design

- Colore: White

Accessori

- Custodia

Connettività

- Cavo di collegamento: 3,5 mm a 4 poli (1,2 m)
- Compatibile con: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, MOTOROLA, Sony, Nokia*, SAMSUNG*
*Connettore extra disponibile tramite l'assistenza clienti per i modelli Sony Ericsson, modelli più vecchi NOKIA e SAMSUNG



Data di rilascio
2016-07-20

Versione: 4.2.7

12 NC: 8670 000 97386
EAN: 06 92341 07192 91

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com