

# PHILIPS

## 전기 면도기

Shaver series 300

고급형 셰이빙 헤드

클로즈컷

방수 제품



S300



## 자신감을 주는 위생적인 면도

### 고급형 클로즈컷 셰이빙헤드 사용

더욱 위생적인 면도가 가능한 고급형 클로즈컷 면도 시스템은 필립스 S300 시리즈 면도기에서만 경험하실 수 있습니다.

#### 깨끗한 면도

- 고급형 셰이빙헤드
- 쿠션형 헤드를 사용하여 얼굴의 곡선에 따라 움직임
- 리플렉스 액션을 사용하여 얼굴의 곡선에 따라 움직임

#### 위생적인 면도

- 위생적인 사용을 위해 사용 후 수돗물로 세척

#### 탁월한 디자인과 품질

- 최신 유행을 반영한 디자인
- 모든 시장에 하나의 글로벌 품질 기준 적용
- 매끄러움, 부드러움, 유선형
- 최대 2년동안 지속



reddot award 2016  
winner

# 주요 제품

## 클로즈컷 면도 시스템



네덜란드에서 제작된 클로즈컷 면도 시스템으로 깨끗한 면도감을 느낄 수 있습니다.

## 개별적으로 움직이는 쿠션형 헤드



쿠션형 헤드로 면도날이 더욱 밀착됩니다.

## 리플렉스 액션



리플렉스 액션으로 면도날이 더욱 밀착됩니다.

## 세척 가능



사용 후 수돗물로 편리하고 위생적으로 세척할 수 있습니다.

## 최고의 디자인

필립스만의 독특한 디자인에 최신 패션과 섬세한 그림감을 결합했습니다.

## 세계적인 수준의 제품



필립스의 품질 기준은 시장 전반의 여러 요구 사항을 충족시키고 있으며 2년의 글로벌 품질 보증을 제공합니다.

## 처리 기술

공정 및 조립에 대한 엄격한 품질 요건을 통해 혁신적인 디자인이 실제로 구현될 수 있습니다.

## 자가 연마 면도날



2년 동안 언제나 한결 같이 뛰어난 면도 성능을 느낄 수 있습니다. 웨이빙 헤드는 2년마다 교체하는 것이 좋습니다.

# 사양

## 액세서리

유지관리: 청소용 브러시, 보호캡

## 디자인

색상: 화이트 앤 블랙

꼭지: 화이트

## 편리한 사용

디스플레이: 어댑터 충전 표시등

충전: 충전식, 코드없는 무선 타입

세척: 세척 가능

충전 시간: 10시간

면도 시간: 최대 20분

## 소비전력

배터리 유형: NiMH

자동 전압: 100-240V

최대 소비 전력: 1 W

대기 전력 소비량: 0.1W 미만

## 서비스

2년 무상 애프터 서비스

교체용 헤드: SH30으로 2년마다 교체



reddot award 2016  
winner

**Red Dot Award 2016**  
300 Series Shaver Red Dot Award 2016