

PHILIPS

Tørr elektrisk
barbermaskin

Shaver series 3000

ComfortCut-knivsystem

Flex-hoder med fire retninger



S3120/06



Praktisk og enkel barbering

Behagelig nært

SHAVER Series 3000 gir deg en enkel, praktisk og komfortabel barbering til en overkommelig pris. Flex-hoder med fire retninger og ComfortCut-bladsystemet garanterer et glatt resultat.

En behagelig barbering

- De avrundede kantene beveger seg jevnt over huden og gir en skånsom barbering

Justerer seg etter alle konturene i ansiktet og på halsen

- Skjærehoder kan bøyes i fire retninger, slik at du enkelt kan følge konturene i ansiktet

Lett å bruke

- Konsekvent maksimal ytelse år etter år
- 45 minutter barbering uten ledning etter åtte timer med lading
- Åpne med ett trykk for enkel rengjøring
- Kan brukes med ledning og trådløst

Høydepunkter

ComfortCut-knivsystem



Få en komfortabel tørr barbering. ComfortCut-bladsystemet med skjærehoder med avrundet profil glir mykt over huden samtidig som at den beskytter den mot sår og kutt.

Flex-hoder med fire retninger



Flex-hoder med fire uavhengige bevegelser justerer seg etter konturene i ansiktet, slik at du får en enkel barbering, selv på halsen og kjeven.

Li-ion-ytelse



Li-ion

Barber deg lengre med hver lading. Barbermaskinen fortsetter like sterkt i år etter år, takket være kraftige og effektive litium-ion-batterier.

45 minutter med trådløs barbering



Du får 45+ minutter driftstid – som tilsvarer ca. 15 barberinger – etter åtte timer lading. Eller du kan koble enheten til strømnettet.

Ettrykks åpneknapp



Trykk ganske enkelt opp hodene, og skyll dem grundig under springen.

Kan brukes med og uten ledning



Denne barbermaskinen er utformet for å brukes enten med ledning eller trådløst. Bruk ledningen for å barbere under ladingen. Eller barber uten strømtilkobling når barbermaskinen er oppladet.

Spesifikasjoner

Barberingsresultat

Følger konturene: Flex-hoder med fire retninger

Barberingssystem: ComfortCut-knivsystem

Tilbehør

Vedlikehold: Beskyttende deksel

Enkel i bruk

Rengjøring: Alt kan vaskes

Skjerm: Indikator for lavt batterinivå, Indikator for utskifting av skjærehoder

Drift: Bruk med og uten ledning

Utforming

Håndtak: Ergonomisk grep og håndtering

Farge: Presisjonssvart

Drift

Batteritype: Litium-ion

Driftstid: 45 min / 15 barberinger

Lading: Full lading etter 8 timer

Automatisk spenning: 100–240 V

Maks. strømforbruk: 9 W

Stand-by-strøm: 0,1 W

Service

To års garanti

Erstatningshode: Bytt annethvert år med SH30

