



Tørr elektrisk barbermaskin

- ComfortCut-knivsystem
- Flex-hoder med fire retninger

S3120/06

Praktisk og enkel barbering

Behagelig nært

SHAVER Series 3000 gir deg en enkel, praktisk og komfortabel barbering til en overkommelig pris. Flex-hoder med fire retninger og ComfortCut-bladsystemet garanterer et glatt resultat.

Fordeler

En behagelig barbering

- De avrundede kantene beveger seg jevnt over huden og gir en skånsom barbering

Justerer seg etter alle konturene i ansiktet og på halsen

- Skjærehoder kan bøyes i fire retninger, slik at du enkelt kan følge konturene i ansiktet

Lett å bruke

- Konsekvent maksimal ytelse år etter år
- 45 minutter barbering uten ledning etter åtte timer med lading
- Åpne med ett trykk for enkel rengjøring
- Kan brukes med ledning og trådløst

PHILIPS

Funksjoner

ComfortCut-knivsystem



Få en komfortabel tørr barbering. ComfortCut-bladsystemet med skjærehoder med avrundet profil glir mykt over huden samtidig som at den beskytter den mot sår og kutt.

Flex-hoder med fire retninger



Flex-hoder med fire uavhengige bevegelser justerer seg etter konturene i ansiktet, slik at du får en enkel barbering, selv på halsen og kjeven.

Li-ion-lytelse



Barber deg lengre med hver lading. Barbermaskinen fortsetter like sterkt i år etter år, takket være kraftige og effektive litium-ion-batterier.

45 minutter med trådløs barbering



Du får 45+ minutter driftstid – som tilsvarer ca. 15 barberinger – etter åtte timer lading. Eller du kan koble enheten til strømnettet.

Ettrykks åpneknapp



Trykk ganske enkelt opp hodene, og skyll dem grundig under springen.

Kan brukes med og uten ledning



Denne barbermaskinen er utformet for å brukes enten med ledning eller trådløst. Bruk ledningen for å barbere under ladingen. Eller barber uten strømtilkobling når barbermaskinen er oppladet.

spesifikasjoner

Vær oppmerksom på at dette er et hefte før salg. Innholdet i heftet representerer den kunnskapen vi har per dags dato og landet nevnt ovenfor. Innholdet i dette heftet kan endres uten varsel. Philips påtar seg ikke noe erstatningsansvar når det gjelder innholdet i dette heftet.

Barberingsresultat

Følger konturene Barberingssystem	Flex-hoder med fire retninger ComfortCut-knivsystem
--------------------------------------	--

Tilbehør

Vedlikehold	Beskyttende deksel
-------------	--------------------

Enkel i bruk

Rengjøring Skjerm	Alt kan vaskes Indikator for lavt batterinivå Indikator for utskifting av skjærehoder
Drift	Bruk med og uten ledning

Utforming

Håndtak Farge	Ergonomisk grep og håndtering Presisjonssvart
------------------	--

Drift

Batteritype	Litium-ion
Driftstid	45 min / 15 barberinger
Lading	Full lading etter 8 timer
Automatisk spenning	100–240 V
Maks. strømforbruk	9 W
Stand-by-strøm	0,1 W

Service

To års garanti Erstatningshode	Ja Bytt annethvert år med SH30
-----------------------------------	-----------------------------------

Mål, emballasje

Høyde	23,20 cm
Bredde	15,90 cm
Dybde	7,00 cm
Nettvekt	0,27 kg
Bruttovekt	0,40 kg
EAN	08710103765837
Antallet produkter som følger med	1
Opprinnelsesland	NL
Harmonisert system- kode	851010

Ytre eske

Lengde	32,50 cm
Bredde	14,70 cm
Høyde	24,60 cm
Bruttovekt	1,72 kg
EAN	18710103765834
Antall emballasjer	4



data kan endres
2019, Mai 23

Version: 7.1.1
EAN: 08710103765837

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerkene eies av Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com