

PHILIPS

飞利浦300系列电动
剃须刀

Shaver series 300

进口剃须刀头

清洁切剃

水洗设计



S360



卫生洁净剃须，让您信心十足 配备进口清洁切剃剃须刀头

飞利浦 S300 系列剃须刀配备进口清洁切剃系统，为您带来优质、卫生的剃须体验。

洁净剃须

- 进口的剃须刀头
- 采用浮动式刀头，紧贴面部轮廓
- 采用弹性贴面技术，紧贴面部轮廓

卫生剃须

- 每次使用后可在水龙头下冲洗，使用方便卫生

卓越的设计和品质

- 设计彰显新趋势
- 各个市场采用全球统一的质量标准
- 无缝、顺滑、精简
- 使用寿命长达 2 年

易于使用

- 支持 45 分钟剃须时间



reddot award 2016
winner

产品亮点

规格

清洁剃须系统



荷兰进口清洁剃须系统，带给您洁净剃须体验。

45 分钟剃须时间



1 次完全充电后，即可不接电源线使用 45 分钟。

独立浮动刀头



浮动式刀头，提升贴合剃须体验。

最佳“时尚”设计

延续飞利浦别具匠心的设计，汇集新时尚元素与舒适的握持体验于一体。

世界一流产品



飞利浦以统一的质量标准满足各个市场的不同需求，提供 2 年全球保修。

弹性贴面



弹性贴面技术，提升贴合剃须体验。

处理技术

在加工和装配环节采取严格的质量要求，处处体现创新设计。

自动研磨刀片



在 2 年内，您始终能够享受卓越的剃须性能。建议您每 2 年更换一次剃须刀头。

100% 可水洗



每次使用后可在水龙头下冲洗，方便卫生。

设计

颜色: 金属棕色
旋钮: 镀铬环

操作简易

显示屏: 适配器带有充电指示灯
充电: 充电式设计, 充电使用, 无需拖带电源线
清洁: 可完全水洗
充电时间: 10 小时
剃须时间: 长达 45 分钟

功率

电池类型: 镍氢电池
自动电压: 100-240 伏
最大功耗: 1 瓦
待机功耗: < 0.1 瓦

服务

2 年保修
替换刀头: 每两年使用 SH30 更换一次

附件

维护: 清洁刷, 保护盖



reddot award 2016
winner

2016 年度红点奖
300 系列剃须刀 2016 年度红点奖