

PHILIPS

Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

AquaTouch

Sistema de cuchillas ComfortCut

30 min de uso inalám./8 horas de carga

Recortador de precisión SmartClick



S5050/04



Afeitada segura en seco y húmedo

Protege 10 veces más que una cuchilla normal

La afeitadora AquaTouch protege tu piel mientras disfrutas de una afeitada refrescante. Nuestro sistema de cuchillas ComfortCut con cabezales de perfil redondeados se desliza suavemente y está diseñado para proteger tu piel.

Un resultado final cómodo y al ras

- El perfil redondeado de los cabezales está diseñado para proteger la piel
- Disfruta de una cómoda afeitada en seco o de una refrescante afeitada húmeda con Aquatec
- Los extremos redondeados se mueven suavemente por la piel para una afeitada segura
- Los cabezales tienen 5 posiciones para brindar una afeitada rápida y al ras

Fácil de usar

- 30 minutos de afeitado sin cable
- 8 horas de tiempo de carga
- Indicador de batería de 1 nivel y de bloqueo para viajes
- Garantía de 2 años, voltaje universal y cuchillas reemplazables

Saca el máximo partido a tu afeitadora

- Recortador de fácil montaje para lucir un perfilado de patillas y de bigote perfecto



asimpleswitch.com

Destacados

Sistema de protección de la piel



Afeitada al ras sin rasguños ni cortes. Nuestro sistema de cuchillas ComfortCut con perfil de cabezales redondeados se desliza suavemente, mientras protege la piel.

Aquatec Wet & Dry



Elige tu afeitada. Gracias al sello AquaTec Wet & Dry, puedes optar por una cómoda afeitada rápida en seco. O bien, afeitarte en húmedo, con gel o espuma, incluso en la ducha.

Sistema de cuchillas ComfortCut



Obtén una afeitada cómoda, en seco o húmedo. Nuestras cuchillas ComfortCut con cabezales de perfil redondeado se deslizan suavemente por la piel, mientras te protege de rasguños y cortes.

Cabezales Flex de cinco direcciones



Los cabezales Flex de 5 posiciones con 5 movimientos independientes garantiza el contacto cerca de la piel para lograr una afeitada rápida y al ras incluso en la línea de la mandíbula y el cuello.

Recortador de precisión SmartClick



Haz clic en nuestro recortador de precisión suave para terminar tu look. Es ideal para mantener el bigote y recortar las patillas.

30 minutos de afeitado sin cable



Obtendrás más de 30 minutos de funcionamiento, es decir, 9 afeitadas con ocho horas de carga. Esta afeitadora solo funciona en modo inalámbrico.

8 horas de tiempo de carga



Afeita por más tiempo con cada carga, gracias a nuestra eficiente y duradera batería de NiMH

Pantalla LED



La pantalla intuitiva muestra información relevante, lo que te permite obtener el mejor rendimiento de la afeitadora: - Indicador de batería de 1 nivel - Indicador de batería baja - Indicador de bloqueo para viajes



asimpleswitch.com

Logotipo ecológico de Philips

Los productos ecológicos de Philips pueden reducir los costos, el consumo energético y las emisiones de CO₂. ¿Cómo? Ofrecen una mejora medioambiental significativa en una o varias de las áreas ecológicas centrales de Philips: consumo eficiente, embalaje, sustancias peligrosas, peso, reciclaje y eliminación de productos y confiabilidad de la vida útil.

Especificaciones

Desempeño de afeitado

Peine que sigue los contornos: Cabezales Flex de cinco direcciones

Sistema de afeitado: Sistema de cuchillas ComfortCut

SkinComfort: AquaTec Wet & Dry, Sistema de protección de la piel

Accesorios

SmartClick: Recortador de precisión

Mantenimiento: Tapa protectora

Fácil de usar

Pantalla: Indicador de batería de 1 nivel, Indicador de batería baja, Indicador de bloqueo para viajes

Limpieza: Totalmente lavable

Funcionamiento: Desconectar antes del uso

Diseño

Mango: Mango ergonómico y fácil manejo

Color: Azul turquesa, azul turquesa, negro

Energía

Voltaje automático: 100-240 V

Tipo de batería: NiMH

Tiempo de funcionamiento: 30 min/9 afeitadas

Carga: Carga completa de 8 horas, Recargable

Máximo consumo de energía: 9 W

Modo de espera: 0,1 W

Servicio

2 años de garantía: Y

Cabezal reemplazable: Reemplazar cada 2 años por el modelo SH50

