

PHILIPS

Rasoir électrique
100 % étanche

AquaTouch

Lames ComfortCut

30 min d'autonomie pour 8 h de charge

Tondeuse de précision
SmartClick

Tondeuse corps incluse



S5050/64



Un rasage respectueux de la peau

Protège la peau 10 x mieux qu'un rasoir manuel

Le rasoir AquaTouch vous offre un rasage rafraîchissant tout en protégeant votre peau. Nos têtes équipées de lames ComfortCut aux bords arrondis glissent parfaitement sur la peau pour une meilleure protection.

Confort et précision

- Des contours de têtes arrondis pour mieux protéger la peau
- Obtenez un rasage à sec confortable ou rafraîchissant sur peau humide grâce au système AquaTec
- Les mouvements souples des contours de têtes arrondis permettent un rasage respectueux de la peau
- Les têtes s'inclinent dans 5 directions pour un rasage de près et rapide

Facile à utiliser

- 30 minutes d'autonomie
- Temps de charge de 8 h
- Indicateur de charge à 1 niveau et indicateur de verrouillage
- 2 ans de garantie, tension universelle et lames remplaçables

Pour une utilisation optimale de votre rasoir

- Accessoire tondeuse clipsable pour une moustache et des pattes impeccables

Respect de votre peau

- Pour tailler de près à 0,5 mm tout en protégeant votre peau
- Coupez dans toutes les directions avec le sabot de 3 mm



reddot award 2016
winner

Points forts

Système Skin Protection



Rasez-vous de près sans vous couper ni irriter votre peau. Les lames ComfortCut aux bords arrondis glissent parfaitement sur la peau pour mieux la protéger.

Aquatec 100 % étanche



Rasez-vous comme bon vous semble. Avec le système AquaTec 100 % étanche, vous pouvez opter pour un rasage à sec rapide et confortable, ou vous raser sur peau humide - avec du gel ou de la mousse - même sous la douche.

Lames ComfortCut



Un rasage confortable sur peau sèche ou humide. Nos têtes équipées de lames ComfortCut aux bords arrondis glissent parfaitement sur la peau pour la protéger des coupures et égratignures.

Têtes flexibles dans 5 directions




Les têtes flexibles dans 5 directions décrivent 5 mouvements indépendants assurant un contact optimal avec la peau, pour un rasage de près rapide, même sur le cou et la mâchoire.

Tondeuse de précision SmartClick



Clipsez notre tondeuse de précision respectueuse de la peau pour parfaire votre style. C'est la solution idéale pour entretenir la moustache et tailler les pattes.

30 minutes d'autonomie



Vous bénéficierez d'au moins 30 minutes d'autonomie, soit environ 9 rasages, avec 8 h de charge. Ce rasoir fonctionne uniquement en mode sans fil.

Temps de charge de 8 h



Une plus grande autonomie grâce à la batterie NiMH longue durée et efficace.



iF DESIGN AWARD 2016

L'excellence en matière de design iF DESIGN AWARD 2016



asimpleswitch.com

Logo « Produit Vert » Philips

Les produits verts de Philips permettent de réduire les coûts, la consommation énergétique et les émissions de CO₂. Comment ? Grâce à une amélioration environnementale significative dans un ou plusieurs de nos champs d'actions écologiques clés (efficacité énergétique, conditionnement, substances dangereuses, poids, recyclage, recyclabilité et durabilité).



reddot award 2016
winner

Prix Red Dot 2016 : lauréat

L'excellence en matière de design Prix Red Dot 2016 : lauréat

Caractéristiques

Performance de rasage

Système de rasage: Lames ComfortCut

Suivi des contours: Têtes flexibles dans 5 directions

Confort pour la peau: Système Skin Protection, AquaTec Wet & Dry

Accessoires

Tondeuse corps incluse

SmartClick: Tondeuse de précision

Trousse: Pochette de rangement exclusive

Entretien: Capot de protection

Facile d'utilisation

Afficheur: Indicateur d'autonomie à 1 niveau, Voyant de charge faible, Indicateur de verrouillage pour les transports

Nettoyage: Entièrement lavable

Fonctionnement: Débrancher avant utilisation

Design

Poignée: Design ergonomique pour une bonne prise en main

Couleur: Bleu aquatique - Bleu aquatique - Noir

Alimentation

Type de batterie: NiMH

Autonomie: 30 min / 9 rasages

Charge: Charge complète en 8 heures

Tension automatique: 100-240 V

Consommation maximale: 9 W

Consommation en veille: 0,1 W

Entretien

Deux ans de garantie

Tête de rechange: Remplacer tous les 2 ans avec SH50

