

# PHILIPS

Rasoio elettrico Wet  
& Dry

Shaver series 5000

Sistema a lame ComfortCut

30min di uso senza filo/8h di ricarica

Rifinitore di precisione  
SmartClick

Bodygroom incluso



S5050/64



## Rasatura confortevole su pelle bagnata o asciutta

### Protegge la pelle durante la rasatura

Il rasoio AquaTouch protegge la pelle e offre una rasatura rinfrescante. Il sistema a lama ComfortCut con profili delle testine arrotondati scorre perfettamente sulla tua pelle, proteggendola.

#### Rasatura confortevole, risultato finale impeccabile

- Testine dal profilo arrotondato, per proteggere la tua pelle
- AquaTec consente una rasatura confortevole a secco, o rinfrescante sulla pelle bagnata
- I bordi arrotondati permettono un miglior scorrimento sulla pelle, per una rasatura confortevole
- Le testine si flettono in 5 direzioni per una rasatura veloce ed efficace

#### Semplicità d'uso

- 30 minuti di rasatura senza filo
- Tempo di ricarica di 8 ore
- Indicatori batteria a 1 livello e blocco da viaggio
- Garanzia di 2 anni, voltaggio internazionale, lame sostituibili

#### Sfrutta al meglio il tuo rasoio

- Rifinitore ad aggancio, per una rifinitura perfetta di baffi e basette

#### Prestazioni ottimali e rispetto per la pelle

- Proteggi la pelle e rifinisci fino a 0,5 mm
- Rifinisci i peli in qualsiasi direzione con il pettine da 3 mm



reddot award 2016  
winner


# In evidenza

## Sistema di protezione della pelle



Rasatura precisa senza segni o tagli. Il sistema a lama ComfortCut con profili delle testine arrotondati scorre perfettamente sulla tua pelle, proteggendola.

## Aquatec Wet & Dry



Scegli come preferisci raderti. Grazie al sistema AquaTec Wet & Dry, puoi optare per una rasatura veloce e confortevole su pelle asciutta. In alternativa, su pelle bagnata - con gel o schiuma - perfino sotto la doccia.

## Sistema a lame ComfortCut



Esegui una rasatura su pelle bagnata o asciutta con la massima comodità. Le nostre lame ComfortCut e le testine con profilo arrotondato scorrono facilmente sulla pelle evitando graffi o tagli.

## Testine Flex con mov. in 5 direzioni




Le testine Flex con movimenti indipendenti in 5 direzioni garantiscono un contatto uniforme sulla pelle e una rasatura rapida e precisa su collo e mascelle.

## Rifinitore di precisione SmartClick



Aggancia il nostro rifinitore di precisione e definisci il tuo stile. Ideale per regolare i baffi e rifinire le basette.

## 30 minuti di rasatura senza filo



Con otto ore di ricarica, avrai un'autonomia di oltre 30 minuti, per circa 9 rasature. Questo rasoio funziona solo in modalità senza filo.

## Tempo di ricarica di 8 ore



Rasatura più duratura ad ogni ricarica, grazie alla nostra potente batteria NiMH a lunga durata e a risparmio energetico.



## iF DESIGN AWARD 2016

Eccellenza del design iF DESIGN AWARD 2016



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## Logo Philips Green

I prodotti Philips Green possono ridurre i costi, il consumo di energia e le emissioni di CO2. Come? Offrono miglioramenti significativi per l'ambiente in una o più delle seguenti categorie principali Philips Green: efficienza energetica, confezionamento, sostanze pericolose, peso, riciclaggio e smaltimento, durata e affidabilità.



reddot award 2016  
winner

## Vincitore del premio Red Dot Award 2016

Eccellenza del design Vincitore del premio Red Dot Award 2016

# Specifiche

## Prestazioni di rasatura

**Sistema di rasatura:** Sistema a lame ComfortCut

**Segue le linee del viso:** Testine Flex con mov. in 5 direzioni

**SkinComfort:** Sistema SkinProtection, AquaTec Wet & Dry

## Accessori

**Bodygroom incluso**

**SmartClick:** Rifinitore di precisione

**Custodia:** Astuccio esclusivo

**Manutenzione:** Cappuccio protettivo

## Facilità d'utilizzo

**Display:** Indicatore batteria ad 1 livello, Indicatore di batteria scarica, Indicatore blocco da viaggio

**Pulizia:** Completamente lavabile

**Funzionamento:** Prima dell'uso, scollegare l'apparecchio

## Design

**Impugnatura:** Impugnatura ergonomica

**Colore:** Blu acqua – Blu acqua – Nero

## Assorbimento

**Tipo di batteria:** NiMH

**Autonomia:** 30 min / 9 rasature

**Carica:** 8 ore per una ricarica completa

**Voltaggio automatico:** 100-240 V

**Consumo energetico massimo:** 9 W

**Alimentazione in stand-by:** 0,1 W

## Assistenza

**Garanzia di 2 anni**

**Testina di ricambio:** Sostituire ogni 2 anni con SH50

