

# PHILIPS

Elektrischer Nass-  
und Trockenrasierer

Shaver series 5000

ComfortCut-Schersystem

40 Min. Akkubetrieb/1 Std.  
Ladezeit

SmartClick-Präzisionstrimmer

Mit Bodygroom



S5070/92



## Nass oder trocken, sanfte Rasur

Schützt 10 Mal besser als herkömmliche Klingen

Der AquaTouch-Rasierer schützt Ihre Haut und bietet Ihnen gleichzeitig eine erfrischende Rasur. Unser ComfortCut-Klingensystem mit abgerundetem Profil gleitet problemlos über die Haut und ist dafür ausgelegt, diese zu schützen.

### Ein angenehmes und gründliches Ergebnis

- Scherkopf mit abgerundetem Profil zum Schutz der Haut
- Schonende Trocken- oder erfrischende Nassrasur mit Aquatec
- Abgerundete Kanten bewegen sich mühelos über die Haut für eine sanfte Rasur
- Scherköpfe sind in 5 Richtungen beweglich für eine gründliche Rasur

### Einfache Bedienung

- 40 Minuten kabellos rasieren
- Ladezeit 1 Stunde
- 1-stufige Akkustands- und Reisesicherungsanzeige
- 2 Jahre Garantie, weltweite Spannungsanpassung, austauschbare Klingen

### Holen Sie das Beste aus Ihrem Rasierer heraus

- Aufsteckbarer Trimmer für perfektes Trimmen von Schnurrbart oder Koteletten

### Hautfreundlichkeit

- Schützen Sie Ihre Haut beim Trimmen Ihrer Körperbehaarung auf bis zu 0,5 mm
- Trimmen Sie Körperhaar in jeder Richtung mit dem 3-mm-Kammaufsatz.



reddot award 2016  
winner

# Besonderheiten

## Hautpflegesystem



Gründliche Rasur ohne Schnittverletzungen. Unser ComfortCut-Klingensystem mit abgerundetem Profil gleitet problemlos über die Haut und schützt sie.

## Aquatec Wet & Dry



Wählen Sie Ihre bevorzugte Art der Rasur. Mit der AquaTec Wet & Dry-Versiegelung können Sie sich für eine schnelle und angenehme Trockenrasur entscheiden oder sich nass rasieren – mit Rasiergel oder -schaum, selbst unter der Dusche.

## ComfortCut-Schersystem



Genießen Sie sowohl nass als auch trocken eine sanfte Rasur. Das abgerundete Profil unserer Comfort Cut-Klingen gleitet sanft über Ihre Haut und schützt sie vor Schnittverletzungen.

## In 5 Richtungen bewegl. Flex-Scherköpfe



In 5 Richtungen bewegliche Flex-Scherköpfe gewährleisten engen Hautkontakt für eine schnelle und gründliche Rasur, selbst an Hals- und Kinnpartie.

## SmartClick-Präzisionstrimmer



Stecken Sie unseren hautschonenden Präzisionstrimmer auf das Handstück, um Ihren Look zu perfektionieren. Dieser ist besonders für die Pflege Ihres Schnurrbarts und das Schneiden von Koteletten geeignet.

## 40 Minuten kabellos rasieren



Mehr als 40 Minuten Laufzeit (etwa 13 Rasuren) mit einer Aufladung von einer Stunde. Dieser Rasierer kann nur im Akkubetrieb verwendet werden.

## 1 Stunde Ladezeit



Rasieren Sie dank unseres leistungsstarken, energieeffizienten, langlebigen Akkus länger mit jedem Ladevorgang. Eine Schnellladung von 5 Minuten bietet Ihnen genug Energie für eine Rasur.



## iF DESIGN AWARD 2016

Exzellentes Design iF DESIGN AWARD 2016



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## Das "Grüne Logo" von Philips

Philips Produkte mit dem "Grünen Logo" können Kosten, Energieverbrauch und CO<sub>2</sub>-Ausstoß senken. Wie? Diese Produkte sorgen für eine deutliche Verbesserung des Klimaschutzes auf mindestens einem der grünen Schwerpunktgebiete von Philips: Energieeffizienz, Verpackung, gefährliche Substanzen, Gewicht, Recycling und Entsorgung sowie lebenslange Verlässlichkeit.



reddot award 2016  
winner

## Red Dot Award 2016: Gewinner

Exzellentes Design Red Dot Award 2016: Gewinner

# Daten

## Rasierleistung

**Schersystem:** ComfortCut-Schersystem

**Konturenanpassung:** In 5 Richtungen bewegl.  
Flex-Scherköpfe

**SkinComfort:** Hautpflegesystem, AquaTec  
Wet & Dry

## Zubehör

**SmartClick:** Präzisionstrimmer

**Mit Bodygroom**

**Schutz:** Schutzkappe

## Benutzerfreundlichkeit

**Anzeige:** 1-stufige Akkustandsanzeige,  
Warnanzeige bei geringem Ladestand,  
Reisesicherungsanzeige

**Pflege:** Vollständig abwaschbar

**Betrieb:** Ziehen Sie vor dem Gebrauch den  
Netzstecker aus der Steckdose

## Design

**Handstück:** Ergonomischer Griff & einfache  
Handhabung

**Farbe:** Dunkelgrau – Meerblau

## Power

**Akkutyp:** NiMH

**Akkulaufzeit:** 40 Min/13 Rasuren

**Ladezeit:** Vollständig geladen in 1 Stunde,  
Schnellladung in 5 Minuten für 1 Rasur

**Automatische Spannungsanpassung:** 100–240  
V

**Max. Stromverbrauch:** 9 W

**Standby-Stromverbrauch:** 0,1 W

## Service

**2 Jahre Garantie**

**Ersatzklinge:** Alle 2 Jahre mit SH50 ersetzen

