

# PHILIPS

ウェット&ドライ電気シェーバー

Shaver series 5000

コンフォートカット刃、  
5方向に可動するヘッド  
スマートクリック(着脱式)トリマー



S5076/06



## ウェット&ドライ、肌にやさしいお風呂シェーブ カミソリよりも10倍肌にやさしい

シェーバー 5000 シリーズは肌にやさしく気持ちよいお風呂シェーブに対応しています。丸みを帯びたヘッドのコンフォートカット刃が、肌を守りながらなめらかなシェービングを実現します。

### 快適な深剃り

- ・ヘッドが5方向に自在に動いてすばやい深剃りを実現
- ・丸みを帯びたヘッドで肌を保護
- ・丸みを帯びたエッジで肌にやさしくなめらかにシェービング
- ・快適なドライシェービングと爽快なウェットシェービングに対応

### 使い方も簡単

- ・約40分のコードレスシェービング
- ・約1時間充電
- ・1段階充電残量表示、ロック機能付き
- ・本体2年間保証、海外使用対応、替刃

### シェーバーを最適な状態にキープ

- ・口ヒゲ・もみあげのお手入れに最適な着脱式トリマー



reddot award 2016  
winner

# 特長

## 5方向に可動するヘッド



5方向に独立して可動するヘッドが肌に密着し、首や顎でもすばやく深剃りできます。

## スキンプロテクションシステム




深剃りの際に切り傷を心配する必要はありません。丸みを帯びたヘッドのコンフォートカット刃が、肌を守りながらなめらかなシェービングを実現します。

## コンフォートカット刃




ウェット、ドライのどちらでも快適なシェービング。丸みを帯びたヘッドのコンフォートカット刃が、肌を切り傷から守りながらなめらかなシェービングを実現します。

## ウェット&ドライ設計



この製品はドライ剃りにもウェット剃り(お風呂シェーブ)にも対応しています。手早く快適なドライ剃りか、ジェルやフォームを使ってのお風呂剃りか、どちらか好きな方をお選び下さい。

## 約40分のコードレスシェービング



約1時間の充電で約40分、つまり約13回シェービングできます。このシェーバーはコードレスモードでのみ動作します。

## 約1時間充電



約1時間で充電できます。また、5分間の充電で1回分のシェービングが可能です。

## スマートクリック(着脱式)トリマー



肌にやさしいきざりトリマーを取り付けて仕上げます。口ヒゲのお手入れやもみあげのトリミングに最適です。

## LED表示



ディスプレイには、1段階充電残量表示、充電催促表示、ロック表示の各種情報が表示されます。



## iFデザイン賞 2016

シェーバー 5000 シリーズ iF デザイン賞 2016



asimpleswitch.com

## フィリップスのグリーンロゴ

フィリップスのグリーンプロダクトは、フィリップスのグリーン・フォーカル・エリア(エネルギー効率、パッケージ、有害物質、重量、リサイクルと廃棄、寿命信頼性)でコスト、エネルギー消費、CO2 排出量の削減を実現し、お客様、ユーザーの方々、そして社会に対して環境改善面で大きく貢献しています。



reddot award 2016  
winner

## 2016年レッド・ドット・デザイン賞：受賞

シェーバー 5000 シリーズ 2016年レッド・ドット・デザイン賞：受賞

# 仕様

## シェービング性能

**シェービングシステム:** コンフォートカット刃

**肌に密着:** 5方向に可動するヘッド

**スキンコンフォート:** ウェット&ドライ設計, スキン

プロテクションシステム

## 付属

**スマートクリック:** 有

**保護キャップ:** 有

## 使いやすさ

**ディスプレイ:** 1段階充電残量表示, 充電催促表示,

ロック機能表示

**クリーニング:** 本体丸洗い可能

**電源方式:** 充電式

## デザイン

**ハンドル:** 人間工学に基づいたグリップとハンド

ル

**色:** ブラック

## 電源

**対応電圧:** 100~240V 対応 (海外使用対応)

**使用時間:** 約40分/約13回分

**充電電池の種類:** ニッケル水素

**充電時間:** 約1時間で満充電, 約5分間の充電で約

1回分のシェービングが可能

**最大消費電力:** 9W

## サービス

**本体 2年間保証:** 有

**替刃:** 2年ごとに SH50 と交換

