

PHILIPS

Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

Shaver series 5000

System ostrzy ComfortCut

30 min działania po 8 godz. ładowania

Precyzyjny trymer SmartClick

W zestawie golarka do ciała



S5082/64



Bezpieczne golenie na sucho lub na mokro 10 razy lepsza ochrona skóry w porównaniu ze zwykłymi ostrzami

Golarka AquaTouch chroni skórę podczas golenia. System ostrzy ComfortCut z głowicami o okrągłym profilu został zaprojektowany z myślą o łatwym przesuwaniu się po skórze i jej ochronie.

Wygodne i dokładne golenie

- Zaokrąglony profil głowic zaprojektowany z myślą o ochronie skóry
- Dzięki uszczelnieniu Aquatec możesz wybrać wygodne golenie na sucho lub odświeżające golenie na mokro
- Zaokrąglone krawędzie płynnie przesuwają się po skórze, zapewniając bezpieczne golenie
- Głowice poruszają się w 5 kierunkach, zapewniając szybkie i dokładne golenie

Wygodne użytkowanie

- 30 minut bezprzewodowego golenia
- Czas ładowania: 8 godz.
- 1-poziomowy wskaźnik baterii i wskaźnik blokady podróźnej
- 2-letnia gwarancja, uniwersalny zakres napięć ładowania i wymienne ostrza

Wykorzystaj w pełni możliwości swojej golarki

- Nakładany trymer umożliwia idealne przycinanie wąsów i bokobrodów

Działanie łagodne dla skóry

- Ochrona skóry przy równoczesnym przycinaniu do 0,5 mm
- Przycinanie włosów w każdym kierunku z nasadką grzebieniową 3 mm

Zalety

System ochrony skóry



Golenie blisko skóry bez zacięć i skaleczeń. Nasz system ostrzy ComfortCut z zaokrąglonym profilem głowicy płynnie ślizga się po skórze przy jednoczesnym zapewnieniu jej ochrony.

Uszczelnienie Aquatec do golenia na sucho i na mokro



Wybierz preferowany sposób golenia. Uszczelnienie Aquatec umożliwia wybór szybkiego, a jednocześnie komfortowego golenia na sucho lub golenia na mokro — z użyciem żelu lub pianki — nawet pod prysznicem.

System ostrzy ComfortCut



Skorzystaj z możliwości wygodnego golenia na sucho lub na mokro. Nasze ostrza ComfortCut z głowicami o okrągłym profilu zostały

zaprojektowane z myślą o łatwym przesuwaniu się po skórze i jej ochronie przed zadrażnieniami i skaleczeniami.

5-kierunkowe głowice Flex



5-kierunkowe głowice o 5 niezależnych ruchach gwarantują bliski kontakt ze skórą w celu zapewnienia szybkiego i dokładnego golenia nawet na linii szyi i szczęki.

Precyzyjny trymer SmartClick



Nałóż przyjazny dla skóry precyzyjny trymer, aby wykończyć stylizację. Nadaje się on doskonale do pielęgnacji wąsów i przycinania bokobrodów.

30 minut bezprzewodowego golenia



Uzyskasz ponad 30 minut czasu pracy — około 9 cykli golenia — po 8 godzinach ładowania. Golarka pracuje tylko w trybie bezprzewodowym.

Czas ładowania: 8 godz.




Możesz golić się dłużej po każdym naładowaniu urządzenia dzięki wydajnemu energetycznie i trwałemu akumulatorowi NiMH.

Wyświetlacz LED



Intuicyjny wyświetlacz pokazuje ważne informacje i pozwala w pełni wykorzystać potencjał golarki: — 1-poziomowy wskaźnik naładowania akumulatora — Wskaźnik niskiego poziomu naładowania akumulatora — Wskaźnik blokady podróźnej

System ochrony skóry



Wyjątkowy system ochrony zabezpiecza skórę nawet w najbardziej wrażliwych miejscach, umożliwiając wygodne przycinanie włosów do długości nawet 0,5 mm i nie dopuszczając do bezpośredniego kontaktu skóry z ostrzami.

Dane techniczne

Efektywność golenia

System golenia: System ostrzy ComfortCut

Dopasowująca się do kształtu ciała: 5-kierunkowe głowice Flex

SkinComfort: System SkinProtection, Uszczeln.

AquaTec do golenia na sucho i na mokro

Aksesoria

W zestawie golarka do ciała

SmartClick: Precyzyjny trymer

Pokrowiec: Ekskluzywne etui

Konserwacja: Nasadka zabezpieczająca

Łatwość użytkowania

Wyświetlacz: 1-poziomowy wskaźnik akumulatora, Wskaźnik niskiego poziomu naładowania akumulatora, Wskaźnik blokady podróźnej

Czyszczenie: Możliwość mycia pod bieżącą wodą

Działanie: Przed użyciem odłącz od gniazdka elektrycznego

Wykończenie

Rączka: Ergonomiczny uchwyt ułatwiający trzymanie

Kolor: Czarny – Czarny

Moc

Typ baterii/akumulatora: NiMH

Czas pracy: 30 min / 9 cykli golenia

Ładowanie: Pełne ładowanie trwa 8 godzin

Automatyczne napięcie: 100–240 V

Maks. pobór mocy: 9 W

Pobór mocy w trybie gotowości: 0,1 W

Serwis

2 lata gwarancji

Wymienna głowica: Wymieniaj co 2 lata na SH50

