

PHILIPS

Sauso skutimo
barzdaskutė

Shaver series 5000

„MultiPrecision“ peiliukų
sistema

5 krypčių „Flex“ galvutės

„SmartClick“ koreguojamasis
kirptuvas



S5100/06



Glotnus, greitas skutimas

Naudodamiesi šiuo „Shaver Series 5000“ ryte nusiskusite greičiau, nes jame įrengta greita „MultiPrecision“ peiliukų sistema su plaunamomis galvutėmis.

Malonus ir švarus skutimas

- Kad nusiskustumėte greitai, peiliukai pakelia, tuomet nuskuta ilgus ir trumpus plaukelius
- 5 krypčių lanksčios galvutės greitam ir švariam skutimuisi
- Pakelia plaukelius, kad nusiskustumėte itin švariai

Paprasta naudoti

- Barzdaskutę galima plauti tekančiu vandeniu
- 1 lygio baterijos ir kelioninio užrakto indikatoriai
- 40 min. skutimosi be laido
- 1 val. įkrovimo laikas
- 2 metų garantija, visame pasaulyje tinkama naudoti įtampa ir keičiami peiliukai

Optimaliai išnaudokite savo barzdaskutę

- Nepriekaištingas ūsų ir žandenuų apkirpimas uždedamu kirptuvu



asimpleswitch.com

Ypatybės

„MultiPrecision“ peiliukų sistema



Skuskitės greitai ir švariai. „MultiPrecision“ peiliukų sistema pakelia ir nukerpa visus plaukelius ir trumpus barzdaplaukius vos keliais brūkštelėjimais.

5 krypčių „Flex“ galvutės



5 krypčių „Flex“ galvutės juda nepriklausomai 5 kryptimis ir nuolat liečia jūsų odą, todėl greitai ir švariai nuskusite net kaklo ir žandenu liniją.

Atidaroma vienu palietimu



Tiesiog atidarykite galvutes ir gerai išskalaukite po tekančiu vandeniu.


LED ekranas



Intuityviajame ekrane pateikiama susijusi informacija, leidžianti pasiekti neprikaištingų skutimosi rezultatų: – 1 lygių baterijos

indikatorius – Valymo indikatorius – Baterijos išsikrovimo indikatorius – Galvutės keitimo indikatorius – Kelioninio užrakto indikatorius

40 min. skutimosi be laido



40+ min. skutimosi be laido – tai maždaug 13 skutimosi vienu įkrovimu. Arba skuskitės prietaisą įjungę į tinklą.

1 val. įkrovimo laikas



Kaskart įkrovę skuskitės ilgiau su energiją taupančiu, galingu ir ilgai veikiančiu ličio jonų akumuliatoriumi. Greitas įkrovimas per 5 minutes suteikia galimybę nusiskuti vieną kartą.

„SmartClick“ koreguojamasis kirptuvas



Užfiksuokite odą tausojantį tikslų kirptuvą ir baikite koregavimą. Jis puikiai tinka ūsams palyginti ir žandenoms patrupinti.

„Super Lift & Cut“ technologija



Nusiskuskite dar švariau su „Super Lift & Cut“ technologija. Pirmasis peiliukas pakelia kiekvieną plauką, o antrasis peiliukas patogiai nupjauna jį žemiau odos lygio, todėl nuskutama itin švariai.

Sukurta amžiams



Visoms mūsų barzdaskutėms suteikiama 2 metų visame pasaulyje galiojanti garantija, be to, barzdaskutę galima naudoti su bet kuria įtampa. Peiliukai patvarūs, todėl juos reikia keisti tik kas 2 metus.



asimpleswitch.com

„Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją. Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant aplinką vienoje arba keliose „Philips“ ekologiškumo srityse – efektyvus energijos vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų, svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.

Specifikacijos

Skutimo efektyvumas

Skutimo sistema: „MultiPrecision“ peiliukų sistema, „Super Lift & Cut“ technologija
Kontūrus atkartojančios: 5 kryptių „Flex“ galvutės

Priedai

SmartClick: Koreguojantis peiliukas
Priežiūra: Apsauginis gaubtelis

Lengva naudoti

Ekranas: 1 lygio baterijos indikatorius, Išsikraunančios baterijos indikatorius, Įkrovimo indikatorius, Valymo indikatorius, Skutimo

galvučių keitimo indikatorius, Kelioninio užrakto indikatorius

Valymas: Visiškai plaunamas

Naudojimas: Veikimas su ir be laido

Konstrukcija

Rankenėlė: Patogi ir ergonomiška rankena

Spalva: Anglies pilkumo – Tamsi ryškiai mėlyna

Maitinimas

Automatinis įtampos reguliavimas: 100–240 V

Baterijos tipas: Ličio jonų

Veikimo laikas: 40 min. / 13 skutimų

Įkrovimas: Visiškai įkraunama per 1 valandą, Greitas 5 min. įkrovimas 1 skutimui, Pakartotinai įkraunama

Maksimalus energijos naudojimas: 9 W

Budėjimo galia: 0,1 W

Techninė priežiūra

2 metų garantija

Keičiama galvutė: SH50 keičiamas kas 2 metus

