

PHILIPS

Aparat de bărbierit
electric uscat

Shaver series 5000

Sistem de lame MultiPrecision

Capete flexibile în 5 direcții

Aparat de tuns de precizie
SmartClick



S5130/06



Bărbierit rapid și precis

Aparatul de bărbierit seria 5000 face mai rapidă rutina de dimineață cu ajutorul unui sistem de lame MultiPrecision și cu capete complet lavabile.

Rezultat final confortabil și eficient

- Lamele ridică apoi taie firele lungi și scurte pentru un bărbierit sigur
- Capetele flexează în 5 direcții pentru un bărbierit rapid și precis
- Ridică firele de păr pentru a tăia precis și confortabil

Ușor de utilizat

- Aparatul de bărbierit poate fi clătit ușor la robinet
- Baterie cu 1 nivel și indicatoare de blocare pentru transport
- 40 de minute de bărbierit fără fir
- 1 oră timp încărcare
- 2 ani de garanție, tensiune universală și lame care se pot înlocui

Profită la maximum de aparatul tău de bărbierit

- Aparat tundere cu atașare rapidă pentru tunderea perfectă a mustaței și a perciunilor



asimpleswitch.com

Repere

Sistem de lame MultiPrecision



Obține un bărbierit rapid și precis. Sistemul nostru de lame MultiPrecision ridică și taie toate firele de păr și elimină aspectul ne bărbierit - totul în doar câteva mișcări.

Capete flexibile în 5 direcții



Capetele flexibile în 5 direcții cu 5 mișcări independente asigură un contact apropiat cu pielea, pentru un bărbierit rapid și precis chiar și pe gât și pe maxilar.

Deschidere printr-o atingere



Doar deschizi capul și clătești bine la robinet.


Afișaj cu LED-uri



Afișajul intuitiv îți oferă informațiile relevante, ceea ce îți permite să obții cele mai bune performanțe de la aparatul tău de bărbierit: -

Indicator pentru baterie cu 1 nivel - Indicator pentru curățare - Indicator pentru baterie descărcată - Indicator pentru înlocuirea capetelor de bărbierit - Indicator de blocare pentru transport

40 de minute de bărbierit fără fir



Vei avea un timp de funcționare de 40+ minute - aproximativ 13 sesiuni de bărbierit - totul după o singură încărcare. Sau poți alege să te bărbiești cu dispozitivul băgat în priză.

1 oră timp încărcare



Bărbiește-te pentru mai mult timp cu fiecare încărcare, datorită bateriei noastre puternice și eficiente cu ioni de litiu, care durează mult timp. Efectuează o încărcare rapidă de 5 minute și vei avea suficientă energie pentru un bărbierit.

Aparat de tuns de precizie SmartClick



Fixează aparatul de tuns de precizie delicat cu pielea pentru a-ți finisa aspectul. Acesta este ideal pentru menținerea mustății și pentru aranjarea perciunilor.

Ațiune Super Lift & Cut



Bărbiește-te mai precis cu acțiunea Super Lift & Cut cu lame duble. Prima lamă ridică fiecare fir de păr, în timp ce a doua lamă taie comod sub nivelul pielii, pentru rezultate cu adevărat fine.

Făcut să reziste



Toate aparatele noastre de bărbierit vin echipate cu o garanție internațională de 2 ani și se pot adapta la orice tip de voltaj. Lamele durabile nu trebuie să fie înlocuite decât după 2 ani.



asimpleswitch.com

Philips Green Logo

Produsele Philips Green pot reduce costurile, consumul de energie și emisiile de CO2. Cum? Acestea oferă o îmbunătățire semnificativă a mediului în unul sau mai multe domenii de interes Philips Green - eficiență energetică, ambalare, substanțe periculoase, greutate, reciclare și casare și fiabilitate pe viață.

Specificații

Performanțe în bărbierie

Sistem de bărbierire: Sistem de lame

MultiPrecision, Acțiune Super Lift & Cut

Urmărirea conturului: Capete flexibile în 5 direcții

Accesorii

SmartClick: Aparat de tuns de precizie

Întreținere: Capac de protecție

Ușor de utilizat

Afișaj: Indicator de baterie cu 1 nivel, Indicator pentru baterie descărcată, Indicator încărcare, Indicator pentru curățare, Indicator luminos

pentru înlocuirea capetelor de bărbierit,

Indicator de blocare pentru transport

Curățare: Complet lavabil

Funcționare: Utilizare cu fir și fără fir

Design

Mâner: Mâner și manevrare ergonomică

Culoare: Gri cărbune – Roșu aprins

Alimentare

Tensiune automată: 100-240 V

Tip de baterie: Litiu-ion

Durată de funcționare: 40 min/13 bărbieriri

Încărcare: Încărcare completă în 1 oră,

Încărcare rapidă timp de 5 minute pentru 1 bărbierire, Reîncărcabilă

Consum max. de energie: 9 W

Energie în stand-by: 0,1 W

Service

2 ani garanție

Cap înlocuibil: Înlocuiește la fiecare 2 ani cu SH50

