

PHILIPS

Sauso skutimo
barzdaskutė

Shaver series 5000

„MultiPrecision“ peiliukų
sistema

5 krypčių „Flex“ galvutės

„SmartClick“ koreguojamasis
kirptuvas

„SmartClean“ sistema



S5150/26



Glotnus, greitas skutimas

Naudodamiesi šiuo „Shaver Series 5000“ ryte nusiskusite greičiau, nes jame įrengta greita „MultiPrecision“ peiliukų sistema su plaunamomis galvutėmis.

Malonus ir švarus skutimas

- Kad nusiskustumėte greitai, peiliukai pakelia, tuomet nuskuta ilgus ir trumpus plaukelius
- 5 krypčių lanksčios galvutės greitam ir švariam skutimuisi
- Pakelia plaukelius, kad nusiskustumėte itin švariai

Paprasta naudoti

- 50 min. skutimosi be laido
- 1 val. įkrovimo laikas
- 1 lygio baterijos ir kelioninio užrakto indikatoriai
- Barzdaskutę galima plauti tekančiu vandeniu
- 2 metų garantija, visame pasaulyje tinkama naudoti įtampa ir keičiami peiliukai

Optimaliai išnaudokite savo barzdaskutę

- Neprikaištingas ūsų ir žandėnų apkirpimas uždedamu kirptuvu
- Su „SmartClean“ barzdaskutė bus kaip nauja
- Pridedama valymo kasetė, kuria patogiai valysite iki 3 mėn.



asimpleswitch.com

Ypatybės

„MultiPrecision“ peiliukų sistema



Skuskitės greitai ir švariai. „MultiPrecision“ peiliukų sistema pakelia ir nukerpa visus plaukelius ir trumpus barzdaplaukius vos keliais brūkštelėjimais.

5 krypčių „Flex“ galvutės



5 krypčių „Flex“ galvutės juda nepriklausomai 5 kryptimis ir nuolat liečia jūsų odą, todėl greitai ir švariai nuskusite net kaklo ir žandenu liniją.

„Super Lift & Cut“ technologija



Nusiskuskite dar švariau su „Super Lift & Cut“ technologija. Pirmasis peiliukas pakelia kiekvieną plauką, o antrasis peiliukas patogiai nupjauna jį žemiau odos lygio, todėl nuskutama itin švariai.

„SmartClick“ koreguojamasis kirptuvas



Užfiksukite odą tausojantį tikslų kirptuvą ir baikite koregavimą. Jis puikiai tinka ūsams palyginti ir žandenoms patrumpinti.

„SmartClean“ sistema



Vieno mygtuko paspaudimu „SmartClean“ išvalo, sutepa ir įkrauna jūsų barzdaskutę ir užtikrina nepriekaištingą jos veikimą.

LED ekranas



Intuityviajame ekrane pateikiama susijusi informacija, leidžianti pasiekti nepriekaištingų skutimosi rezultatų: – 1 lygių baterijos indikatorius – Valymo indikatorius – Baterijos išsikrovimo indikatorius – Galvutės keitimo indikatorius – Kelioninio užrakto indikatorius

50 min. skutimosi be laido



50+ min. skutimosi be laido – tai maždaug 17 skutimosi vienu įkrovimu. Arba skuskitės prietaisą įjungę į tinklą.

1 val. įkrovimo laikas



Kaskart įkrovę skuskitės ilgiau su energiją taupančiu, galingu ir ilgai veikiančiu ličio jonų akumuliatoriumi. Greitas įkrovimas per 5 minutes suteikia galimybę nusiskuti vieną kartą.



asimpleswitch.com

„Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją. Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant aplinką vienoje arba keliuose „Philips“ ekologiškumo srityse – efektyvaus energijos vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų, svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.

Specifikacijos

Skutimo efektyvumas

Skutimo sistema: „MultiPrecision“ peiliukų sistema, „Super Lift & Cut“ technologija
Kontūrus atkartojanti: 5 kryptių „Flex“ galvutės

Priedai

„SmartClean“: Valo, įkrauna, Sutepa, Valymo kasetė (pridedama)

SmartClick: Koreguojantis peiliukas

Krepšelis: Kelioninis krepšelis

Lengva naudoti

Ekranas: 1 lygio baterijos indikatorius, Išsikraunančios baterijos indikatorius, Įkrovimo indikatorius, Valymo indikatorius, Skutimo galvučių keitimo indikatorius, Kelioninio užrakto indikatorius

Valymas: Visiškai plaunamas

Naudojimas: Veikimas su ir be laido

Konstrukcija

Rankenėlė: Patogi ir ergonomiška rankena

Spalva: Tamsi ryškiai mėlyna – Anglies pilkumo

Maitinimas

Automatinis įtampos reguliavimas: 100–240 V

Baterijos tipas: Ličio jonų

Veikimo laikas: 50 min. / 17 skutimų

Įkrovimas: Visiškai įkraunama per 1 valandą,

Greitas 5 min. įkrovimas 1 skutimui,

Pakartotinai įkraunamas

Maksimalus energijos naudojimas: 9 W

Budėjimo galia: 0,1 W

Techninė priežiūra

2 metų garantija

Keičiama galvutė: SH50 keičiamas kas 2 metus

