

PHILIPS

Sauso skutimo
barzdaskutė

Shaver series 5000

„MultiPrecision“ peiliukų sistema

5 krypčių „Flex“ galvutės

„SmartClick“ koreguojamasis kirptuvas



S5340/06



Glotnus, greitas skutimas

10 % didesnė galia*

Naudodamiesi šiuo „Shaver Series 5000“ ryte nusiskusite greičiau, nes jame įrengta greita „MultiPrecision“ peiliukų sistema su plaunamomis galvutėmis.

Patogus skutimasis

- Nuskusite tankias barzdos vietas su 10 % didesne galia

Malonus ir švarus skutimas

- Kad nusiskustumėte greitai, peiliukai pakelia, tuomet nuskuta ilgus ir trumpus plaukelius
- 5 krypčių lanksčios galvutės greitam ir švariam skutimuisi
- Pakelia plaukelius, kad nusiskustumėte itin švariai

Paprasta naudoti

- Barzdaskutę galima plauti tekančiu vandeniu
- 3 lygių baterijos ir kelioninio užrakto indikatoriai
- 45 min. skutimosi be laido
- 1 val. įkrovimo laikas
- 2 metų garantija, visame pasaulyje tinkama naudoti įtampa ir keičiami peiliukai

Optimaliai išnaudokite savo barzdaskutę

- Neprekaištingas ūsų ir žandenuų apkirpimas uždedamu kirptuvu



asimpleswitch.com

Ypatybės

„Turbo“ režimas



Ijunkite „Turbo“ režimą ir tankias barzdos vietas skusite greičiau su 10 % didesne galia.

„MultiPrecision“ peiliukų sistema



Skusitės greitai ir švariai. „MultiPrecision“ peiliukų sistema pakelia ir nukerpa visus plaukelius ir trumpus barzdaaplaukius vos keliais brūkštelėjimais.

5 krypčių „Flex“ galvutės



5 krypčių „Flex“ galvutės juda nepriklausomai 5 kryptimis ir nuolat liečia jūsų odą, todėl greitai ir švariai nuskusite net kaklo ir žandenu liniją.

Atidaroma vienu palietimu




Tiesiog atidarykite galvutes ir gerai išskalaukite po tekančiu vandeniu.

LED ekranas



Intuityviame ekrane pateikiama informacija, leidžianti pasiekti neprikaištingų skutimosi rezultatų: - 3 lygių baterijos indikatorius - Valymo indikatorius - Baterijos išsikrovimo indikatorius - Galvutės keitimo indikatorius - Kelioninio užrakto indikatorius

45 min. skutimosi be laido



Li-Ion

45 minutes

45+ min. skutimosi be laido – tai maždaug 15 skutimosi vienu įkrovimu. Arba skusitės prietaisą įjungę į tinklą.

1 val. įkrovimo laikas



1 hour

Kaskart įkrovę skusitės ilgiau su energiją taupančiu, galingu ir ilgai veikiančiu ličio jonų akumuliatoriumi. Greitas įkrovimas per 5 minutes suteikia galimybę nusiskuti vieną kartą.

„SmartClick“ koreguojamasis kirptuvas



Užfiksukite odą tausojančią tikslią kirptuvą ir baikite koregavimą. Jis puikiai tinka ūsams palyginti ir žandenoms patrupinti.

„Super Lift & Cut“ technologija



Nusiskusite dar švariau su „Super Lift & Cut“ technologija. Pirmasis peiliukas pakelia kiekvieną plauką, o antrasis peiliukas patogiai nupjauna jį žemiau odos lygio, todėl nuskutama itin švariai.



asimpleswitch.com

„Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją. Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant aplinką vienoje arba keliose „Philips“ ekologiškumo srityse – efektyvus energijos vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų, svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.

Specifikacijos

Skutimo efektyvumas

Skutimo sistema: „MultiPrecision“ peiliukų sistema, „Super Lift & Cut“ technologija

Kontūrus atkartojanti: 5 kryptių „Flex“ galvutės

„Turbo“ režimas: Skuskitės su 10 % daugiau energijos

Priedai

SmartClick: Koreguojantis peiliukas

Priežiūra: Apsauginis gaubtelis

Lengva naudoti

Ekranas: 3 lygių baterijos indikatorius, Išsikraunančios baterijos indikatorius, Įkrovimo indikatorius, Valymo indikatorius, Skutimo galvučių keitimo indikatorius, Kelioninio užrakto indikatorius

Valymas: Visiškai plaunamas

Naudojimas: Veikimas su ir be laido

Konstrukcija

Rankenėlė: Patogi ir ergonomiška rankena

Spalva: Raudona su detalėmis – „Super Nova“ sidabrinė

Maitinimas

Automatinis įtampos reguliavimas: 100–240 V

Baterijos tipas: Ličio jonų

Veikimo laikas: 45 min. / 15 skutimų

Įkrovimas: Visiškai įkraunama per 1 valandą,

Greitas 5 min. įkrovimas 1 skutimui,

Pakartotinai įkraunamas

Maksimalus energijos naudojimas: 9 W

Budėjimo galia: 0,1 W

Techninė priežiūra

2 metų garantija

Keičiama galvutė: SH50 keičiamas kas 2 metus

