

# PHILIPS

습식 및 건식 면도가  
가능한 전기면도기

Shaver series 5000

MultiPrecision 면도날 시스템

5방향 플렉스 헤드

SmartClick 프리시전 트리머



S5360/06



## 안전한 습식 또는 건식 면도

일반 면도날보다 10배 더 안전하게 보호

Shaver Series 5000이 상쾌한 면도 중에도 여러분의 피부를 보호해 줍니다. 멀티 프리시전 면도날 시스템의 원형 헤드가 부드럽게 움직이며 여러분의 피부를 보호하도록 설계되었습니다.

### 간편한 밀착 면도

- 5방향 플렉스 헤드로 빠른 밀착 면도
- 부드럽게 미끄러져 피부에도 안전한 원형 헤드
- 면도날이 수염을 들어 올려 긴 수염과 짧은 수염 모두 완벽하게 제거
- 간편한 건식 면도 및 상쾌한 습식 면도가 모두 가능한 아쿠아텍
- 수염을 들어올려 편안하게 밀착 면도

### 편안한 면도

- 10% 더 강력해진 파워로 두꺼운 수염도 손쉽게 면도

### 편리한 사용

- 45분 무선 면도
- 1시간 충전
- 3단계 배터리 및 여행용 잠금 기능 표시등

### 최고의 면도감을 느껴보세요

- 완벽한 수염 및 구레나룻 손질을 위한 클릭온 트리머



asimpleswitch.com

# 주요 제품

## 5방향 플렉스 헤드



독립적으로 움직이는 5개의 5방향 플렉스 헤드가 피부에 밀착되므로 목선이나 턱선에서도 빠르게 밀착 면도할 수 있습니다.

## 피부 보호 시스템



베임이나 상처 없는 밀착 면도가 가능합니다. MultiPrecision 면도날 시스템의 원형 헤드가 부드럽게 움직이며 여러분의 피부를 보호합니다.

## 터보 모드



터보 모드를 활성화하면 10% 더 빠른 파워 부스트로 두꺼운 수염도 훨씬 빠르게 면도할 수 있습니다.

## MultiPrecision 면도날 시스템



빠른 밀착 면도를 경험해 보세요. 몇 번의 손놀림만으로 MultiPrecision 면도날 시스템이 모든 체모와 남아 있는 수염 그루터기까지 밀착 면도해줍니다.

## 습식 및 건식 면도가 가능한 아쿠아텍 기능



선호하는 면도 방식을 선택할 수 있습니다. 습식 및 건식 아쿠아텍 셀을 사용해 빠르고 편안하게 건식 면도를 하거나, 샤워 시에도 젤 또는 폼을 사용해 습식 면도를 할 수 있습니다.

## 45분 무선 면도



1시간 충전으로 45분 이상 작동하므로 약 15회 정도 면도를 하실 수 있습니다. 이 면도기는 무선 모드에서만 작동합니다.

## 1시간 충전



강력하고 오래 지속되는 에너지 효율적인 리튬 이온 배터리 덕분에 충전할 때마다 오래 면도할 수 있습니다. 5분 고속 충전 시 1회 사용에 충분합니다.

## SmartClick 프리시전 트리머



피부에 자극이 적은 클릭은 프리시전 트리머로 수염을 손질할 수 있습니다. 구레나룻 및 콧수염 손질에 적합합니다.

## LED 디스플레이



직관적인 디스플레이에 3단계 배터리 표시등, 청소 표시등, 배터리 부족 표시등, 헤드 교체 표시등, 여행용 잠금 기능 표시등으로 관련 정보가 표시되므로 면도기의 성능을 최대한 활용할 수 있습니다.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## 필립스 친환경 로고

필립스 친환경 제품은 비용, 에너지 소비 및 탄소(CO2) 배출을 절감할 수 있습니다. 어떤 방식으로 절감합니까? 에너지 효율, 포장, 유해 물질, 무게, 재활용 및 폐기, 수명 안전성 등의 필립스 친환경 주력 분야에 중요한 환경 개선 효과를 제공합니다.

# 사양

## 면도 성능

**면도 시스템:** MultiPrecision 면도날 시스템, 슈퍼 리프트 앤 컷 액션

**얼굴 굴곡에 따라 밀착:** 5방향 플렉스 헤드

**터보 모드:** 10% 더 강력한 파워로 면도

**피부 보호:** 습식 및 건식 면도가 가능한 아쿠아텍 기능, 피부 보호 시스템

## 액세서리

**스마트 클릭:** 프리시전 트리머

**유지관리:** 보호캡

## 편리한 사용

**디스플레이:** 3단계 배터리 표시등, 배터리 부족 표시등, 충전 표시등, 청소 표시등, 면도헤드 교환 표시등, 여행용 잠금 기능 표시등

**세척:** 세척 가능

**작동:** 사용 전 전원 코드 뽑기

## 디자인

**핸들:** 인체공학적인 손잡이와 그립감

**색상:** 타우벤 블루 - 슈퍼 노바 실버

## 소비전력

**자동 전압:** 100-240V

**배터리 유형:** 리튬 이온

**작동 시간:** 45분/15회 면도

**충전:** 1시간 완충, 5분 고속 충전 시 1회 면도

**최대 소비 전력:** 9 W

**대기 전력:** 0.1 W

## 서비스

**2년 무상 보증:** 가능\*

**교체용 헤드:** SH50으로 2년마다 교체

