

PHILIPS

Rasoio elettrico Wet
& Dry

AquaTouch

Lame MultiPrecision

45 min uso senza filo/1 h di
ricarica

Regolarbarba SmartClick



S5400/41



Rasatura confortevole su pelle bagnata o asciutta

Protegge la pelle durante la rasatura

Il rasoio AquaTouch protegge la pelle e offre una rasatura rinfrescante. Il sistema a lama MultiPrecision con profili delle testine arrotondati scorre perfettamente sulla tua pelle, proteggendola.

Rasatura confortevole, risultato finale impeccabile

- Profilo della testina arrotondato che scorre sulla pelle, proteggendola
- AquaTec consente una rasatura confortevole a secco, o rinfrescante sulla pelle bagnata
- Le lame sollevano e tagliano i peli sia lunghi che corti per una rasatura rapida
- Le testine si flettono in 5 direzioni per una rasatura veloce ed efficace
- Solleva delicatamente i peli per un taglio più preciso

Semplicità d'uso

- 45 minuti di rasatura senza filo
- Tempo di ricarica di 1 ora
- Indicatori batteria a 1 livello e blocco da viaggio
- Garantito 2 anni, tensione internazionale, lame sostituibili

Sfrutta al meglio il tuo rasoio

- Regolarbarba ad aggancio con 5 impostazioni di lunghezza



asimpleswitch.com

In evidenza

Sistema di protezione della pelle



Rasatura precisa senza segni o tagli. Il sistema a lama MultiPrecision con profilo della testina arrotondato scorre perfettamente sulla tua pelle, proteggendola.

Aquatec Wet & Dry



Scegli come preferisci raderti. Grazie al sistema AquaTec Wet & Dry, puoi raderti in modo veloce e confortevole sia su pelle asciutta, sia su pelle bagnata - con gel o schiuma- anche sotto la doccia.

Lame MultiPrecision



Rasatura veloce e precisa. Il sistema a lama MultiPrecision solleva e taglia tutti i peli, anche quelli più corti, in poche passate.

Testine Flex con mov. 5 direzioni




Le testine Flex con movimenti indipendenti in 5 direzioni garantiscono un contatto uniforme sulla pelle e una rasatura rapida e precisa su collo e mascelle.

Styler per la barba SmartClick



Cambia look con il regolabarba SmartClick. Sono disponibili 5 impostazioni di lunghezza per creare un effetto barba incolta, corta o perfettamente rifinita. Punte e pettini arrotondati sono progettati per prevenire le irritazioni.

45 minuti di rasatura senza filo



Con un'ora di ricarica, avrai un'autonomia di oltre 45 minuti, per circa 15 rasature. Questo rasoio funziona solo senza filo.

Tempo di ricarica di 1 ora



Rasature più lunghe con ogni ricarica, grazie alla batteria agli ioni di litio potente e duratura. Con una ricarica veloce di 5 minuti, avrai l'autonomia che ti serve per una rasatura.

Display LED



L'intuitivo display mostra informazioni rilevanti, per consentirti di ottenere le migliori prestazioni dal tuo rasoio: indicatore dello stato della batteria a 1 livello - indicatore di pulizia - indicatore di batteria scarica - indicatore di sostituzione delle testine di rasatura - indicatore del blocco da viaggio



asimpleswitch.com

Logo Philips Green

I prodotti Philips Green permettono di ridurre i costi, il consumo di energia e le emissioni di CO2. In che modo? Offrendo miglioramenti significativi per l'ambiente per quanto riguarda: efficienza energetica, packaging, sostanze pericolose, peso, riciclaggio e smaltimento, durata e affidabilità.

Specifiche

Prestazioni di rasatura

Sistema di rasatura: Lame MultiPrecision, Tecnologia Super Lift & Cut

Contour following: Testine Flex con mov. 5 direzioni

SkinComfort: AquaTec Wet & Dry, Sistema SkinProtection

Accessori

SmartClick: Regolabarba

Custodia: Custodia da viaggio

Facilità d'uso

Display: 1 indicatore livello batteria, Indicatore di batteria scarica, Indicatore di ricarica, Indicatore di pulizia, Indicatore di sostituzione

delle testine di rasatura, Indicatore blocco da viaggio

Pulizia: Completamente lavabile

Funzionamento: Prima dell'uso, scollegare l'apparecchio

Design

Impugnatura: Impugnatura ergonomica

Colore: Grigio antracite - blu Aquatic - argento Super Nova

Assorbimento

Tensione automatica: 100-240 V

Tipo di batteria: Ioni di litio

Autonomia: 45 min/15 rasature

Carica: 1 ora per una ricarica completa,

Ricarica rapida di 5 minuti per 1 rasatura

Consumo energetico massimo: 9 W

Alimentazione in stand-by: 0,1 W

Assistenza

Garanzia di 2 anni

Testina di ricambio: Sostituire ogni 2 anni con SH50

Rifinitore per lo styling: Da sostituire ogni 2 anni con RQ111

