

PHILIPS

Máy cạo râu khô và ướt

AquaTouch

Hệ thống lưới cạo MultiPrecision

Dùng không dây 45 phút/sạc 1 giờ

Đầu tỉa chính xác SmartClick



S5420/04



Cạo khô hoặc ướt, bảo vệ da

Bảo vệ tốt hơn 10 lần so với dao cạo thông thường

Máy cạo râu AquaTouch bảo vệ da bạn trong khi vẫn mang đến cảm giác sảng khoái khi cạo râu. Hệ thống lưới cạo MultiPrecision của chúng tôi có các đầu cạo được thiết kế lượn tròn trượt êm ái trên khuôn mặt và bảo vệ làn da.

Râu được cạo thật thoải mái và sát

- Đầu cạo được thiết kế lượn tròn để bảo vệ da
- Cạo khô thoải mái hoặc cạo ướt khoan khoái với Aquatec
- Các lưới cạo nâng và cắt những sợi râu dài và ngắn giúp cạo nhanh hơn
- Đầu cạo linh hoạt theo 5 hướng để cạo nhanh và sát
- Nâng sợi râu lên để cắt sát thật thoải mái

Dễ sử dụng

- Cạo không dây 45 phút
- 1 giờ sạc pin
- Chỉ báo khóa du lịch và pin 1 mức độ
- Bảo hành 2 năm, điện áp toàn cầu và lưới cắt có thể thay thế

Tận dụng triệt để máy cạo râu của bạn

- Đầu tỉa để lắp ráp giúp tỉa ria mép và tóc mai hoàn hảo



asimpleswitch.com

Những nét chính

Hệ thống bảo vệ da



Cạo sát mà không cắt xước vào da. Hệ thống lưới cạo MultiPrecision của chúng tôi có các đầu cạo được thiết kế lượn tròn trượt êm ái trên khuôn mặt và bảo vệ làn da.

Aquatec Khô & Ướt



Chọn cách cạo râu bạn thích. Với đầu брит Khô & Ướt Aquatec, bạn có thể chọn cạo khô nhanh và thoải mái. Hoặc bạn có thể cạo ướt với kem cạo râu hay bọt cạo râu, kể cả khi tắm.

Hệ thống lưới cạo MultiPrecision



Cạo nhanh và sát. Hệ thống lưới cạo MultiPrecision của chúng tôi nâng và cắt những sợi râu và ria lởm chởm, cạo toàn bộ chỉ trong vài lần di chuyển.

Đầu cạo Flex 5 hướng




Đầu cạo Flex linh hoạt theo 5 hướng có thể tự do di chuyển theo 5 hướng khác nhau, đảm bảo tiếp xúc sát với da giúp bạn cạo râu nhanh và sát kể cả ở vùng cổ và quai hàm.

Đầu tỉa chính xác SmartClick



Dùng đầu tỉa chính xác thân thiện với làn da để hoàn tất điện mạo của bạn. Đây là phụ kiện lý tưởng để bảo vệ bộ ria mép và cạo tóc mai đẹp.

Cạo không dây 45 phút



Bạn sẽ có hơn 45 phút cạo râu với khoảng 15 lần cạo sau 1 giờ sạc. Máy cạo râu này chỉ vận hành ở chế độ không dây.

1 giờ sạc pin



Cạo lâu hơn với mỗi lần sạc, nhờ có pin lithium-ion công suất cao, bền lâu và tiết kiệm năng lượng của chúng tôi. Sạc nhanh trong 5 phút và bạn sẽ có đủ điện cho một lần cạo râu.

Màn hình LED



Màn hình trực quan hiển thị mọi thông tin liên quan, cho phép bạn có được hiệu suất tốt nhất trên máy cạo râu: - Chỉ báo pin 1 mức độ - Chỉ báo chùi rửa - Chỉ báo pin yếu - Chỉ báo thay thế đầu cạo - Chỉ báo khóa du lịch



asimpleswitch.com

Biểu tượng xanh của Philips

Các Sản Phẩm Xanh của Philips có thể giảm chi phí, mức tiêu thụ năng lượng và khí thải CO2. Bằng cách nào? Các sản phẩm này được cải thiện đáng kể về tiêu chí thân thiện với môi trường, bao gồm: Hiệu suất sử dụng năng lượng, Đóng gói, Chất độc hại, Trọng lượng, Tái chế, rác thải và Tuổi thọ sử dụng.

Các thông số

Hiệu suất cạo râu

Hệ thống cạo râu: Hệ thống lưỡi cạo MultiPrecision, Thao tác Super Lift & Cut

Cạo theo đường cong: Đầu cạo Flex 5 hướng

Thoải mái cho da: Aquatec Khô & Ướt, Hệ thống bảo vệ da

Phụ kiện

SmartClick: Đầu tỉa chính xác

Bảo dưỡng: Nắp bảo vệ

Dễ sử dụng

Màn hình: Chỉ báo pin 1 mức độ, Chỉ báo pin yếu, Chỉ báo sạc, Chỉ báo chờ rửa, Chỉ báo thay thế đầu cạo, Chỉ báo khóa du lịch

Vệ sinh: Làm sạch được toàn bộ máy

Hoạt động: Rút phích cắm điện trước khi sử dụng

Thiết kế

Tay cầm: Tay cầm tiện dụng

Màu sắc: Xanh nước biển - Xám than

Công suất

Điện áp tự động: 100-240 V

Kiểu pin: Lithium-ion

Thời gian chạy: 45 phút / 15 lần cạo

Sạc điện: Sạc điện đầy trong 1 giờ, Sạc nhanh 5 phút cho 1 lần cạo, Có thể sạc lại

Tiêu thụ điện tối đa:

9 W

Nguồn chờ: 0,1 W

Dịch vụ

Bảo hành 2 năm

Đầu cạo thay thế: Thay thế 2 năm một lần bằng SH50

