

# PHILIPS

Elektrischer Nass-  
und Trockenrasierer

AquaTouch

MultiPrecision-Klingensystem

45 Min. Akkubetrieb/1 Std.  
Ladezeit

SmartClick-Präzisionstrimmer



S5420/06



## Nass oder trocken, sanfte Rasur

### Schützt 10 Mal besser als herkömmliche Klingen

Der AquaTouch-Rasierer schützt Ihre Haut und bietet Ihnen gleichzeitig eine erfrischende Rasur. Unser MultiPrecision-Klingensystem mit abgerundetem Profil gleitet problemlos über die Haut und ist dafür ausgelegt, diese zu schützen.

#### Ein angenehmes und gründliches Ergebnis

- Ein abgerundetes gleitet problemlos über die Haut und schützt sie
- Schonende Trocken- oder erfrischende Nassrasur mit Aquatec
- Klingen richten lange und kurze Haare auf und schneiden sie dann ab – für eine schnelle Rasur
- Scherköpfe sind in 5 Richtungen beweglich für eine gründliche Rasur
- Hebt das Haar an, für eine besonders gründliche Rasur

#### Einfache Bedienung

- 45 Minuten kabellos Rasieren
- 1 Stunde Ladezeit
- 1-stufige Akkustands- und Reisesicherungsanzeige
- 2 Jahre Garantie, weltweite Spannungsanpassung, austauschbare Klingen

#### Holen Sie das Beste aus Ihrem Rasierer heraus

- Aufsteckbarer Trimmer für perfektes Trimmen von Schnurrbart oder Koteletten



asimpleswitch.com


# Besonderheiten

## Hautpflegesystem



Gründliche Rasur ohne Schnittverletzungen. Das MultiPrecision-Klingensystem mit abgerundetem Profil gleitet problemlos über die Haut und schützt sie.

## Aquatec Wet & Dry



Wählen Sie Ihre bevorzugte Art der Rasur. Mit der AquaTec Wet & Dry-Versiegelung können Sie sich für eine schnelle und komfortable Trockenrasur oder eine erfrischende Nassrasur entscheiden – mit Rasiergel oder Schaum, selbst unter der Dusche.

## MultiPrecision-Klingensystem



Rasieren Sie sich schnell und gründlich. Unser MultiPrecision-Klingensystem hebt alle Haare an und schneidet diese sowie verbleibende Stoppeln in wenigen Zügen ab.

## In 5 Richtungen bewegl. Flex-Scherköpfe




In 5 Richtungen bewegliche Flex-Scherköpfe gewährleisten engen Hautkontakt für eine schnelle und gründliche Rasur, selbst an Hals- und Kinnpartie.

## SmartClick-Präzisionstrimmer



Stecken Sie unseren hautschonenden Präzisionstrimmer auf das Handstück, um Ihren Look zu perfektionieren. Dieser ist besonders für die Pflege Ihres Schnurrbarts und das Schneiden von Koteletten geeignet.

## 45 Minuten kabellos Rasieren



Sie haben mehr als 45 Minuten Laufzeit (etwa 15 Rasuren) mit einer Ladezeit von einer Stunde. Dieser Rasierer kann nur im Akkubetrieb verwendet werden.

## 1 Stunde Ladezeit



Rasieren Sie dank des leistungsstarken, energieeffizienten und langlebigen Lithium-Ionen-Akkus mit konstanter Leistung über Jahre. Eine Schnellladung von 5 Minuten ermöglicht Ihnen genug Energie für eine Rasur.

## LED-Display



Das intuitive Display zeigt relevante Informationen an, damit Sie die optimale Leistung Ihres Rasierers erhalten: – 1-stufige Akkustandsanzeige – Reinigungsanzeige – Anzeige für niedrigen Ladestand – Erinnerung zum Scherkopf austauschen – Reisesicherungsanzeige



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## Das "Grüne Logo" von Philips

Philips Produkte mit dem "Grünen Logo" können Kosten, Energieverbrauch und CO<sub>2</sub>-Ausstoß senken. Wie? Diese Produkte sorgen für eine deutliche Verbesserung des Klimaschutzes auf mindestens einem der grünen Schwerpunktgebiete von Philips: Energieeffizienz, Verpackung, gefährliche Substanzen, Gewicht, Recycling und Entsorgung sowie lebenslange Verlässlichkeit.

# Daten

## Rasierleistung

**Schersystem:** MultiPrecision-Klingensystem, Super Lift & Cut-Technologie

**Konturenanpassung:** In 5 Richtungen bewegl. Flex-Scherköpfe

**SkinComfort:** Hautpflegesystem, AquaTec Wet & Dry

## Zubehör

**SmartClick:** Präzisionstrimmer

**Schutz:** Schutzkappe

## Benutzerfreundlichkeit

**Anzeige:** 1-stufige Akkustandsanzeige, Warnanzeige bei geringem Ladestand, Akkustandanzeige, Reinigungsanzeige, Scherkopfaustausch-Anzeige, Reisesicherungsanzeige

**Pflege:** Vollständig abwaschbar

**Betrieb:** Ziehen Sie vor dem Gebrauch den Netzstecker aus der Steckdose

## Design

**Handstück:** Ergonomischer Griff & einfache Handhabung

**Farbe:** Blau/Dunkelgrau

## Power

**Automatische Spannungsanpassung:** 100-240 V

**Akkutyp:** Lithium-Ionen

**Akkulaufzeit:** 45 Min/15 Rasuren

**Ladezeit:** Vollständig geladen in 1 Stunde, Schnellladung in 5 Minuten für 1 Rasur

**Max. Stromverbrauch:** 9 W

**Standby-Stromverbrauch:** 0,1 W

## Service

**2 Jahre Garantie**

**Ersatzklinge:** Alle 2 Jahre mit SH50 ersetzen

