

# PHILIPS

Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

Shaver series 5000

System ostrzy MultiPrecision

45 min działania po 1 godz. ładowania

Precyzyjny trymer SmartClick



S5420/06



## Series 5000 Aqua Touch. Bezpieczne golenie na mokro i sucho.

Efekt: Świeża i zadbana skóra.

Golarka AquaTouch chroni skórę podczas golenia. System ostrzy MultiPrecision z głowicami o okrągłym profilu został zaprojektowany z myślą o łatwym przesuwaniu się po skórze i jej ochronie.

### Wygodne i dokładne golenie

- Zaokrąglony profil głowicy płynnie ślizga się po skórze, zapewniając jej ochronę
- Dzięki uszczelnieniu Aquatec możesz wybrać wygodne golenie na sucho lub odświeżające golenie na mokro
- Ostrza unoszą, a następnie ścinają długie i krótkie włosy, zapewniając szybkie golenie
- Głowice poruszają się w 5 kierunkach, zapewniając szybkie i dokładne golenie
- Unosi włosy, zapewniając komfortowe, dokładne golenie

### Wygodne użytkowanie

- 45 minut bezprzewodowego golenia
- Czas ładowania: 1 godz.
- 1-poziomowy wskaźnik baterii i wskaźnik blokady podróźnej
- 2-letnia gwarancja, uniwersalny zakres napięć ładowania i wymienne ostrza

### Wykorzystaj w pełni możliwości swojej golarki

- Nakładany trymer umożliwia idealne przycinanie wąsów i bokobrodów



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

# Zalety

## System ochrony skóry



Golenie blisko skóry bez zacięć i skaleczeń. Nasz system ostrzy MultiPrecision z zaokrąglonym profilem głowicy płynnie ślizga się po skórze przy jednoczesnym zapewnieniu jej ochrony.

## Uszczelnienie Aquatec do golenia na sucho i na mokro



Wybierz preferowany sposób golenia. Uszczelnienie Aquatec umożliwia wybór szybkiego, a jednocześnie komfortowego golenia na sucho lub golenia na mokro — z użyciem żelu lub pianki — nawet pod prysznicem.

## System ostrzy MultiPrecision



Ciesz się szybkim i dokładnym goleniem. Nasze system ostrzy MultiPrecision unosi i przycina wszystkie włosy i pozostały zarost — wystarczy kilka pociągnięć.

## 5-kierunkowe głowice Flex




5-kierunkowe głowice o 5 niezależnych ruchach gwarantują bliski kontakt ze skórą w celu zapewnienia szybkiego i dokładnego golenia nawet na linii szyi i szczęki.

## Precyzyjny trymer SmartClick



Nałóż przyjazny dla skóry precyzyjny trymer, aby wykończyć stylizację. Nadaje się on doskonale do pielęgnacji wąsów i przycinania bokobrodów.

## 45 minut bezprzewodowego golenia



Otrzymasz ponad 45 minut czasu pracy — to około 15 cykli golenia — po jednogodzinnym ładowaniu. Gołarka pracuje tylko w trybie bezprzewodowym.

## Czas ładowania: 1 godz.



Dłuższe golenie po każdym ładowaniu dzięki wydajnemu, efektywnemu i trwałemu akumulatorowi litowo-jonowemu. Szybkie ładowanie przez 5 minut wystarczy na jeden cykl golenia.

## Wyświetlacz LED



Intuicyjny wyświetlacz pokazuje ważne informacje i pozwala w pełni wykorzystać potencjał gołarki: — 1-poziomowy wskaźnik naładowania akumulatora — Wskaźnik konieczności czyszczenia — Wskaźnik niskiego poziomu naładowania akumulatora — Wskaźnik wymiany głowic — Wskaźnik blokady podróży



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## Zielone logo firmy Philips

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają niższe zużycie energii i mniejszą emisję dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym lub kilku obszarach ekologicznych firmy Philips: wydajności energetycznej, opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu zużytych produktów oraz trwałości.

## Dane techniczne

### **Efektywność golenia**

**System golenia:** System ostrzy MultiPrecision, Super Lift & Cut Action

**Dopasowująca się do kształtu ciała:** 5-kierunkowe głowice Flex

**SkinComfort:** System SkinProtection, Uszczeln. AquaTec do golenia na sucho i na mokro

### **Aksesoria**

**SmartClick:** Precyzyjny trymer

**Konserwacja:** Nasadka zabezpieczająca

### **Łatwość użytkowania**

**Wyświetlacz:** 1-poziomowy wskaźnik akumulatora, Wskaźnik niskiego poziomu naładowania akumulatora, Wskaźnik

ładowania, Wskaźnik konieczności czyszczenia, Wskaźnik wymiany głowic golących, Wskaźnik blokady podróżnej

**Czyszczenie:** Możliwość mycia pod bieżącą wodą

**Działanie:** Przed użyciem odłącz od gniazdka elektrycznego

### **Wykończenie**

**Rączka:** Ergonomiczny uchwyt ułatwiający trzymanie

**Kolor:** Błękitny i grafitowy

### **Moc**

**Automatyczne napięcie:** 100–240 V

**Typ baterii/akumulatora:** Litowo-jonowy

**Czas pracy:** 45 minut/15 cykli golenia

**Ładowanie:** Pełne ładowanie trwa 1 godzinę, Szybkie, 5-minutowe ładowanie umożliwia pojedyncze golenie

**Maks. pobór mocy:** 9 W

**Pobór mocy w trybie gotowości:** 0,1 W

### **Serwis**

**2 lata gwarancji**

**Wymienna głowica:** Wymieniaj co 2 lata na SH50

