



Aparat de bărbierit umed și uscat cu Aquatec umed și uscat

- Sistem de lame MultiPrecision
- Utiliz fără fir 45 min/încărc 1 oră
- Aparat de tuns de precizie SmartClick

S5420/06

Bărbierit umed sau uscat, protector

Protejează de 10 ori mai bine față de o lamă normală

Aparatul de bărbierit AquaTouch îți protejează pielea în timp ce tu te bucuri de un bărbierit revigorant. Sistemul de lame MultiPrecision cu capete rotunde alunecă ușor și este conceput să îți protejeze pielea.

Beneficii

Rezultat final confortabil și eficient

- Profilul rotunjit al capului alunecă lin și îți protejează pielea
- Obține un bărbierit uscat confortabil sau umed răcoritor cu Aquatec
- Lamele ridică apoi taie firele lungi și scurte pentru un bărbierit sigur
- Capetele flexează în 5 direcții pentru un bărbierit rapid și precis
- Ridică firele de păr pentru a tăia precis și confortabil

Ușor de utilizat

- 45 de minute de bărbierit fără fir

- 1 oră timp încărcare
- Baterie cu 1 nivel și indicatoare de blocare pentru transport
- 2 ani de garanție, tensiune universală și lame care se pot înlocui

Profită la maximum de aparatul tău de bărbierit

- Aparat tunder cu atașare rapidă pentru tunderea perfectă a mustaței și a perciunilor

PHILIPS


Caracteristici

Sistem de protecție a pielii



Bărbierire precisă fără zgârieturi și tăieturi. Sistemul nostru de lame MultiPrecision cu profil de cap rotunjit alunecă lin, protejând în același timp pielea.

Aquatec umed și uscat



Alege cum preferi să te bărbiești. Cu etanșarea Aquatec umed și uscat, poți alege un bărbierit rapid dar comod. Sau poți alege bărbieritul umed - cu gel sau spumă - chiar și în duș.

Sistem de lame MultiPrecision



Obține un bărbierit rapid și precis. Sistemul nostru de lame MultiPrecision ridică și taie toate firele de păr și elimină aspectul nebărbierit - totul în doar câteva mișcări.

Capete flexibile în 5 direcții




Capetele flexibile în 5 direcții cu 5 mișcări independente asigură un contact apropiat cu pielea, pentru un bărbierit rapid și precis chiar și pe gât și pe maxilar.

Aparat de tuns de precizie SmartClick



Fixează aparatul de tuns de precizie delicat cu pielea pentru a-ți finisa aspectul. Acesta este ideal pentru menținerea mustății și pentru aranjarea perچیilor.

45 de minute de bărbierit fără fir



Vei avea peste 45 minute de utilizare - aproximativ 15 bărbieriri - după o încărcare de 1 oră. Acest aparat de bărbierit funcționează numai în modul fără fir.

1 oră timp încărcare




Bărbiește-te pentru mai mult timp cu fiecare încărcare, datorită bateriei noastre puternice și eficiente cu ioni de litiu, care durează mult timp. Efectuează o încărcare rapidă de 5 minute și vei avea suficientă energie pentru un bărbierit.

Afișaj cu LED-uri



Afișajul intuitiv îți oferă informațiile relevante, ceea ce îți permite să obții cele mai bune performanțe de la aparatul tău de bărbierit: - Indicator pentru baterie cu 1 nivel - Indicator pentru curățare - Indicator pentru baterie descărcată - Indicator pentru înlocuirea capetelor de bărbierit - Indicator de blocare pentru transport

Acțiune Super Lift & Cut



Bărbiește-te mai precis cu acțiunea Super Lift & Cut cu lame duble. Prima lamă ridică fiecare fir de păr, în timp ce a doua lamă taie comod sub nivelul pielii, pentru rezultate cu adevărat fine.

Făcut să reziste



Toate aparatele noastre de bărbierit vin echipate cu o garanție internațională de 2 ani și se pot adapta la orice tip de voltaj. Lamele durabile nu trebuie să fie înlocuite decât după 2 ani.

Specificații

Rețineți că aceasta este o broșură pentru servicii de pre-vânzare. Conținutul acestei broșuri reflectă datele pe care le deținem la data și în țara menționate mai sus. Conținutul acestei broșuri este supus modificării fără notificare. Philips nu acceptă nicio răspundere referitoare la conținutul acestei broșuri.

Performanțe în bărbierire

Sistem de bărbierire	Sistem de lame MultiPrecision Acțiune Super Lift & Cut
Urmărirea conturului SkinComfort	Capete flexibile în 5 direcții Sistem de protecție a pielii AquaTec umed și uscat

Consum max. de energie	9 W
Energie în stand-by	0,1 W

Service

2 ani garanție	Da
Cap înlocuibil	Înlocuiește la fiecare 2 ani cu SH50

Accesorii

SmartClick Întreținere	Aparat de tuns de precizie Capac de protecție
---------------------------	--

Dimensiunile ambalajului

Înălțime	23,20 cm
Lățime	15,90 cm
Adâncime	7,00 cm
Greutate netă	0,30 kg
Greutate brută	0,41 kg
EAN	08710103738138
Număr de produse incluse	1
Țara de origine	NL
Cod sisteme armonizate	851010

Ușor de utilizat

Afișaj	Indicator de baterie cu 1 nivel Indicator pentru baterie descărcată Indicator încărcare Indicator pentru curățare Indicator luminos pentru înlocuirea capetelor de bărbierit Indicator de blocare pentru transport
Curățare Funcționare	Complet lavabil Deconectează înainte de utilizare

Cutie exterioară

Lungime	32,50 cm
Lățime	14,70 cm
Înălțime	24,60 cm
Greutate brută	1,84 kg
EAN	18710103738135
Număr de ambalaje	4

Design

Mâner Culoare	Mâner și manevrare ergonomică Albastru Neptun – Gri cărbune
------------------	--

Alimentare

Tensiune automată	100-240 V
Tip de baterie	Litiu-ion
Durată de funcționare	45 min/15 bărbieriri
Încărcare	Încărcare completă în 1 oră Încărcare rapidă timp de 5 minute pentru 1 bărbierire

* Protejează de 10 ori mai bine față de o lamă obișnuită - test efectuat în Germania, 2015, după o aclimatizare de 21 de zile



Informație ce poate fi modificată
2019, Mai 23
Version: 6.5.1
EAN: 08710103738138

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi schimbate fără notificare. Informațiile constituie proprietatea Koninklijke Philips N.V.

www.philips.com