

PHILIPS

Sauso skutimo
barzdaskutė

Shaver series 5000

„MultiPrecision“ peiliukų sistema

5 krypčių „Flex“ galvutės

P. Kirptuvas ir nosies plaukų kirptuvas



S5520/45



Glotnus, greitas skutimas

20 % didesnė galia*

Naudodamiesi šiuo „Shaver Series 5000“ ryte nusiskusite greičiau, nes jame įrengta greita „MultiPrecision“ peiliukų sistema su plaunamomis galvutėmis.

Patogus skutimasis

- Nuskusite tankias barzdos vietas su 20 % didesne galia

Malonus ir švarus skutimas

- Kad nusiskustumėte greitai, peiliukai pakelia, tuomet nuskuta ilgus ir trumpus plaukelius
- 5 krypčių lanksčios galvutės greitam ir švariam skutimuisi
- Pakelia plaukelius, kad nusiskustumėte itin švariai

Paprasta naudoti

- 50 min. skutimosi be laido
- 1 val. įkrovimo laikas
- 3 lygių baterijos ir kelioninio užrakto indikatoriai
- Barzdaskutę galima plauti tekančiu vandeniu
- 2 metų garantija, visame pasaulyje tinkama naudoti įtampa ir keičiami peiliukai

Optimaliai išnaudokite savo barzdaskutę

- Nepriekaištingas ūsų ir žandenuų apkirpimas uždedamu kirptuvu
- Greitas ir saugus nosies ir ausų plaukų kirpimas



asimpleswitch.com

Ypatybės

„Turbo+“ režimas



Ijunkite „Turbo+“ režimą ir tankias barzdos vietas skuskite 20 % didesniu greičiu.

„MultiPrecision“ peiliukų sistema



Skuskitės greitai ir švariai. „MultiPrecision“ peiliukų sistema pakelia ir nukerpa visus plaukelius ir trumpus barzdaaplaukius vos keliais brūkštelėjimais.

5 krypčių „Flex“ galvutės



5 krypčių „Flex“ galvutės juda nepriklausomai 5 kryptimis ir nuolat liečia jūsų odą, todėl greitai ir švariai nuskusite net kaklo ir žandenu liniją.

„Super Lift & Cut“ technologija



Nusiskuskite dar švariau su „Super Lift & Cut“ technologija. Pirmasis peiliukas pakelia kiekvieną plauką, o antrasis peiliukas patogiai nupjauna jį žemiau odos lygio, todėl nuskutama itin švariai.

„SmartClick“ koreguojamasis kirptuvas



Užfiksuokite odą tausojantį tikslų kirptuvą ir baikite koregavimą. Jis puikiai tinka ūsams palyginti ir žandenoms patrupinti.

„SmartClick“ nosies plaukų kirptuvas




Pašalina nepageidaujamus nosies ir ausų plaukus. „ProtecTrim“ technologija ir specialus kirptuvo kampas padeda užtikrinti greitą, paprastą ir patogų kirpimą be jokio pešimo.

LED ekranas



Intuityviame ekrane pateikiama informacija, leidžianti pasiekti nepriekaištingų skutimosi rezultatų: - 3 lygių baterijos indikatorius - valymo indikatorius - baterijos išsikrovimo indikatorius - galvutės keitimo indikatorius - kelioninio užrakto indikatorius

50 min. skutimosi be laido



50+ min. skutimosi be laido – tai maždaug 17 skutimosi vienu įkrovimu. Arba skuskitės prietaisą įjungę į tinklą.



asimpleswitch.com

„Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją. Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant aplinką vienoje arba keliose „Philips“ ekologiškumo srityse – efektyvaus energijos vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų, svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.

Specifikacijos

Skutimo efektyvumas

Skutimo sistema: „MultiPrecision“ peiliukų sistema, „Super Lift & Cut“ technologija

Kontūrus atkartojančios: 5 kryptių „Flex“ galvutės

„Turbo+“ režimas: Skuskitės su 20 % daugiau energijos

Priedai

SmartClick: Koreguojantis peiliukas, Nosies kirptuvas

Krepšelis: Kelioninis krepšelis

Lengva naudoti

Ekranas: 3 lygių baterijos indikatorius, Išsikraunančios baterijos indikatorius, Įkrovimo indikatorius, Valymo indikatorius, Skutimo galvučių keitimo indikatorius, Kelioninio užrakto indikatorius

Valymas: Visiškai plaunamas

Naudojimas: Veikimas su ir be laido

Konstrukcija

Rankenėlė: Patogi ir ergonomiška rankena

Spalva: Tanzanito – metalizuotas juodas chromas

Maitinimas

Automatinis įtampos reguliavimas: 100–240 V

Baterijos tipas: Ličio jonų

Veikimo laikas: 50 min. / 17 skutimų

Įkrovimas: Visiškai įkraunama per 1 valandą,

Greitas 5 min. įkrovimas 1 skutimui,

Pakartotinai įkraunama

Maksimalus energijos naudojimas: 9 W

Budėjimo galia: 0,1 W

Techninė priežiūra

2 metų garantija

Keičiama galvutė: SH50 keičiamas kas 2 metus

