

PHILIPS

Rasoir électrique
100 % étanche

Shaver series 5000

Lames MultiPrecision

Têtes flexibles dans 5 directions

Tondeuse de précision
SmartClick



S5530/08



Un rasage de près rapide et net

Protège la peau 10 fois mieux qu'un rasoir manuel*

Le rasoir Series 5000 vous fait gagner du temps chaque matin, grâce à ses lames MultiPrecision rapides et à ses têtes entièrement lavables.

Confort et précision

- Les bords arrondis glissent parfaitement pour préserver la peau
- Obtenez un rasage à sec confortable ou rafraîchissant sur peau humide grâce au système AquaTec
- Les lames soulèvent puis coupent les poils longs et courts pour un rasage rapide
- Les têtes s'inclinent dans 5 directions pour un rasage de près et rapide

Un rasage confortable

- Rasage des zones les plus denses de la barbe avec 20 % de puissance en plus

Facile à utiliser

- 50 minutes d'autonomie
- 1 heure de charge
- Indicateurs de charge à 3 niveaux et de verrouillage pour les transports
- Le rasoir peut être rincé sous l'eau du robinet
- 2 ans de garantie, tension universelle et lames remplaçables

Pour une utilisation optimale de votre rasoir

- Accessoire tondeuse clipsable pour une moustache et des pattes impeccables



reddot award 2016
winner

Points forts

Système Skin Protection



Rasez-vous de près sans vous couper ou irriter votre peau. Les lames MultiPrecision aux bords arrondis glissent parfaitement sur la peau pour mieux la protéger.

Aquatec 100 % étanche



Rasez-vous comme bon vous semble. Avec le système AquaTec Wet & Dry, vous pouvez opter pour un rasage à sec rapide et confortable, ou vous raser sur peau humide - avec du gel ou de la mousse - même sous la douche.

Mode Turbo+



Un rasage encore plus rapide des zones les plus denses de votre barbe avec 20 % de puissance en plus grâce au mode Turbo+.

Lames MultiPrecision



Bénéficiez d'un rasage de près rapide. Nos lames MultiPrecision soulèvent et coupent tous les poils et la barbe de 3 jours en quelques passages seulement.

Têtes flexibles dans 5 directions



Les têtes flexibles dans 5 directions décrivent 5 mouvements indépendants assurant un contact optimal avec la peau, pour un rasage de près rapide, même sur le cou et la mâchoire.

Ouverture d'une simple pression



Ouvrez simplement les têtes et rincez-les soigneusement sous l'eau.

Affichage LED



L'écran intuitif affiche des informations pratiques pour obtenir des performances optimales de votre rasoir : - Indicateur d'autonomie 3 niveaux - Indicateur de nettoyage - Indicateur de batterie faible - Indicateur de remplacement des têtes - Indicateur de verrouillage



iF DESIGN AWARD 2016

Rasoir Series 5000iF DESIGN AWARD 2016



asimpleswitch.com

Logo « Produit Vert » Philips

Les produits verts de Philips permettent de réduire les coûts, la consommation énergétique et les émissions de CO₂. Comment ? Grâce à une amélioration environnementale significative dans un ou plusieurs de nos champs d'actions écologiques clés (efficacité énergétique, conditionnement, substances dangereuses, poids, recyclage, recyclabilité et durabilité).



reddot award 2016
winner

Prix Red Dot 2016 : lauréat

Rasoir Series 5000 Prix Red Dot 2016 : lauréat

Caractéristiques

Performance de rasage

Système de rasage: Lames MultiPrecision, Système Super Lift&Cut

Suivi des contours: Têtes flexibles dans 5 directions

SkinComfort: Système SkinProtection, AquaTec Wet & Dry

Mode Turbo+: Rasez-vous avec 20 % de puissance en plus

Accessoires

SmartClick: Tondeuse de précision

Alimentation

Type de batterie: Lithium-ion

Autonomie: 50 min / 17 rasages

Charge: Charge complète en 1 heure, Charge rapide de 5 minutes pour 1 rasage

Tension automatique: 100-240 V

Consommation maximale: 9 W

Consommation en veille: 0,1 W

Facile d'utilisation

Afficheur: Indicateur d'autonomie à 3 niveaux, Voyant de charge faible, Témoin de charge, Voyant de nettoyage, Voyant de remplacement des têtes, Indicateur de verrouillage pour les transports

Nettoyage: Entièrement lavable

Fonctionnement: Utilisation sans fil, Débrancher avant utilisation

Design

Manche: Design ergonomique pour une bonne prise en main

Couleur: Cérès - argent Super Nova

Entretien

2 ans de garantie

Tête de rechange: Remplacer tous les 2 ans avec SH50

