

# PHILIPS

Aparat de bărbierit electric umed și uscat

Shaver series 5000

Sistem de lame MultiPrecision

Capete flexibile în 5 direcții

Ap tuns precizie/Ap tuns păr nas



S5550/44



## Bărbierit rapid, curat și precis

Protejează de 10 ori mai bine decât o lamă obișnuită\*

Aparatul de bărbierit seria 5000 face mai rapidă rutina de dimineață cu ajutorul unui sistem de lame MultiPrecision și cu capete complet lavabile.

### Rezultat final confortabil și eficient

- Profilul rotunjit al capului alunecă lin și îți protejează pielea
- Obține un bărbierit uscat confortabil sau umed răcoritor cu Aquatec
- Lamele ridică apoi taie firele lungi și scurte pentru un bărbierit sigur
- Capetele flexează în 5 direcții pentru un bărbierit rapid și precis

### Un bărbierit confortabil

- Bărbierește părțile dense ale bărbii cu 20% mai multă putere

### Ușor de utilizat

- 50 de minute de bărbierit fără fir
- 1 oră timp încărcare
- Baterie cu 3 niveluri și indicatoare de blocare pentru transport
- Aparatul de bărbierit poate fi clătit ușor la robinet

### Profită la maximum de aparatul tău de bărbierit

- Aparat tundere cu atașare rapidă pentru tunderea perfectă a mustatei și a perciunilor
- Tundere rapidă și sigură a părului din nas și urechi



reddot award 2016  
winner


## Repere

### Sistem de protecție a pielii



Bărbierire precisă fără zgărieturi și tăieturi. Sistemul nostru de lame MultiPrecision cu profil de cap rotunjit alunecă lin, protejând în același timp pielea.

### Aquatec umed și uscat



Alege cum preferi să te bărbiești. Cu etanșarea Aquatec umed și uscat, poți alege un bărbierit rapid dar comod. Sau poți alege bărbieritul umed - cu gel sau spumă - chiar și în duș.

### Mod Turbo+



Bărbiești și mai rapid părțile dense ale bărbii cu 20% mai multă putere obținută prin activarea modului Turbo+.

### Sistem de lame MultiPrecision



Obține un bărbierit rapid și precis. Sistemul nostru de lame MultiPrecision ridică și taie toate firele de păr și elimină aspectul nebărbierit - totul în doar câteva mișcări.

### Capete flexibile în 5 direcții



Capetele flexibile în 5 direcții cu 5 mișcări independente asigură un contact apropiat cu pielea, pentru un bărbierit rapid și precis chiar și pe gât și pe maxilar.

### Deschidere prin-o atingere



Doar deschizi capul și clătești bine la robinet.


### Afișaj cu LED-uri



Afișajul intuitiv îți oferă informațiile relevante, ceea ce îți permite să obții cele mai bune performanțe de la aparatul tău de bărbierit - Indicator pentru baterie cu 3 niveluri - Indicator

pentru curățare - Indicator pentru baterie descărcată - Indicator luminos pentru înlocuirea capetelor de bărbierit - Indicator de blocare pentru transport

### 50 de minute de bărbierit fără fir



Vei avea peste 50 minute de utilizare - aproximativ 17 bărbieriri - după o încărcare de 1 oră. Acest aparat de bărbierit funcționează numai în modul cu fir.



### PREMIUL iF PENTRU DESIGN 2016

Aparat de bărbierit seria 5000PREMIUL iF PENTRU DESIGN 2016



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

### Philips Green Logo

Produsele Philips Green pot reduce costurile, consumul de energie și emisiile de CO2. Cum? Acestea oferă o îmbunătățire semnificativă a mediului în unul sau mai multe domenii de interes Philips Green - eficiență energetică, ambalare, substanțe periculoase, greutate, reciclare și casare și fiabilitate pe viață.



reddot award 2016  
winner

### Premiul Red Dot 2016: câștigător

Aparat de bărbierit seria 5000Premiul Red Dot 2016: câștigător

# Specificații

## Performanțe în bărbierie

**Sistem de bărbierire:** Sistem de lame

MultiPrecision, Acțiune Super Lift & Cut

**Urmărirea conturului:** Capete flexibile în 5 direcții

**SkinComfort:** Sistem de protecție a pielii, AquaTec umed și uscat

**Mod Turbo+:** Bărbierit cu 20% mai multă putere

## Accesorii

**SmartClick:** Aparat de tuns de precizie, Aparat de tuns părul din nas

## Alimentare

**Tip de baterie:** Litiu-ion

**Durată de funcționare:** 50 min/17 bărbieriri

**Încărcare:** Încărcare completă în 1 oră,

Încărcare rapidă timp de 5 minute pentru 1

bărbierire

**Tensiune automată:** 100-240 V

**Consum max. de energie:** 9 W

**Energie în stand-by:** 0,1 W

## Ușor de utilizat

**Afișaj:** Indicator pentru baterie cu 3 niveluri, Indicator pentru baterie descărcată, Indicator încărcare, Indicator pentru curățare, Indicator luminos pentru înlocuirea capetelor de

bărbierit, Indicator de blocare pentru transport

**Curățare:** Complet lavabil

**Funcționare:** Utilizare fără fir, Deconectează înainte de utilizare

## Design

**Mâner:** Mâner și manevrare ergonomică

**Culoare:** Severum - Argintiu Super Nova

## Service

**2 ani garanție**

**Cap înlocuibil:** Înlocuiește la fiecare 2 ani cu SH50

