

PHILIPS

干湿两用电动剃须刀

Shaver series 5000

MultiPrecision 刀片系统

5 向 Flex 剃须刀头

造型器、修剪器和洁面刷



S5571/68



剃须既贴面又快速

提升20%动力*

Shaver Series 5000 具有快速操作功能、MultiPrecision 刀片系统和可清洗的剃须刀头，为您早晨呵护剃须提升速度。

舒适剃须

- 提升 20% 的动力，快速为胡须密集区域剃须

舒适贴面的享受

- 干湿两用，既可享受舒适的干剃，也可享受清新净爽的湿剃
- 刀片抬起，然后切断长短不一的须发，实现快速剃须
- 刀头可以灵活地向 5 个方向移动带给您快速、贴面的剃须体验
- 提起胡须并从根部舒适地剃除

易于使用

- 50 分钟无线剃须
- 1 小时充电时间
- 3 格电池电量和旅行锁指示

享受剃须刀的多重益处

- 卡入式洁面刷，有效清洁面部肌肤
- 具有 5 档长度设定的卡入式胡须造型器
- 卡入式修剪器，确保准确修剪须髥和鬓角

产品亮点

Turbo+ 模式



通过启用 Turbo+ 模式提升 20% 的动力，加快胡须浓密部位的剃须速度。

MultiPrecision 刀片系统




实现快速、贴面剃须。我们的 MultiPrecision 刀片系统可提起并从根部切剃须发和剩余的毛茬 - 只需来回几次。

5 向 Flex 剃须刀头




5 向 Flex 剃须刀头能够 5 向地独立浮动，确保贴近肌肤，即使在颈部和下巴处也能实现快速贴面剃须。

干湿两用



选择自己喜爱的剃须方式。凭借防水干湿双剃设计，您可选择快速而舒适的干剃，也可以选择湿剃 - 与啫喱或剃须泡沫配合使用 - 甚至在淋浴时使用。

50 分钟无线剃须



充电 1 小时，您将获得 50 多分钟的使用时间，约剃须 17 次。该剃须刀只能在无线模式下使用。

1 小时充电时间



得益于强劲节能、持久耐用的锂电池，每次充电后均可获得长时间剃须。快速充电 5 分钟，便可获得完成一次剃须所需的电量。

卡入式洁面刷**



卡入我们的洁面刷，享受比用手清洁洁净的洁面体验。可配合您选择的洁面产品一起使用。去除死皮细胞并增加微循环，令肌肤清新、靓丽。

卡入式胡须造型器



使用卡入式胡须造型器配件，改变您的造型。5 种长度设定备选，修剪短茬、整齐的胡须，打造个性化造型。弧形梳齿和修剪梳旨在防止皮肤刺激。

卡入式准确修剪器



卡入我们呵护皮肤的准确修剪器，为您打造个性化造型。尤为适合打理须髯和修剪鬓角。

升级双层刀片设计



使用升级双层刀片设计，享受贴面的剃须体验。第一层刀片提起每根须发，第二层刀片舒适地将胡须连根剃除，令您获得真正畅顺的剃须效果。

LED 屏幕



直观显示屏显示相关信息：- 3 格电池电量指示灯 - 清洁指示灯 - 电池电量不足指示灯 - 更换刀头指示灯 - 旅行锁指示灯

规格

剃须性能

剃须系统: MultiPrecision 刀片系统, 升级双层刀片设计

智能贴合: 5 向 Flex 剃须刀头

Turbo+ 模式: 剃须, 具有 20% 额外电量

亲肤: 干湿两用

附件

卡入式: 控油洁面刷, 胡须造型器, 准确修剪器

操作简易

清洁: 可全身水洗

显示屏: 3 格电池指示, 电池电量不足指示灯, 充电显示灯, 清洁指示灯, 更换刀头提示灯, 旅行锁指示灯

工作中: 使用前拔掉插头

设计

颜色: 黑色 - 金色

手柄: 人体工程学手柄和操作

功率

自动电压: 100-240 伏

使用时间: 50 分钟/17 次剃须

电池类型: 锂离子

充电: 1 小时充满电, 快速充电 5 分钟可剃须 1 次

最大功耗: 9 瓦

待机功耗: 0.1 瓦

服务

2 年保修

替换刀头: 每 2 年使用 SH50 更换一次

洁面刷 RQ560 或 RQ563: 每 3-6 个月更换一次

造型修剪器: 每 2 年更换一次 RQ111

