

# PHILIPS

Rasoir électrique  
100 % étanche

Shaver series 5000

Lames MultiPrecision

Têtes flexibles dans 5 directions

Tondeuse de précision  
SmartClick



S5572/08



## Un rasage de près rapide et net

Protège la peau 10 fois mieux qu'un rasoir manuel\*

Le rasoir Series 5000 vous fait gagner du temps chaque matin, grâce à ses lames MultiPrecision rapides et à ses têtes entièrement lavables.

### Confort et précision

- Les bords arrondis glissent parfaitement pour préserver la peau
- Obtenez un rasage à sec confortable ou rafraîchissant sur peau humide grâce au système AquaTec
- Les lames soulèvent puis coupent les poils longs et courts pour un rasage rapide
- Les têtes s'inclinent dans 5 directions pour un rasage de près et rapide

### Un rasage confortable

- Rasage des zones les plus denses de la barbe avec 20 % de puissance en plus

### Facile à utiliser

- 50 minutes d'autonomie
- 1 heure de charge
- Indicateur de charge à 3 niveaux et indicateur de verrouillage pour le transport
- Le rasoir peut être rincé sous l'eau du robinet
- 2 ans de garantie, tension universelle et lames remplaçables

### Pour une utilisation optimale de votre rasoir

- Accessoire tondeuse clipsable pour une moustache et des pattes impeccables



## Points forts

### Système SkinProtection



Rasez-vous de près sans vous couper ou irriter votre peau. Les lames MultiPrecision aux bords arrondis glissent parfaitement sur la peau pour mieux la protéger.

### AquaTec Wet & Dry



Rasez-vous comme bon vous semble. Avec le système AquaTec Wet & Dry, vous pouvez opter pour un rasage à sec rapide et confortable, ou vous raser sur peau mouillée - avec du gel ou de la mousse - même sous la douche.

### Mode Turbo+



Un rasage encore plus rapide des zones très denses de votre barbe grâce au mode Turbo+ et ses 20 % de puissance en plus.

### Lames MultiPrecision



Bénéficiez d'un rasage de près rapide. Nos lames MultiPrecision soulèvent et coupent tous les poils, même sur une barbe de 3 jours, en quelques passages seulement.

### Têtes flexibles dans 5 directions



Les têtes flexibles dans 5 directions décrivent 5 mouvements indépendants assurant un excellent contact avec la peau, pour un rasage de près rapide, même sur le cou et la mâchoire.

### Ouverture d'une simple pression



Ouvrez simplement les têtes et rincez-les soigneusement sous l'eau.

### Affichage LED



L'écran intuitif affiche des informations pratiques pour obtenir des performances optimales de votre rasoir : - Indicateur d'autonomie 3 niveaux - Indicateur de nettoyage - Indicateur de batterie faible - Indicateur de remplacement des têtes - Indicateur de verrouillage



### iF DESIGN AWARD 2016

Rasoir Series 5000iF DESIGN AWARD 2016



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

### Logo « Produit Vert » Philips

Les produits verts de Philips permettent de réduire les coûts, la consommation d'énergie et les émissions de CO2. Comment ? En rendant possible une amélioration environnementale dans un ou plusieurs de nos champs d'action écologiques clés (efficacité énergétique, conditionnement, substances dangereuses, poids, recyclage, mise au rebut et durabilité).



reddot award 2016  
winner

### Prix Red Dot 2016 : lauréat

Rasoir Series 5000 Prix Red Dot 2016 : lauréat

# Caractéristiques

## Performance de rasage

**Système de rasage:** Lames MultiPrecision, Système Super Lift&Cut

**Suivi des contours:** Têtes flexibles dans 5 directions

**SkinComfort:** Système SkinProtection, AquaTec Wet & Dry

**Mode Turbo+:** Rasez-vous avec 20 % de puissance en plus

## Accessoires

**SmartClick:** Tondeuse de précision

## Alimentation

**Type de batterie:** Lithium-ion

**Autonomie:** 50 min / 17 rasages

**Charge:** Charge complète en 1 heure, Charge rapide de 5 minutes pour 1 rasage

**Tension automatique:** 100-240 V

**Consommation maximale:** 9 W

**Consommation en veille:** 0,1 W

## Facile d'utilisation

**Afficheur:** Indicateur d'autonomie à 3 niveaux, Voyant de charge faible, Témoin de charge, Voyant de nettoyage, Voyant de remplacement des têtes, Indicateur de verrouillage pour le transport

**Nettoyage:** Entièrement lavable

**Fonctionnement:** Utilisation sans fil, Débrancher avant utilisation

## Design

**Manche:** Design ergonomique pour une bonne prise en main

**Couleur:** Bleu - argent supernova

## Entretien

**2 ans de garantie**

**Tête de rechange:** Remplacer tous les 2 ans avec SH50

