

PHILIPS

Drėgno ir sauso skutimo
elektrinė barzdaskutė

Shaver series 5000

„MultiPrecision“ peiliukų
sistema

5 krypčių „Flex“ galvutės

„SmartClick“ koreguojamasis
kirptuvas

„SmartClean“ sistema



S5572/10



Dailiai ir švariai, greitas skutimasis

10 k. saugesnis skutimasis nei su įprastu peiliuku*

Naudodamiesi šiuo „Shaver Series 5000“ ryte nusiskusite greičiau, nes jame įrengta greita „MultiPrecision“ peiliukų sistema su plaunamomis galvutėmis.

Malonus ir švarus skutimas

- Suapvalintos galvutės saugo odą
- Su „AquaTec“ patogiai skuskitės sausuoju arba gaivinančiu drėgnuoju būdu
- Kad nusiskustumėte greitai, peiliukai pakelia, tuomet nuskuta ilgus ir trumpus plaukelius
- 5 krypčių lanksčios galvutės greitam ir švariam skutimuisi

Patogus skutimasis

- Nuskusite tankias barzdos vietas su 20 % didesne galia

Paprasta naudoti

- 50 min. skutimosi be laido
- 1 val. įkrovimo laikas
- 3 lygių baterijos ir kelioninio užrakto indikatoriai
- Barzdaskutę galima plauti tekančiu vandeniu

Optimaliai išnaudokite savo barzdaskutę

- Nepriekaištingas ūsų ir žandenų apkirpimas uždedamu kirptuvu
- Su „SmartClean“ barzdaskutė bus kaip nauja



reddot award 2016
winner


Ypatybės

Odos apsaugos sistema



Skuskitės nebijodami įsikirpti ar įsipjauti. „MultiPrecision“ peiliukų sistema su suapvalintomis galvutėmis lengvai slysta oda ir tuo pačiu ją saugo.

„AquaTec“ drėgnojo ir sausojo skutimosi technologija



Pasirinkite mėgstamiausią skutimosi būdą. Dėl „Aquatec“ sausojo ir drėgnojo skutimosi sistemos greitai pritaikysite skustuva sausam skutimuisi. Taip pat galite rinktis drėgnąjį skutimąsi su geliu ar putomis ir skustis net duše.

„Turbo+“ režimas



Įjunkite „Turbo+“ režimą ir tankias barzdos vietas skuskite 20 % didesniu greičiu.

„MultiPrecision“ peiliukų sistema



Skuskitės greitai ir švariai. „MultiPrecision“ peiliukų sistema pakelia ir nukerpa visus plaukelius ir trumpus barzdaaplaukius vos keliais brūkštelėjimais.

5 krypčių „Flex“ galvutės



5 krypčių „Flex“ galvutės juda nepriklausomai 5 kryptimis ir nuolat liečia jūsų odą, todėl greitai ir švariai nuskusite net kaklo ir žandenuų liniją.

Atidaroma vienu palietimu



Tiesiog atidarykite galvutes ir gerai išskalaukite po tekančiu vandeniu.


LED ekranas



Intuityviame ekrane pateikiama informacija, leidžianti pasiekti neprikaištingų skutimosi rezultatų: – 3 lygių baterijos indikatorius –

Valymo indikatorius – Baterijos išsikrovimo indikatorius – Galvutės keitimo indikatorius – Kelioninio užrakto indikatorius

50 min. skutimosi be laido



50+ min. skutimosi be laido – tai maždaug 17 skutimusi vienu įkrovimu. Šis skustuvas veikia tik be laido.



„iF“ APDOVANOJIMAS UŽ GAMINIO DIZAINĄ 2016 m.

Shaver Series 5000 „iF“ APDOVANOJIMAS UŽ GAMINIO DIZAINĄ 2016 m.



asimpleswitch.com

„Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją. Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant aplinką vienoje arba keliose „Philips“ ekologiško srityse – efektyvaus energijos vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų, svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.



reddot award 2016
winner

2016 m. „Red Dot“ apdovanojimo laimėtojas

Shaver Series 5000 2016 m. „Red Dot“ apdovanojimo laimėtojas

Specifikacijos

Skutimo efektyvumas

Skutimo sistema: „MultiPrecision“ peiliukų sistema, „Super Lift & Cut“ technologija
Kontūrus atkartojanti: 5 kryptių „Flex“ galvutės

Malonu odai: Odos apsaugos sistema, „AquaTec“ drėgnojo ir sausojo skutimosi technologija

„Turbo+“ režimas: Skuskitės su 20 % daugiau energijos

Priedai

„SmartClean“: Valo, įkrauna, Sutepa, Valymo kasetė (pridedama)

SmartClick: Koreguojantis peiliukas

Maitinimas

Baterijos tipas: Ličio jonų

Veikimo laikas: 50 min. / 17 skutimų

Įkrovimas: Visiškai įkraunama per 1 valandą, Greitas 5 min. įkrovimas 1 skutimui

Automatinis įtampos reguliavimas: 100–240 V

Maksimalus energijos naudojimas: 9 W

Budėjimo galia: 0,1 W

Lengva naudoti

Ekranas: 3 lygių baterijos indikatorius, Išsikraunčios baterijos indikatorius, Įkrovimo indikatorius, Valymo indikatorius, Skutimo galvūčių keitimo indikatorius, Kelioninio užrakto indikatorius

Valymas: Visiškai plaunamas

Naudojimas: Naudojimas be laido, Atjunkite prieš naudojimą

Konstrukcija

Rankenėlė: Patogi ir ergonomiška rankena

Spalva: Bazinė mėlyna – „Super Nova“ sidabrinė

Techninė priežiūra

2 metų garantija

Keičiama galvutė: SH50 keičiamas kas 2 metus

