

PHILIPS

เครื่องโกนขนไฟฟ้าเป็ยก
และแห้ง

Shaver series 5000

ระบบใบมีด MultiPrecision

หัวโกน Flex 5 ทิศทาง

เครื่องกันขน SmartClick Precision

SmartClean System



S5572/10



โกนได้อย่างสะอาด เกือบเกลี้ยง และรวดเร็ว ปกป้องดีกว่า 10 เท่าเมื่อเทียบกับใบมีดทั่วไป*

เครื่องโกนหนวดซีรีส์ 5000 ทำให้กิจวัตรในช่วงเช้าของคุณรวดเร็วขึ้นด้วย ระบบใบมีด MultiPrecision ที่รวดเร็ว และหัวโกนแบบล้ำนำได้ทั้งหมด

ผลลัพธ์ที่สะอาดสบายและแนบสนิท

- หัวโกนแบบโค้งมนช่วยให้คุณโกนหนวดได้อย่างนุ่มนวล ทั้งยังช่วยปกป้องผิวของคุณ
- โคนแบบแห้งให้ความรู้สึกสบาย หรือโกนแบบเปียกที่ให้ความรู้สึกสดชื่นAquatec
- ดึงเส้นขนขึ้นเพื่อตัดเส้นขนที่ยาว และสั้นได้อย่างรวดเร็ว
- หัวโกน Flex 5 ทิศทางเพื่อการโกนที่แนบสนิทที่รวดเร็ว

การโกนหนวดที่แสนสบาย

- โคนผ่านเคราที่หนาด้วยพลังที่แรงกว่า 20%

ใช้ง่าย

- โคนหนวดแบบไร้สาย ใช้งานได้นานถึง 50 นาที
- เวลาชาร์จ 1 ชั่วโมง
- ไฟแสดงระดับแบตเตอรี่ 3 ระดับและระบบล็อกสำหรับพกพา
- ล้างเครื่องโกนหนวดผ่านก๊อกน้ำได้

ได้ประโยชน์สุดคุ้มจากเครื่องโกนหนวดของคุณ

- เครื่องกันขนแบบคลิกสำหรับการเล็มหนวดและจอนที่ดียเยี่ยม
- ดูแลเครื่องโกนหนวดของคุณให้เหมือนใหม่ด้วย SmartClean



reddot award 2016
winner

ไฮไลต์

ระบบป้องกันผิวหนัง



โกนได้อย่างเกลี้ยงเกลาโดยไม่ถูกบาด ระบบใบมีด MultiPrecision ที่มีหัวโกนแบบโค้งมนช่วยให้คุณโกนหนวดได้อย่างนุ่มนวล ทั้งยังช่วยปกป้องผิวของคุณ

Aquatec แบบเปียกและแห้ง



เลือกวิธีการโกนที่คุณชื่นชอบ คุณสามารถเลือกการโกนแบบแห้งและสบายที่ทำได้อย่างรวดเร็ว หรือจะเลือกการโกนแบบเปียกด้วยเจลหรือโฟมระหว่างอาบน้ำด้วยซีล Aquatec แบบเปียกและแห้ง

Turbo+ Mode



โกนผ่านเคราส่วนที่หนาได้อย่างรวดเร็วด้วยพลังที่เพิ่มขึ้นเป็นพิเศษ 20% เมื่อคุณใช้งานในโหมด Turbo+

ระบบใบมีด MultiPrecision



โกนหนวดได้รวดเร็วและเกลี้ยงเกลา ระบบใบมีด MultiPrecision จะช่วยดึงและตัดเส้นขน รวมถึงโกนหนวดทั้งหมดได้ด้วย การเคลื่อนไหวใบมีดเพียงสองสามครั้ง

หัวโกน Flex 5 ทิศทาง



หัวโกน Flex 5 ทิศทางซึ่งเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ 5 รูปแบบจะช่วยให้คุณโกนได้อย่างแนบสนิท เพื่อการโกนที่รวดเร็วและเกลี้ยงเกลา แม้ว่าจะเป็นบริเวณคอดหรือบริเวณกราม

เปิดด้วยปุ่มเดียว




เพียงเปิดบริเวณหัวโกน และล้างใต้ก๊อกน้ำ

จอแสดงผล LED



จอแสดงผลที่ทันสมัยจะแสดงข้อมูลต่างๆ เพื่อให้คุณสามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องโกนหนวดได้สูงสุด: - สัญลักษณ์แสดงแบตเตอรี่ 3 ระดับ - สัญลักษณ์แสดงการทำความสะอาด - สัญลักษณ์แสดงแบตเตอรี่อ่อน - สัญลักษณ์เตือนการเปลี่ยนหัวโกน - สัญลักษณ์การลือคสำหรับพกพา

โกนหนวดแบบไร้สายได้นานถึง 50 นาที



คุณจะมีเวลาในการใช้งานนานกว่า 50 นาที ซึ่งสามารถโกนได้ประมาณ 17 ครั้งต่อการชาร์จ 1 ชั่วโมง เครื่องโกนหนวดนี้ทำงานในโหมดไร้สายเท่านั้น

เวลาชาร์จ 1 ชั่วโมง



โกนได้นานขึ้นในทุกการชาร์จ เนื่องจากมีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนอันทรงพลังที่ช่วยประหยัดพลังงานและใช้งานได้ยาวนานเพียงใช้เวลาชาร์จแค่ 5 นาที คุณก็จะมีพลังงานเพียงพอที่จะใช้ในการโกนหนึ่งครั้ง



iF DESIGN AWARD 2016
Shaver series 5000iF DESIGN AWARD 2016



โลโก้สีเขียวของ Philips ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของ Philips สามารถลดค่าใช้จ่าย ลดการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซ CO2 ได้อย่างไร พวกเขาได้ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในด้านใดด้านหนึ่งหรือมากกว่าของ Philips Green Focal Areas อย่างชัดเจนดังนี้ การประหยัดพลังงาน, บรรจุภัณฑ์, สารที่เป็นอันตราย, น้ำหนัก, การรีไซเคิลและการกำจัด รวมถึงความคงทนตลอดอายุการใช้งาน



reddot award 2016
winner

Red Dot Award 2016: ชนะเลิศ
Shaver series 5000Red Dot Award 2016: ชนะเลิศ

รายละเอียดเฉพาะ

ประสิทธิภาพการโกน

ระบบการโกน: ระบบใบมีด MultiPrecision, ระบบ Super Lift & Cut

Contour Following: หัวโกน Flex 5 ทิศทาง

SkinComfort: ระบบ SkinProtection, AquaTec แบบเปียกและแห้ง

Turbo+ Mode: โกนด้วยพลังการโกนพิเศษ 20%

อุปกรณ์เสริม

SmartClean: ทำความสะอาด, ขัด, หล่อลื่น, ตลับทำความสะอาด (ให้มาพร้อม)

SmartClick: ที่กันจอน

กำลังไฟ

ประเภทแบตเตอรี่: ลิเธียมไอออน

เวลาในการใช้งาน: 50 นาที - การใช้งาน 17 ครั้ง

การชาร์จ: ชาร์จไฟจนเต็ม 1 ชั่วโมง, ชาร์จไฟรวดเร็วเพียง 5 นาทีต่อการโกน 1 ครั้ง

ระบบเลือกแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ: 100-240 V

การใช้กระแสไฟฟ้าสูงสุด:

9 วัตต์

พลังงานขณะสแตนด์บาย: 0.1 วัตต์

ใช้งานง่าย

จอแสดงผล: แสดงระดับแบตเตอรี่ 3 ระดับ, เครื่องหมายแสดงแบตเตอรี่อ่อน, ไฟแสดงการชาร์จแบตเตอรี่, สัญญาณแสดงการทำมาสะอาด, สัญญาณเตือนการเปลี่ยนหัวโกน, สัญญาณ

ระบบล็อคสำหรับพกพา

การทำมาสะอาด:

สามารถล้างน้ำได้ทั้งหมด

การใช้งาน: ไม่ต้องใช้สาย, ถอดปลั๊กก่อนใช้งาน

การออกแบบ

ที่จับ: ด้ามจับออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์

สี: สีเขียวหรือสีชมพูออกโทนน้ำเงิน - สีเงินชุบเปอร์โนวาซิลเวอร์

บริการ

รับประกัน 2 ปี: ใช้

หัวโกนสำหรับเปลี่ยน: เปลี่ยนทุกๆ 2 ปีด้วย SH50

