

PHILIPS

Aparat de bărbierit
electric umed și uscat

AquaTouch

Sistem de lame MultiPrecision

Utilizare fără fir 50 min/
încărcare 1 h

Accesoriu aranjare barbă
SmartClick



S5600/41



Bărbierit umed sau uscat, protector

Protejează de 10 ori mai bine față de o lamă normală

Aparatul de bărbierit AquaTouch îți protejează pielea în timp ce tu te bucuri de un bărbierit revigorant. Sistemul de lame MultiPrecision cu capete rotunde alunecă ușor și este conceput să îți protejeze pielea.

Rezultat final confortabil și eficient

- Profilul rotunjit al capului alunecă lin și îți protejează pielea
- Obține un bărbierit uscat confortabil sau umed răcoritor cu Aquatec
- Lamele ridică apoi taie firele lungi și scurte pentru un bărbierit sigur
- Capetele flexează în 5 direcții pentru un bărbierit rapid și precis
- Ridică firele de păr pentru a tăia precis și confortabil

Ușor de utilizat

- 50 de minute de bărbierit fără fir
- 1 oră timp încărcare
- Baterie cu 3 niveluri și indicatoare de blocare pentru transport
- 2 ani de garanție, tensiune universală și lame care se pot înlocui

Profită la maximum de aparatul tău de bărbierit

- Accesoriu de aranjare a bărbii cu atașare printr-un clic cu 5 setări de lungime



asimpleswitch.com

Repere

Sistem de protecție a pielii



Bărbierire precisă fără zgărieturi și tăieturi. Sistemul nostru de lame MultiPrecision cu profil de cap rotunjit alunecă lin, protejând în același timp pielea.

Aquatec umed și uscat



Alege cum preferi să te bărbiești. Cu etanșarea Aquatec umed și uscat, poți alege un bărbierit rapid dar comod. Sau poți alege bărbieritul umed - cu gel sau spumă - chiar și în duș.

Sistem de lame MultiPrecision



Obține un bărbierit rapid și precis. Sistemul nostru de lame MultiPrecision ridică și taie toate firele de păr și elimină aspectul nebărbierit - totul în doar câteva mișcări.

Capete flexibile în 5 direcții




Capetele flexibile în 5 direcții cu 5 mișcări independente asigură un contact apropiat cu pielea, pentru un bărbierit rapid și precis chiar și pe gât și pe maxilar.

Accesoriu SmartClick pentru aranjarea bărbii



Schimbă-ți stilul cu accesoriul SmartClick pentru aranjarea bărbii. Alege din 5 setări de lungime pentru a crea orice, de la un aspect nebărbierit perfect la o barbă scurtă, îngrijită. Vârfurile și pieptenii rotunjiți previn iritarea pielii.

50 de minute de bărbierit fără fir



Vei avea peste 50 minute de utilizare - aproximativ 17 bărbieriri - după o încărcare de 1 oră. Acest aparat de bărbierit funcționează numai în modul cu fir.

1 oră timp încărcare



Bărbiește-te pentru mai mult timp cu fiecare încărcare, datorită bateriei noastre puternice și eficiente cu ioni de litiu, care durează mult timp. Efectuează o încărcare rapidă de 5 minute și vei avea suficientă energie pentru un bărbierit.

Afișaj cu LED-uri



Afișajul intuitiv îți oferă informațiile relevante, ceea ce îți permite să obții cele mai bune performanțe de la aparatul tău de bărbierit: - Indicator pentru baterie cu 3 niveluri - Indicator pentru curățare - Indicator pentru baterie descărcată - Indicator luminos pentru înlocuirea capetelor de bărbierit - Indicator de blocare pentru transport



asimpleswitch.com

Philips Green Logo

Produsele Philips Green pot reduce costurile, consumul de energie și emisiile de CO₂. Cum? Acestea oferă o îmbunătățire semnificativă a mediului în unul sau mai multe domenii de interes Philips Green – eficiență energetică, ambalare, substanțe periculoase, greutate, reciclare și casare și fiabilitate pe viață.

Specificații

Performanțe în bărbierire

Sistem de bărbierire: Sistem de lame

MultiPrecision, Acțiune Super Lift & Cut

Urmărirea conturului: Capete flexibile în 5 direcții

SkinComfort: AquaTec umed și uscat, Sistem de protecție a pielii

Accesorii

SmartClick: Accesoriu de aranjare a bărbii

Husă: Husă de călătorie

Ușor de utilizat

Afișaj: Indicator pentru baterie cu 3 niveluri, Indicator pentru baterie descărcată, Indicator încărcare, Indicator pentru curățare, Indicator

luminos pentru înlocuirea capetelor de bărbierit, Indicator de blocare pentru transport

Curățarea: Complet lavabil

Funcționare: Deconectează înainte de utilizare

Design

Mâner: Mâner și manevrare ergonomică

Culoare: Albastru Azur – Gri cărbune

Alimentare

Tensiune automată: 100-240 V

Tip de baterie: Litiu-ion

Durată de funcționare: 50 min/17 bărbieriri

Încărcare: Încărcare completă în 1 oră,

Încărcare rapidă timp de 5 minute pentru 1

bărbierire

Consum max. de energie: 9 W

Energie în stand-by: 0,1 W

Service

2 ani garanție

Cap înlocuibil: Înlocuiește la fiecare 2 ani cu SH50

Aparat de tuns pentru aranjare: Înlocuiește la fiecare 2 ani cu RQ111

