

PHILIPS

Drėgno ir sauso skutimo
elektrinė barzdaskutė

Shaver series 5000

„MultiPrecision“ peiliukų
sistema

5 krypčių „Flex“ galvutės

„SmartClick“ koreguojamasis
kirptuvas



S5630/12



Dailiai ir švariai, greitas skutimasis

10 k. saugesnis skutimasis nei su įprastu peiliuku*

Naudodamiesi šiuo „Shaver Series 5000“ ryte nusiskusite greičiau, nes jame įrengta greita „MultiPrecision“ peiliukų sistema su plaunamomis galvutėmis.

Malonus ir švarus skutimas

- Suapvalintos galvutės glotniai slysta ir apsaugo odą
- Su „AquaTec“ patogiai skuskitės sausuoju arba gaivinančiu drėgnuoju būdu
- Kad nusiskustumėte greitai, peiliukai pakelia, tuomet nuskuta ilgus ir trumpus plaukelius
- 5 krypčių lanksčios galvutės greitam ir švariam skutimuisi

Patogus skutimasis

- Nuskusite tankias barzdos vietas su 20 % didesne galia

Paprasta naudoti

- 60 min. skutimosi be laido vieną kartą visiškai įkrovus
- 1 val. įkrovimo laikas
- 3 lygių baterijos ir kelioninio užrakto indikatoriai
- Barzdaskutę galima plauti tekančiu vandeniu
- 2 metų garantija, visame pasaulyje tinkama naudoti įtampa ir keičiami peiliukai

Optimaliai išnaudokite savo barzdaskutę

- Nepriekaištingas ūsų ir žandėnų apkirpimas uždedamu kirptuvu



reddot award 2016
winner

Ypatybės

Odos apsaugos sistema



Skuskitės nebijodami įsikirpti ar įsipjauti. „MultiPrecision“ peiliukų sistema su suapvalintomis galvutėmis lengvai slysta oda ir ją saugo.

„AquaTec“ drėgnojo ir sausojo skutimosi technologija



Pasirinkite mėgstamiausią skutimosi būdą. Dėl „Aquatec“ sausojo ir drėgnojo skutimosi sistemos greitai pritaikysite skustuvą sausam skutimuisi. Taip pat galite rinktis drėgnąjį skutimąsi su geliu ar putomis ir skustis net duše.

„Turbo+“ režimas



Įjunkite „Turbo+“ režimą ir tankias barzdos vietas skuskite 20 % didesniu greičiu.

„MultiPrecision“ peiliukų sistema



Skuskitės greitai ir švariai. „MultiPrecision“ peiliukų sistema pakelia ir nukerpa visus plaukelius ir trumpus barzdaaplaukius vos keliais brūkštelėjimais.

5 krypčių „Flex“ galvutės



5 krypčių „Flex“ galvutės juda nepriklausomai 5 kryptimis ir nuolat liečia jūsų odą, todėl greitai ir švariai nuskusite net kaklo ir žandenuų liniją.

Atidaroma vienu palietimu



Tiesiog atidarykite galvutes ir gerai išskalaukite po tekančiu vandeniu.


LED ekranas



Intuityviame ekrane pateikiama aktuali informacija, leidžianti pasiekti neprikaištingų skutimosi rezultatų: - 3 lygių baterijos

indikatorius - valymo indikatorius - baterijos išsikrovimo indikatorius - galvutės keitimo indikatorius - kelioninio užrakto indikatorius

60 min. skutimosi be laido



Ilgesnė nei 60 min. veikimo trukmė – tai maždaug 20 skutimųsi įkrovus vieną valandą. Šis skustuvas veikia tik be laido.

1 val. įkrovimo laikas



Kaskart įkrovę skuskitės ilgiau su energija taupančiu, galingu ir ilgai veikiančiu ličio jonų akumuliatoriumi. Greitas įkrovimas per 5 minutes suteikia galimybę nusiskuti vieną kartą.



„iF“ APDOVANOJIMAS UŽ GAMINIO DIZAINĄ 2016 m.

„Shaver series 5000“, „iF“ APDOVANOJIMAS UŽ GAMINIO DIZAINĄ 2016 m.



reddot award 2016 winner

2016 m. „Red Dot“ apdovanojimo laimėtojas

„Shaver series 5000“ 2016 m. „Red Dot“ apdovanojimo laimėtojas

Specifikacijos

Skutimo efektyvumas

Skutimo sistema: „MultiPrecision“ peiliukų sistema, „Super Lift & Cut“ technologija
Kontūrus atkartojančios: 5 kryptių „Flex“ galvutės

„SkinComfort“: „SkinProtection“ sistema, „AquaTec“ drėgnojo ir sausojo skutimosi technologija

„Turbo+“ režimas: Skuskitės su 20 % daugiau energijos

Priedai

SmartClick: Koreguojantis peiliukas

Krepšelis: Kelioninis krepšelis

Maitinimas

Baterijos tipas: Ličio jonų

Veikimo laikas: 60 min. / 20 skutimų

Įkrovimas: Visiškai įkraunama per 1 valandą, Greitas 5 min. įkrovimas 1 skutimui

Automatinis įtampos reguliavimas: 100–240 V

Maksimalus energijos naudojimas: 9 W

Budėjimo galia: 0,1 W

Lengva naudoti

Ekranas: 3 lygių baterijos indikatorius, Išsikraunančios baterijos indikatorius, Įkrovimo indikatorius, Valymo indikatorius, Skutimo galvutė keitimo indikatorius, Kelioninio

užrakto indikatorius

Valymas: Visiškai plaunamas

Naudojimas: Naudojimas be laido, Atjunkite prieš naudojimą

Konstrukcija

Rankenėlė: Patogi ir ergonomiška rankena

Spalva: Žalsvai mėlva „Aquamarine ST“ – „Super Nova“ sidabrinė

Techninė priežiūra

2 metų garantija

Keičiama galvutė: SH50 keičiamas kas 2 metus

