

PHILIPS

Aparat de bărbierit
electric umed și uscat

Shaver series 5000

Sistem de lame MultiPrecision

Capete flexibile în 5 direcții

Accesoriu aranjare barbă
SmartClick



S5672/41



Bărbierit rapid, curat și precis

Protejează de 10 ori mai bine decât o lamă obișnuită*

Aparatul de bărbierit seria 5000 face mai rapidă rutina de dimineață cu ajutorul unui sistem de lame MultiPrecision și cu capete complet lavabile.

Rezultat final confortabil și eficient

- Profilul rotunjit al capului alunecă lin și îți protejează pielea
- Obține un bărbierit uscat confortabil sau umed răcoritor cu Aquatec
- Lamele ridică apoi taie firele lungi și scurte pentru un bărbierit sigur
- Capetele flexează în 5 direcții pentru un bărbierit rapid și precis

Un bărbierit confortabil

- Bărbierește părțile dense ale bărbii cu 20% mai multă putere

Ușor de utilizat

- 60 de minute de bărbierit fără fir la o încărcare completă
- 1 oră timp încărcare
- Baterie cu 3 niveluri și indicatoare de blocare pentru transport
- Aparatul de bărbierit poate fi clătit ușor la robinet
- 2 ani de garanție, tensiune universală și lame care se pot înlocui

Profită la maximum de aparatul tău de bărbierit

- Accesoriu de aranjare a bărbii cu atașare printr-un clic cu 5 setări de lungime



reddot award 2016
winner

Repere

Sistem de protecție a pielii



Bărbierire precisă fără zgărieturi și tăieturi. Sistemul nostru de lame MultiPrecision cu profil de cap rotunjit alunecă lin, protejând în același timp pielea.

Aquatec umed și uscat



Alege cum preferi să te bărbiești. Cu etanșarea Aquatec umed și uscat, poți alege un bărbierit rapid dar comod. Sau poți alege bărbieritul umed - cu gel sau spumă - chiar și în duș.

Mod Turbo+



Bărbiește și mai rapid părțile dense ale bărbii cu 20% mai multă putere obținută prin activarea modului Turbo+.

Sistem de lame MultiPrecision



Obține un bărbierit rapid și precis. Sistemul nostru de lame MultiPrecision ridică și taie toate firele de păr și elimină aspectul nebărbierit - totul în doar câteva mișcări.

Capete flexibile în 5 direcții



Capetele flexibile în 5 direcții cu 5 mișcări independente asigură un contact apropiat cu pielea, pentru un bărbierit rapid și precis chiar și pe gât și pe maxilar.

Deschidere printr-o atingere



Doar deschizi capul și clătești bine la robinet.

Afișaj cu LED-uri



Afișajul intuitiv îți oferă informațiile relevante, ceea ce îți permite să obții cele mai bune performanțe de la aparatul tău de bărbierit - Indicator pentru baterie cu 3 niveluri - Indicator

pentru curățare - Indicator pentru baterie descărcată - Indicator luminos pentru înlocuirea capetelor de bărbierit - Indicator de blocare pentru transport

60 de minute de bărbierit fără fir



Vei avea peste 60 de minute de utilizare - aproximativ 20 de bărbieriri - după o încărcare de o oră. Acest aparat de bărbierit funcționează numai în modul fără fir.



PREMIUL iF PENTRU DESIGN 2016

Aparat de bărbierit seria 5000PREMIUL iF PENTRU DESIGN 2016



asimpleswitch.com

Philips Green Logo

Produsele Philips Green pot reduce costurile, consumul de energie și emisiile de CO2. Cum? Acestea oferă o îmbunătățire semnificativă a mediului în unul sau mai multe domenii de interes Philips Green - eficiență energetică, ambalare, substanțe periculoase, greutate, reciclare și casare și fiabilitate pe viață.



reddot award 2016
winner

Premiul Red Dot 2016: câștigător

Aparat de bărbierit seria 5000Premiul Red Dot 2016: câștigător

Specificații

Performanțe în bărbierire

Sistem de bărbierire: Sistem de lame

MultiPrecision, Acțiune Super Lift & Cut

Urmărirea conturului: Capete flexibile în 5 direcții

SkinComfort: Sistem de protecție a pielii, AquaTec umed și uscat

Mod Turbo+: Bărbierit cu 20% mai multă putere

Accesorii

SmartClick: Accesoriu de aranjare a bărbii

Husă: Husă de călătorie

Alimentare

Tip de baterie: Litiu-ion

Durată de funcționare: 60 de min/20 de bărbieriri

Încărcare: Încărcare completă în 1 oră, Încărcare rapidă timp de 5 minute pentru 1 bărbierire

Tensiune automată: 100-240 V

Consum max. de energie: 9 W

Energie în stand-by: 0,1 W

Ușor de utilizat

Afișaj: Indicator pentru baterie cu 3 niveluri, Indicator pentru baterie descărcată, Indicator încărcare, Indicator pentru curățare, Indicator

luminos pentru înlocuirea capetelor de bărbierit, Indicator de blocare pentru transport

Curățare: Complet lavabil

Funcționare: Utilizare fără fir, Deconectează înainte de utilizare

Design

Mâner: Mâner și manevrare ergonomică

Culoare: Savio ST - Argintiu Super Nova

Service

2 ani garanție

Cap înlocuibil: Înlocuiește la fiecare 2 ani cu SH50

