

# PHILIPS

## 电动剃须刀

### Shaver series S500

#### 面部轮廓跟踪系统

S575/12



## 适用于难以触及的部位

全新的飞利浦 S500 系列剃须刀具有所有最新的功能，如专为精确舒适剃须系统而设计的极致智能贴合。您会对剃须效果以及所拥有的产品信心十足。

### 极致顺滑的剃须，温柔呵护皮肤

- 舒适切割系统，令剃须过程更加顺畅

### 即使是难以触及的部位都可轻松剃须

- AF 可旋转设计，精确捕捉更多毛发
- 根据面部曲线自行调节剃须角度，即使凹陷部位也是如此
- 超薄设计的剃须刀头

### 多功能

- SmartClick 适用于多款卡入式附件

### 易于使用

- 采用干湿双剃密封防水技术，有效防水防水汽
- 充电 1 小时可获得长达 50 分钟的不接电源使用时间
- 数字显示屏
- 专为精细握持而设计
- 旅行锁



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)


# 产品亮点

## 舒适剃须系统



进口的剃须刀头带给您极致的顺滑剃须，温柔呵护皮肤。

## 面部轮廓跟踪系统




先进的 3D 智能贴合系统可根据您的面部和颈部曲线，自动调节剃须角度。即使是凹陷区域，也可舒适剃须。

## AutoFocus 可旋转设计



AF 可旋转设计可自动精细调节剃须角度，更精确地在难以触及的部位捕捉更多毛发。

## 精准设计



剃须刀头设计纤巧；即使是在您面部难以触及的部位，也可轻松剃须。

## 卡入式



卡入式修发器，特别适合修剪鬓脚和胡须。

## 干湿双剃技术



独特的干湿双剃技术可直接在淋浴时剃须，同时支持湿剃和干剃使用。

## 1 小时快速充电



强劲电池在充电 1 小时后可持续提供 50 分钟使用时间。充电 5 分钟，即可获得几分钟使用时间，因此您总是可以随时使用。

## 数字显示屏



直接显示剩余剃须时间。

## 旅行锁



旅行锁可防止剃须刀被意外开启。

## 防滑手柄



独一无二的人体工程学手柄，可确保自如操控，更加精确



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## 飞利浦绿色标志

飞利浦绿色产品可以降低成本、节省能源和减少二氧化碳排放。如何做到？它们在一个或多个飞利浦绿色焦点领域 – 能效、包装、有害物质、重量、回收和处理，还有使用寿命可靠性做出了显著的环保改善。

# 规格

## 剃须性能

剃须系统: 舒适切割剃须系统

面部轮廓跟踪: 弹性贴面系统, 3D 智能贴合系统, AutoFocus 可旋转设计

## 附件

维护: 清洁刷, 保护盖

旅行软袋: 旅行软袋

附件: 卡入式修剪器

## 设计

手柄: 防滑手柄

表面处理: 高光铬环, 前盖 (半透明), 镜面黑显示面板

颜色: 神秘黑

## 操作简易

显示屏: 电池电量充足指示, 电池电量低显示灯, 旅行锁, 充电显示灯, 数字 LED 指示灯, 剩余剃须分钟指示

充电: 充电式设计, 电源插头/电源线

干湿两用: 干湿两用

清洁: 完全可用水洗

充电时间: 1 小时

剃须时间: 长达 50 分钟

## 功率

电池类型: 锂电池

自动电压: 100-240 伏

待机功耗: < 0.25 瓦

最大功耗: 5.4 瓦

## 服务

2 年保修

替换刀头: 每两年使用 SH30 更换一次

