

PHILIPS

Rasoir électrique
100 % étanche

Shaver series 6000

Lames MultiPrecision

Revêtement anti-frottements

Têtes MultiFlex

Mode Protection de la peau



S6650/48



Réduit l'irritation de la peau avec revêtement anti-frottements

Le rasoir Philips Series 6000 rase de très près tout en minimisant les irritations cutanées. Son revêtement anti-frottements crée une surface lisse qui lui permet de glisser parfaitement sur votre peau afin de réduire les irritations.

Performances de rasage

- Lames MultiPrecision efficaces, même sur la barbe de 3 jours
- Têtes flexibles dans 5 directions, pour un rasage confortable

Confort pour la peau

- Revêtement anti-frottements, pour un rasage en douceur
- Une vitesse de rotation plus lente, pour un meilleur confort de peau
- Le système Skin Protection glisse en douceur sur la peau pour la préserver
- Rasage confortable à sec ou rafraîchissant sur peau humide grâce à AquaTec

Facilité d'utilisation

- Le rasoir peut être rincé sous l'eau du robinet
- 1 heure de charge
- 60 minutes de rasage sans fil par charge complète
- Affichage LED avec icônes pour une utilisation intuitive du rasoir
- Ouverture d'une simple pression pour faciliter le nettoyage

Points forts

Lames MultiPrecision



Bénéficiez d'un rasage de près rapide. Les lames MultiPrecision soulèvent et coupent les poils longs comme courts, y compris la barbe de 3 jours, en quelques passages seulement.

Revêtement anti-frottements



Le revêtement spécial appliqué aux anneaux de rasage est conçu pour réduire les frottements sur votre peau, pour un rasage en douceur qui minimise les irritations cutanées.

Têtes MultiFlex



Les têtes flexibles dans 5 directions exécutent 5 mouvements différents afin de suivre les contours de votre visage. Elles glissent en douceur sur votre peau pour minimiser les frottements.

Mode Protection de la peau



Sélectionnez le réglage de protection avancée pour réduire la vitesse de rotation afin d'obtenir un meilleur confort de peau.

Système Skin Protection



Profitez d'un rasage de près sans coupures ni irritations. Grâce à ses bords arrondis, le système Skin Protection glisse en douceur sur votre peau pour la préserver.

Aquatec 100 % étanche



Rasez-vous selon vos besoins. Avec le système AquaTec Wet & Dry, vous pouvez opter pour un rasage à sec confortable, ou pour un rasage rafraîchissant sur peau humide - avec du gel ou de la mousse - même sous la douche.

1 heure de charge



Chargez votre rasoir entièrement en seulement 1 heure, grâce à la batterie lithium-ion puissante et efficace.

60 minutes d'autonomie



Obtenez 60 minutes de rasage sans fil par charge complète.

Rasoir entièrement lavable



Il vous suffit d'ouvrir la tête de rasage et de la rincer soigneusement sous l'eau.

Caractéristiques

Performance de rasage

SkinComfort: Système SkinProtection, Revêtement anti-frottements, AquaTec Wet & Dry, Mode Protection de la peau

Système de rasage: Lames MultiPrecision

Suivi des contours: Têtes MultiFlex

Facile d'utilisation

Afficheur: Indicateur d'autonomie à 3 niveaux, Voyant de charge faible, Voyant de nettoyage, Voyant de remplacement des têtes, Indicateur de verrouillage pour les transports

À sec ou avec de la mousse: Utilisable à sec ou avec de la mousse

Nettoyage: Entièrement lavable

Fonctionnement: Utilisation sans fil uniquement

Alimentation

Type de batterie: Lithium-ion

Autonomie: 60 min / 21 rasages

Charge: Charge complète en 1 heure, Charge rapide de 5 minutes pour 1 rasage

Design

Poignée: Design ergonomique pour une bonne prise en main

Entretien

2 ans de garantie

Tête de rechange: Remplacer tous les 2 ans avec SH50

Accessoires

SmartClick: Tondeuse de précision, Tondeuse nez

Trousse: Trousse de voyage

