

PHILIPS

Drėgno ir sauso skutimo
elektrinė barzdaskutė

Shaver series 7000

„SkinGlide“ žiedai

„GentlePrecisionPRO“ ašmenys

„SmartClick“ koreguojamasis
kirptuvas



S7310/12



Tolygus slydimas, nedirginantis skutimasis Geriausias „Philips“ gaminys jautriai odai*

Su „Philips“ 7000 serija išvengsite pagrindinių odos sudirginimo požymių. Dėl „SkinGlide“ žiedų su nuo trinties apsaugančia danga skustuvas slysta veidu be pastangų. Jo ašmenys skuta arti odos ir ją apsaugo. Tinka net 3 dienų barzdelei skusti.

Pagamintas, kad nedirgintų odos

- Švelniai slystantys „SkinGlide“ žiedai su nuo trinties apsaugančia danga
- 5 kryptių lanksčios galvutės prisitaiko prie kontūrų, todėl reikia mažiau spausti
- Su „AquaTec“ patogiai skutitės sausai arba gaivinančiai drėgnai

Švelnus ir švarus skutimasis

- Ašmenys apsaugo odą ir skuta arti odos net 3 dienų barzdele

Paprasta naudoti

- Intuityvusis ekranas su 1 lygio baterijos indikatoriumi
- 50 min. skutimosi be laido
- Barzdaskutę galima plauti tekančiu vandeniu
- Parduodamas su 2 metų garantija

Optimaliai išnaudokite savo barzdaskutę

- „SmartClick“ koreguojamasis peiliukas ūsams ir žandenoms



reddot award 2016
winner

Ypatybės

„SkinGlide“ žiedai



Skuskitės patogiau su nuo trinties apsaugančiais „SkinGlide“ žiedais, padengtais mikrosferomis. Tūkstančiai smulkių, į stiklą panašių, apvalių sferų sumažina trintį ir paviršiaus tarp skustuvo ir odos pasipriešinimą. Todėl skustuvas švelniai ir lengvai slysta, o oda nedirginama.

„GentlePrecision PRO“ ašmenys



Mūsų patobulinta skutimo sistema pasižymi odos apsaugos technologija ir yra sukurta taip, kad skustų plaukelius ir neliestų odos. V formos ašmenys nukreipia odą nuo ašmenų taip, kad būtų skutama arti odos, bet švelniai. Tinka net 3 dienų barzdelei.

5 krypčių „Dynamic Flex“ galvutės



Mūsų skustuvo galvutės lengvai lankstosi 5 kryptimis ir švelniai prisitaiko prie visų veido ir kaklo kontūrų. Norint skusti arčiau odos, reikia mažiau spausti, tad taip sumažinamas odos patiriamas stresas.

„AquaTec“ drėgnojo ir sausojo skutimosi technologija



Pritaikykite savo skutimosi įpročius savo poreikiams. Su „Aquatec Wet & Dry“ galite maloniai skustis sausiai arba mėgautis gaivinančiu drėgnuoju skutimu. Skuskitės naudodami gelį ar putas net duše.

„SmartClick“ koreguojamasis peiliukas




Pabaikite formuoti savo išvaizdą su uždedamu koreguojamuoju peiliuku. Jis puikiai tiks ūsams prižiūrėti ir žandenoms apkirpti.

1 lygio baterijos indikatorius



Intuityviame ekrane pateikiama informacija, leidžianti pasiekti neprikaištingų skutimosi rezultatų: 1 lygio baterijos indikatorius – valymo indikatorius – baterijos išsikrovimo indikatorius – galvutės keitimo indikatorius – kelioninio užrakto indikatorius

50 min. skutimosi be laido



Energiją taupanti ir galinga ličio jonų baterija su dviem patogiomis parinktimis: 50 minučių veikimo be laido po vienos valandos įkrovimo arba greitas įkrovimas vienam skutimuisi. Visi „Shaver series 7000“ modelio skustuvai veikia be laido, kad galėtumėte jais saugiai naudotis drėgnose aplinkose.

Plaunamas skustuvas



Tiesiog atidarykite skustuvo galvutę ir išskalaukite ją po tekančiu vandeniu.



„iF“ APDOVANOJIMAS UŽ GAMINIO DIZAINĄ 2016 m.

7000 serijos skustuvas „iF“ APDOVANOJIMAS UŽ GAMINIO DIZAINĄ 2016 m.



reddot award 2016 winner

2016 m. „Red Dot“ apdovanojimo laimėtojas

7000 serijos skustuvas 2016 m. „Red Dot“ apdovanojimo laimėtojas

Specifikacijos

Skutimo efektyvumas

„SkinComfort“: „SkinGlide“ žiedai, „SkinProtection“ sistema, „AquaTec“ drėgnojo ir sausojo skutimosi technologija

Skutimo sistema: „GentlePrecisionPRO“ ašmenys

Kontūrus atkartojančios: 5 krypčių

„DynamicFlex“ galvutės

Priedai

SmartClick: Koreguojantis peiliukas

Krepšelis: Kelioninis krepšelis

Maitinimas

Veikimo laikas: 50 min. / 17 skutimų

Įkrovimas: Visiškai įkraunama per 1 valandą, Greitas 5 min. įkrovimas 1 skutimui

Baterijos tipas: Ličio jonų

Automatinis įtampos reguliavimas: 100–240 V

Maksimalus energijos naudojimas: 5,4 W

Budėjimo galia: 0,15 W

Lengva naudoti

Ekranas: 1 lygio baterijos indikatorius, Išsikraunančios baterijos indikatorius, Valymo indikatorius, Skutimo galvutė keitimo indikatorius, Kelioninio užrakto indikatorius
„Wet & Dry“: Drėgnas ir sausas naudojimas

Valymas: Visiškai plaunamas

Naudojimas: Naudojimas be laido, Atjunkite prieš naudojimą

Konstrukcija

Rankenėlė: Patogi ir ergonomiška rankena

Rėmo spalva: Vandenyno mėlyna

Priekis: Keraminė balta

Techninė priežiūra

2 metų garantija

Keičiama galvutė: SH70 keičiamas kas 2 metus

