

# PHILIPS

Våd og tør elektrisk shaver

Shaver series 7000

SkinGlide-ringe

GentlePrecision PRO-knive

SmartClick-skægtrimmer



S7510/41



## Beskytter mod irriteret hud efter barbering

### Philips Nr. 1 til følsom hud

Serie 7000 - Philips nr. 1 til sart hud. Beskyttende ringe rundt om skæreelementerne minimerer effektivt friktionen mod huden. Ringene er fremstillet af et patenteret materiale med mikroperler. Teknologien er dermatologisk testet, og det er klinisk bevist, at ringene reducerer hudirritationen ved barbering.

#### Designet til at sikre maksimal hudkomfort

- Fleksible hoveder, der kan bevæges i 5 retninger og følger konturerne med mindre tryk
- Vådbarbering under bruseren eller med barberskum
- Patenteret overflade med mikropartikler for en blød, friktionsfri barbering

#### En tæt og glat barbering

- Barberer skånsomt uden at nive i håret, også på længere skægghår

#### Nem at anvende

- Intuitivt display med batteriniveauindikator med 3 niveauer
- 50 minutters ledningsfri barbering
- Shaveren kan skylles ren under vandhanen
- Leveres med 2 års garanti

#### Få mest muligt ud af din barbermaskine

- Skægtrimmer til stubbe eller trimmet skæg



asimpleswitch.com

## Vigtigste nyheder

### Patenteret overflade med mikropartikler



Beskyttende ringe rundt om skæreelementerne - SkinGlide Rings - minimerer effektivt friktionen mod huden. Ringene har en unik, patenteret belægning, der består af tusindvis af pulveragtige kugler, som giver en blød, friktionsfri overflade.

### Barberer skånsomt uden at nive i håret, også på længere skægghår



Vores bladsystem GentlePrecisionPRO er konstrueret til at lægge hvert enkelt skægstrå i den optimale skæreposition, så bladet skærer præcist og hurtigt, også ved længere skægstrå, uden at komme i direkte kontakt med huden.

### DynamicFlex-hoveder, der kan bevæges i 5 retninger



Vores fleksible shaverhoveder kan nemt bevæges i 5 retninger ved blidt at følge alle ansigtets og halsens konturer. Et mindre tryk er nødvendigt for en tæt barbering, og hudirritationen minimeres.

### Vådbarbering under bruseren eller med barberskum




Vælg, hvordan du vil barbere dig. Med AquaTec Wet&Dry kan du selv vælge, hvordan du vil barbere dig: En hurtig, men behagelig tørbarbering eller en skånsom vådbarbering med barbergel eller barberskum – du kan oven i købet bruge den under bruseren.

### 3-niveau-batteriindikator



Shaverens intuitive display viser relevante oplysninger, som gør dig i stand til at få den bedste ydeevne ud af din barbermaskine: Batteriindikator med 3 niveauer – indikator for rensning – indikator for lavt batteriniveau – indikator for udskiftning af hovedet – rejselåsindikator

### 50 minutters ledningsfri barbering



Det energieffektive, kraftfulde litiumionbatterisystem giver dig to praktiske indstillinger: Oplad den i en time for op til 50 minutters barbering, eller få en lynopladning til én fuld barbering. Alle Shaver series 7000-

modeller er designet til at fungere kun i ledningsfri tilstand for at sikre sikkerhed i våde omgivelser.

### Fuldt vaskbar shaver



Du skal blot åbne shaverhovedet for at skylle det grundigt under vandhanen.



### iF DESIGN AWARD 2016

Shaver series 7000iF DESIGN AWARD 2016



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

### Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer omkostninger, energiforbrug og CO<sub>2</sub>-udledning. Hvordan? De tilbyder en markant miljømæssig forbedring på et eller flere af Philips' grønne fokusområder – energieffektivitet, emballage, farlige stoffer, vægt, genbrug og bortskaffelse samt garanteret lang levetid.



### Red Dot Award 2016: Vinder

Shaver series 7000Red Dot Award 2016: Vinder

# Specifikationer

## Barberingsresultat

**SkinComfort:** SkinGlide-ringe, System, der beskytter huden, AquaTec Wet & Dry

**Barberingsystem:** GentlePrecision PRO-knive

**Konturfølgende:** DynamicFlex hoveder, der kan bevæges i 5 retninger

## Tilbehør

**SmartClick:** Skægstyler

**Etui:** Rejseetui

## Strøm

**Driftstid:** 50 min. / 17 barberinger

**Opladning:** Fuld opladning på 1 time, Hurtig opladning på 5 min. til 1 barbering

**Batteritype:** Litiumion

**Automatisk spændingstilpasning:** 100-240 V

**Maks. strømforbrug:** 5,4 W

**Standby-forbrug:** 0,15 W

## Brugervenlig

**Display:** 3-niveau-batteriindikator, Indikator for lavt batteriniveau, Rengøringsindikator, Indikator for udskiftning af skær, Rejse låsindikator

**Wet & Dry:** Våd og tør brug

**Rengøring:** Vaskbar

**Betjening:** Trådløs brug, Tag stikket ud af stikkontakten før brug

## Design

**Håndgreb:** Ergonomisk greb og håndtering

**Rammefarve:** Keramisk hvid

**Forsidefarve:** Sølv mat

## Service

**2 års reklamationsret**

**Udskiftningskær:** Udskiftes hvert 2. år med SH70

