

PHILIPS

Rakapparat för våt-
och torrakning

Shaver series 7000

Patenterad yta för friktionsfri
rakning

GentlePrecisionPRO-blad

SmartClick-skäggtimmer



S7510/41



Skyddar mot irriterad hud efter rakning

Philips bästa för känslig hud*

Brukar du få röda prickar och irriterad hud av rakning? Att raka sig med en elektrisk rakapparat istället för rakhyvel är ett steg i rätt riktning, men vill du ha en rakapparat som går till botten med problemet – då ska du välja serie 7000, Philips nr 1 för känslig hud. Skyddande ringar runt skärelementen minimerar effektivt friktionen mot huden. Ringarna är gjorda av ett patenterat material med mikropärlor, och teknologin är dermatologiskt testad, och kliniskt bevisad att reducera hudirritation vid rakning.

Designad för maximal hudkomfort

- Flexhuvuden som böjer sig i fem riktningar och följer konturena med mindre tryck
- Våtrakning i duschen eller med raskum
- Patenterad yta med mikropartiklar för mjuk, friktionsfri rakning

En nära och mjuk rakning

- Rakar skonsamt utan att rycka, även på längre skäggstrån

Lättanvänd

- Intuitiv display med batteriindikator med tre nivåer
- 50 minuters sladdlös rakning
- Rakapparaten kan sköljas under kranen
- Med två års garanti

Få ut mesta möjliga av din rakapparat

- Skäggtimmer för stubb eller trimmat skägg



asimpleswitch.com

Funktioner

Patenterad yta med mikropartiklar för mjuk, friktionsfri rakning



Skyddande ringar runt skärelementen – SkinGlide Rings – minimerar effektivt friktionen mot huden. Ringarna har en unik, patenterad beläggning bestående av tusentals pulveraktiga kulor – som ger en mjuk, friktionsfri yta.

Rakar skonsamt utan att rycka, även på längre skäggrån



Vårt bladsystem GentlePrecisionPRO är konstruerat för att varje skäggrån ska läggas i optimalt snittläge, så att bladet skär precist och snabbt även längre skäggrån utan att komma i direktkontakt med huden.

Dynamic Flex-huvuden böjer sig i fem riktningar



Våra rakhuvuden böjer sig enkelt i fem riktningar, och följer försiktigt ansiktets och halsens konturer. Det krävs mindre tryck för att raka nära och huden påfrestas mindre.

Våtrakning i duschen eller med rakskum



Välj hur du vill raka dig. Med AquaTec Wet&Dry kan du välja hur du vill raka dig – en snabb men behaglig torrakning eller en skonsam våtrakning med rakgel eller raklödder – du kan till och med använda den i duschen.

Batteriindikator med tre nivåer



På rakapparatens intuitiva display visas relevant information som gör det möjligt för dig att få ut maximala prestanda av din rakapparat: Batteriindikator med tre nivåer – Indikator för rengöring – Indikator för låg batterinivå – Indikator för byte av rakhuvud – Indikator för reslås

50 minuters sladdlös rakning



Det energieffektiva och kraftfulla litiumjonbatterisystemet ger dig två smidiga alternativ: ladda batteriet i en timme för upp till 50 minuters rakningstid eller snabbbladda för en rakning. Alla rakapparater i 7000-serien fungerar endast i sladdöst läge för att garantera säkerheten i våtutrymmen.

Tvättbar rakapparat



Öppna bara rakhuvudet och skölj det noggrant under rinnande vatten.



iF DESIGN AWARD 2016

Shaver series 7000iF DESIGN AWARD 2016



asimpleswitch.com

Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska kostnaderna, energiförbrukningen och koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda miljöförbättringar på ett eller flera av Philips miljöfokusområden – energieffektivitet, förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning och kassering samt tillförlitlighet under produktens livstid.



Red Dot Award 2016: Vinnare

Shaver series 7000Red Dot Award 2016: Vinnare

Specifikationer

Rakningsresultat

SkinComfort: SkinGlide-ringar, Hudvårdssystem, Aquatec för våt- och torrakning

Raksystem: GentlePrecisionPRO-blad

Konturföljande: DynamicFlex-huvuden böjer sig i fem riktningar

Tillbehör

SmartClick: Styler för skägg

Fodral: Resefodral

Effekt

Driftstid: 50 min./17 rakningar

Laddning: 1 timme för full laddning, Snabbladdning på fem minuter för en rakning

Batterityp: Litiumjon

Automatisk spänning: 100–240 V

Max. strömförbrukning: 5,4 W

Standbyeffekt: 0,15 W

Lättanvänt

Teckenfönster: Batteriindikator med tre nivåer, Indikator för låg batterinivå, Indikator för rengöring, Indikator för byte av rakhuvud, Indikator för reselås

Våt och torr: Våt och torr användning

Rengöring: Tvättbar

Användning: Sladdlös användning, Koppla ur före användning

Design

Handtag: Ergonomiskt grepp och användning

Ramfärg: Keramisk vit

Färg på framsidan: Silver matt

Service

2 års garanti

Reservhuvud: Byt vartannat år till SH70

