

# PHILIPS

Drėgno ir sauso skutimo  
elektrinė barzdaskutė

Shaver series 7000

„SkinGlide“ žiedai

„GentlePrecisionPRO“ ašmenys

„SmartClick“ koreguojamasis  
kirptuvas

„SmartClean“ sistema



S7720/26



## Tolygus slydimas, nedirginantis skutimasis

### Geriausias „Philips“ gaminys jautriai odai\*

Su „Philips“ 7000 serija išvengsite pagrindinių odos sudirginimo požymių. Dėl „SkinGlide“ žiedų su nuo trinties apsaugančia danga skustuvas slysta veidu be pastangų. Jo ašmenys skuta arti odos ir ją apsaugo. Tinka net 3 dienų barzdelei skusti.

#### Pagamintas, kad nedirgintų odos

- Švelniai slystantys „SkinGlide“ žiedai su nuo trinties apsaugančia danga
- 5 kryptių lanksčios galvutės prisitaiko prie kontūrų, todėl reikia mažiau spausti
- Su „AquaTec“ patogiai skutitės sausai arba gaivinančiai drėgnai

#### Švelnus ir švarus skutimasis

- Ašmenys apsaugo odą ir skuta arti odos net 3 dienų barzdele

#### Paprasta naudoti

- Intuityvusis ekranas su 3 lygio baterijos indikatoriumi
- 50 min. skutimosi be laido
- Parduodamas su 2 metų garantija
- Barzdaskutę galima plauti tekančiu vandeniu

#### Optimaliai išnaudokite savo barzdaskutę

- „SmartClick“ koreguojamasis peiliukas ūsams ir žandenoms
- Su „SmartClean“ barzdaskutė bus kaip nauja



reddot award 2016  
winner

## Ypatybės

### „SkinGlide“ žiedai



Skuskitės patogiau su nuo trinties apsaugančiais „SkinGlide“ žiedais, padengtais mikrosferomis. Tūkstančiai smulkių, į stiklą panašių, apvalių sferų sumažina trintį ir paviršiaus tarp skustuvo ir odos pasipriešinimą. Todėl skustuvas švelniai ir lengvai slysta, o oda nedirginama.

### „GentlePrecision PRO“ ašmenys



Mūsų patobulinta skutimo sistema pasižymi odos apsaugos technologija ir yra sukurta taip, kad skustų plaukelius ir neliestų odos. V formos ašmenys nukreipia odą nuo ašmenų taip, kad būtų skutama arti odos, bet švelniai. Tinka net 3 dienų barzdelei.

### 5 krypčių „Dynamic Flex“ galvutės



Mūsų skustuvo galvutės lengvai lankstosi 5 kryptimis ir švelniai prisitaiko prie visų veido ir kaklo kontūrų. Norint skusti arčiau odos, reikia mažiau spausti, tad taip sumažinamas odos patiriamas stresas.

### „AquaTec“ drėgnojo ir sausojo skutimosi technologija




Pritaikykite savo skutimosi įpročius savo poreikiams. Su „Aquatec Wet & Dry“ galite maloniai skustis sausiai arba mėgautis gaivinančiu drėgnuoju skutimu. Skuskitės naudodami gelį ar putas net duše.

### 3 lygių baterijos indikatorius



Intuityviame skustuvo ekrane pateikiama informacija, leidžianti pasiekti neprikaištingų skutimosi rezultatų: 3 lygių baterijos indikatorius – valymo indikatorius – baterijos išsikrovimo indikatorius – galvutės keitimo indikatorius – kelioninio užrakto indikatorius

### 50 min. skutimosi be laido



Energiją taupanti ir galinga ličio jonų baterija su dviem patogiomis parinktimis: 50 minučių veikimo be laido po vienos valandos įkrovimo arba greitis įkrovimas vienam skutimuisi. Visi „Shaver series 7000“ modelio skustuvi veikia be laido, kad galėtumėte jais saugiai naudotis drėgnose aplinkose.

### Plaunamas skustuvas



Tiesiog atidarykite skustuvo galvutę ir išskalaukite ją po tekančiu vandeniu.



### „iF“ APDOVANOJIMAS UŽ GAMINIO DIZAINĄ 2016 m.

7000 serijos skustuvas „iF“ APDOVANOJIMAS UŽ GAMINIO DIZAINĄ 2016 m.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

### „Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją. Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant aplinką vienoje arba keliose „Philips“ ekologiškumo srityse – efektyvaus energijos vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų, svorio, perdavimo ir utilizavimo bei patikimo veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.



reddot award 2016 winner

### 2016 m. „Red Dot“ apdovanojimo laimėtojas

7000 serijos skustuvas 2016 m. „Red Dot“ apdovanojimo laimėtojas

# Specifikacijos

## Skutimo efektyvumas

„SkinComfort“: „SkinGlide“ žiedai, „SkinProtection“ sistema, „AquaTec“ drėgnojo ir sausojo skutimosi technologija

Skutimo sistema: „GentlePrecisionPRO“ ašmenys

Kontūrus atkartojančios: 5 kryptių „DynamicFlex“ galvutės

## Priedai

SmartClick: Koreguojantis peiliukas

„SmartClean“: Valo, įkrauna, Sutepa, Valymo kasetė (priedama)

Krepšelis: Kelioninis krepšelis

## Maitinimas

Veikimo laikas: 50 min. / 17 skutimų

Įkrovimas: Visiškai įkraunama per 1 valandą, Greitas 5 min. įkrovimas 1 skutimui

Baterijos tipas: Ličio jonų

Automatinis įtampos reguliavimas: 100–240 V

Maksimalus energijos naudojimas: 5,4 W

Budėjimo galia: 0,15 W

## Lengva naudoti

Ekranas: 3 lygių baterijos indikatorius, Išsikraunančios baterijos indikatorius, Valymo indikatorius, Skutimo galvutė keitimo indikatorius, Kelioninio užrakto indikatorius „Wet & Dry“: Drėgnas ir sausas naudojimas

Valymas: Visiškai plaunamas

Naudojimas: Naudojimas be laido, Atjunkite prieš naudojimą

## Konstrukcija

Rankenėlė: Patogi ir ergonomiška rankena

Rėmo spalva: Baltas matinis

Priekis: Rusva matinė bronz

## Techninė priežiūra

2 metų garantija

Keičiama galvutė: SH70 keičiamas kas 2 metus

