

PHILIPS

Aparat de bărbierit electric umed și uscat

Shaver series 7000

Inele SkinGlide

Lame GentlePrecisionPRO

Aparat de tuns de precizie SmartClick

Sistem SmartClean



S7720/26



Alunecare lină, bărbierit sensibil

Nr. 1 de la Philips pentru pielea sensibilă*

Seria 7000 de la Philips protejează împotriva principalelor semne de iritare a pielii. Inelele SkinGlide cu înveliș antifrecare permit aparatului de bărbierit să alunece fără efort pe față. Lamele sale protejează pielea și taie precis firele de păr, chiar și pe o barbă de 3 zile.

Conceput pentru confortul maxim al pielii

- Inele SkinGlide cu înveliș antifrecare pentru alunecare lină
- Capetele flexibile în 5 direcții urmăresc contururile, aplicând mai puțină presiune
- Aquatec oferă un bărbierit uscat confortabil sau un bărbierit umed revigorant

Bărbierit lin și precis

- Lamele protejează pielea și taie precis firele de păr, chiar și pe o barbă de 3 zile

Ușor de utilizat

- Afișaj intuitiv cu indicator pentru baterie cu 3 niveluri
- 50 de minute de bărbierit fără fir
- Dispune de garanție de 2 ani
- Aparatul de bărbierit poate fi clătit ușor la robinet

Profită la maximum de aparatul tău de bărbierit

- Aparat de tuns de precizie SmartClick pentru mustață și perciuni
- Menține-ți aparatul de bărbierit ca nou utilizând SmartClean



reddot award 2016
winner

Repere

Inele SkinGlide



Beneficiază de un bărbierit mai confortabil cu inelele SkinGlide antifrecare acoperite cu microsfele. Mii de sfere mici asemănătoare sticlei reduc frecarea și rezistența la înaintare între aparatul de bărbierit și pielea. Aceasta asigură o alunecare lină și ușoară și protejează pielea împotriva iritațiilor.

Lame GentlePrecision PRO



Sistemul de tăiere îmbunătățit dispune de tehnologie de protecție a pielii, concepută să taie doar părul, nu și pielea. Lamele în formă de V țin pielea la distanță de lame pentru un bărbierit fin, de precizie, chiar și în cazul unei bărbi de 3 zile.

Capete flexibile dinamice în 5 direcții



Capetele de bărbierit se flexează ușor în 5 direcții, urmărind delicat contururile feței și ale gâtului. Este nevoie de mai puțină presiune pentru un bărbierit precis, iar solicitarea pielii este redusă la minimum.

Aquatec umed și uscat



Adaptează-ți rutina de bărbierit la nevoile proprii. Cu Aquatec umed și uscat, poți alege un bărbierit uscat confortabil sau un bărbierit umed reconfortant. Te poți bărbieri cu gel sau spumă chiar și la duș.

Indicator pentru baterie cu 3 niveluri



Afișajul intuitiv oferă informații relevante, permițându-ți să obții cele mai bune performanțe de la aparatul de bărbierit: indicator pentru baterie cu 3 niveluri - indicator de curățare - indicator pentru baterie descărcată - indicator pentru înlocuirea capului de bărbierit - indicator de blocare pentru transport

50 de minute de bărbierit fără fir



Sistemul cu baterie puternică și eficientă energetic, cu ioni de litiu, îți oferă două opțiuni comode: Încarcă-l pentru o oră pentru până la 50 de minute de bărbierit sau alege o încărcare rapidă pentru un bărbierit complet. Toate modelele din seria 7000 sunt concepute pentru a funcționa numai fără fir, pentru a garanta siguranța în mediile cu umiditate.

Aparat de bărbierit complet lavabil



Doar deschide capul aparatului de bărbierit pentru a-l clăti complet sub robinet.



PREMIUL iF PENTRU DESIGN 2016

Aparat de bărbierit seria 7000 PREMIUL iF PENTRU DESIGN 2016



asimpleswitch.com

Philips Green Logo

Produsele Philips Green pot reduce costurile, consumul de energie și emisiile de CO2. Cum? Acestea oferă o îmbunătățire semnificativă a mediului în unul sau mai multe domenii de interes Philips Green – eficiență energetică, ambalare, substanțe periculoase, greutate, reciclare și casare și fiabilitate pe viață.



reddot award 2016 winner

Premiul Red Dot 2016: câștigător

Aparat de bărbierit seria 7000 Premiul Red Dot 2016: câștigător

Specificații

Performanțe în bărbierie

SkinComfort: Inele SkinGlide, Sistem de protecție a pielii, AquaTec umed și uscat

Sistem de bărbierire: Lame

GentlePrecisionPRO

Urmărirea conturului: Capete DynamicFlex în 5 direcții

Accesorii

SmartClick: Aparat de tuns de precizie

SmartClean: Curăță, Încarcă, Lubrifiază, Cartuș de curățare (inclus)

Husă: Husă de călătorie

Alimentare

Durată de funcționare: 50 min/17 bărbieriri

Încărcare: Încărcare completă în 1 oră, Încărcare rapidă timp de 5 minute pentru 1 bărbierire

Tip de baterie: Litiu-ion

Tensiune automată: 100-240 V

Consum max. de energie: 5,4 W

Energie în stand-by: 0,15 W

Ușor de utilizat

Afișaj: Indicator pentru baterie cu 3 niveluri, Indicator pentru baterie descărcată, Indicator pentru curățare, Indicator luminos pentru înlocuirea capetelor de bărbierit, Indicator de blocare pentru transport

Umed și uscat: Utilizare umedă și uscată

Curățare: Complet lavabil

Funcționare: Utilizare fără fir, Deconectează înainte de utilizare

Design

Mâner: Mâner și manevrare ergonomică

Culoare cadru: Alb mat

Culoare parte frontală: Bronz mat Argus

Service

2 ani garanție

Cap înlocuibil: Înlocuiește la fiecare 2 ani cu SH70

