

# PHILIPS

Drėgno ir sauso skutimo  
elektrinė barzdaskutė

Shaver series 7000

„SkinGlide“ žiedai

„GentlePrecisionPRO“ ašmenys

Šepetėlis ir formavimo  
prietaisai

„SmartClean“ sistema



S7780/64



## Tolygus slydimas, nedirginantis skutimasis

### Geriausias „Philips“ gaminys jautriai odai\*

Su „Philips“ 7000 serija išvengsite pagrindinių odos sudirginimo požymių. Dėl „SkinGlide“ žiedų su nuo trinties apsaugančia danga skustuvas slysta veidu be pastangų. Jo ašmenys skuta arti odos ir ją apsaugo. Tinka net 3 dienų barzdelei skusti.

#### Pagamintas, kad nedirgintų odos

- Švelniai slystantys „SkinGlide“ žiedai su nuo trinties apsaugančia danga
- 5 kryptių lanksčios galvutės prisitaiko prie kontūrų, todėl reikia mažiau spausti
- Su „AquaTec“ patogiai skutitės sausai arba gaivinančiai drėgnai

#### Švelnus ir švarus skutimasis

- Ašmenys apsaugo odą ir skuta arti odos net 3 dienų barzdele

#### Paprasta naudoti

- Intuityvusis ekranas su 3 lygio baterijos indikatoriumi
- 50 min. skutimosi be laido
- Barzdaskutę galima plauti tekančiu vandeniu
- Parduodamas su 2 metų garantija

#### Optimaliai išnaudokite savo barzdaskutę

- 5 nustatymų barzdos formavimo prietaisai formavimui ir pirminiam pakirpimui
- Valymo šepetėlis giliai ir švelniai valo ir mažiau dirgina odą
- Su „SmartClean“ barzdaskutė bus kaip nauja



reddot award 2016  
winner

## Ypatybės

### „SkinGlide“ žiedai



Skuskitės patogiau su nuo trinties apsaugančiais „SkinGlide“ žiedais, padengtais mikrosferomis. Tūkstančiai smulkių, į stiklą panašių, apvalių sferų sumažina trintį ir paviršiaus tarp skustuvo ir odos pasipriešinimą. Todėl skustuvas švelniai ir lengvai slysta, o oda nedirginama.

### „GentlePrecision PRO“ ašmenys



Mūsų patobulinta skutimo sistema pasižymi odos apsaugos technologija ir yra sukurta taip, kad skustų plaukelius ir neliestų odos. V formos ašmenys nukreipia odą nuo ašmenų taip, kad būtų skutama arti odos, bet švelniai. Tinka net 3 dienų barzdelei.

### 5 krypčių „Dynamic Flex“ galvutės



Mūsų skustuvo galvutės lengvai lankstosi 5 kryptimis ir švelniai prisitaiko prie visų veido ir kaklo kontūrų. Norint skusti arčiau odos, reikia mažiau spausti, tad taip sumažinamas odos patiriamas stresas.

### „AquaTec“ drėgnojo ir sausojo skutimosi technologija




Pritaikykite savo skutimosi įpročius savo poreikiams. Su „Aquatec Wet & Dry“ galite maloniai skustis sausiai arba mėgautis gaivinančiu drėgnuoju skutimu. Skuskitės naudodami gelį ar putas net duše.

### 3 lygių baterijos indikatorius



Intuityviame skustuvo ekrane pateikiama informacija, leidžianti pasiekti neprikaištingų skutimosi rezultatų: 3 lygių baterijos indikatorius – valymo indikatorius – baterijos išsikrovimo indikatorius – galvutės keitimo indikatorius – kelioninio užrakto indikatorius

### 50 min. skutimosi be laido



Energiją taupanti ir galinga ličio jonų baterija su dviem patogiomis parinktimis: 50 minučių veikimo be laido po vienos valandos įkrovimo arba greitis įkrovimas vienam skutimuisi. Visi „Shaver series 7000“ modelio skustuvi veikia be laido, kad galėtumėte jais saugiai naudotis drėgnose aplinkose.

### Plaunamas skustuvas



Tiesiog atidarykite skustuvo galvutę ir išskalaukite ją po tekančiu vandeniu.



### „iF“ APDOVANOJIMAS UŽ GAMINIO DIZAINĄ 2016 m.

7000 serijos skustuvas „iF“ APDOVANOJIMAS UŽ GAMINIO DIZAINĄ 2016 m.



### „Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją. Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant aplinką vienoje arba keliose „Philips“ ekologiško srityse – efektyvaus energijos vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų, svorio, perdavimo ir utilizavimo bei patikimo veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.



reddot award 2016 winner

2016 m. „Red Dot“ apdovanojimo laimėtojas  
7000 serijos skustuvas 2016 m. „Red Dot“ apdovanojimo laimėtojas

# Specifikacijos

## Skutimo efektyvumas

**Skutimo sistema:** „GentlePrecisionPRO“ ašmenys  
**„SkinComfort“:** „SkinGlide“ žiedai,  
„SkinProtection“ sistema, „AquaTec“ drėgnojo ir sausojo skutimosi technologija  
**Kontūrus atkartojančios:** 5 krypčių  
**„DynamicFlex“** galvutės

## Priedai

**„SmartClean“:** Valo, įkrauna, Sutepa, 3 vnt. valymo kasečių  
**SmartClick:** Barzdos formavimo prietaisas, Giluminio veido valymo šepetėlis  
**Krepšelis:** Kelioninis krepšelis

## Maitinimas

**Veikimo laikas:** 50 min. / 17 skutimų  
**Įkrovimas:** Visiškai įkraunama per 1 valandą, Greitas 5 min. įkrovimas 1 skutimui  
**Baterijos tipas:** Ličio jonų  
**Automatinis įtampos reguliavimas:** 100–240 V  
**Maksimalus energijos naudojimas:** 5,4 W  
**Budėjimo galia:** 0,15 W

## Lengva naudoti

**Ekranas:** 3 lygių baterijos indikatorius, Išsikraunančios baterijos indikatorius, Valymo indikatorius, Skutimo galvutėlių keitimo indikatorius, Kelioninio užrakto indikatorius

**Valymas:** Visiškai plaunamas

**Naudojimas:** Naudojimas be laido, Atjunkite prieš naudojimą

## Konstrukcija

**Rankenėlė:** Patogi ir ergonomiška rankena  
**Rėmo spalva:** „Argus“ bronzinė  
**Priekis:** Baltas matinis

## Techninė priežiūra

**2 metų garantija**  
**Keičiama galvutė:** SH70 keičiamas kas 2 metus  
**Valymo šepetėlio galvutė SH560:** Keiskite kas 3–6 mėnesius

