

# PHILIPS



Elektrický holicí strojek  
pro mokré a suché holení

Shaver series 7000

Ochranný povrch SkinGlide

Břity SteelPrecision

Senzor regulace pohybu

Flexibilní hlavy 360-D

S7782/50

## Hladké oholení a pokročilá ochrana pokožky s technologií SkinIQ

Holicí strojek Philips řady 7000 hladce klouže po pokožce a zároveň precizně holí všechny vousy – dokonce i 3denní strniště. Je vybaven progresivní technologií SkinIQ, díky které vnímá, přizpůsobí se a vede ke správnému holení, abyste lépe ochránili svou pokožku.

### Hladké oholení

- Větší zastříhovací výkon v každém tahu
- Kopíruje obrysy vaší tváře
- Navedou vousy do optimální pozice k zastřížení

### Technologie SkinIQ

- Holicí strojek, který snižuje tření a tím minimalizuje podráždění pokožky
- Provede vás vylepšenou technikou holení
- Zdokonalte svoji techniku holení pomocí aplikace Philips GroomTribe
- Holicí strojek, který zkrátí každý vous

### Pro pohodlné oholení

- Výkonná čistící stanice k dodržování hygieny a údržbě
- Vyberte si pohodlné suché nebo osvěžující mokré oholení
- Zarovnejte knír a kotelky
- 60 minut holení po hodině nabíjení
- Plné dobití za jednu hodinu

## Přednosti

### Ochranný povrch SkinGlide

Mezi hlavami holicího strojku a vaší pokožkou se nachází ochranná vrstva. Obsahuje až 2 000 mikrotechnologických kuliček na milimetr čtvereční a snižuje tření na pokožce o 25 %\*, čímž minimalizuje její podráždění.

### Břity SteelPrecision

Díky až 90 000 stříhům za minutu oholí silné, ale jemné břity SteelPrecision holicího strojku Philips jedním tahem více vousů\*\*, což vám zajistí čisté a pohodlné holení.

### Senzor regulace pohybu

Technologie snímání pohybu elektrického holicího strojku sleduje, jak se holíte, a navádí vás k efektivnější technice. Po pouhých třech holeních dosáhla většina mužů lepší techniky holení s menším počtem tahů\*\*\*.

### Přizpůsobení prostřednictvím aplikace

Spárujte elektronický holicí strojek Philips s aplikací GroomTribe a zdokonalte tak svoji techniku. Sledujte vývoj a přizpůsobte si rutinu tak, abyste dosáhli hladkého a pohodlného oholení.

### Senzor Power Adapt

Elektrický holicí strojek má inteligentní senzor vousů, který zjišťuje hustotu chloupků 125krát za sekundu. Technologie automaticky přizpůsobuje stříhací výkon, čímž umožňuje snadné a jemné holení.

### Flexibilní hlavy 360-D

Elektrický holicí strojek Philips je navržený, aby kopíroval obrysy vašeho obličeje a jeho zcela flexibilní hlavy se otáčejí o 360 stupňů, což vám zajistí důkladné a pohodlné oholení.

### Přesné hlavy k nasměrování chloupků

Nový přesný holicí strojek je vylepšený o kanálky, které vaše vousy navedou k břitům a zajistí tak vaši pokožce optimální a pohodlné oholení.

### Bez kabelové stanice pro rychlé čištění

10x účinnější než čištění vodou\*\*\*\* – tato výkonná čistící stanice během pouhé minuty důkladně vyčistí a promaže holicí strojek. Její používání vám pomůže udržet vysoký výkon holicího strojku a zvýšit hygienu při jeho používání.

### Mokrě nebo suchě holení

Holicí strojek pro mokré a suché holení, který se přizpůsobuje vašim preferencím. Oholte se pohodlně na sucho nebo použijte vaši oblíbenou pěnu či gel a užijte si osvěžující mokré oholení.

### Výklopný zastříhovač

Upravujte svůj knír a kotlety pomocí výklopného zastříhovače a snadno doladte svůj vzhled.

### 60 minut bezdrátového holení

Holicí strojek na doma i na cesty. Jedno hodinové nabití zajistí 60 minut provozu, nebo můžete strojek připojit do zásuvky, čímž získáte okamžitý a nepřetržitý výkon.

### Doba nabíjení: 1 hodina

S výkonnou a energeticky úspornou lithium-iontovou baterií holicí strojek Philips plně nabijete za pouhou 1 hodinu. Spěcháte? Zapojte holicí strojek na 5 minut do zásuvky a získáte dostatek energie na 1 kompletní oholení.

### Ekologická inovace holení

Ve společnosti Philips usilujeme o ekologičnost ve všech aspektech výroby. Naše holicí břity jsou vyrobeny ze 100% obnovitelných zdrojů a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů. Všechny holicí strojky jsou dodávány s certifikátem Eco passport.

## Specifikace

### Software

**Aplikace:** GroomTribe, Připojení prostřednictvím rozhraní Bluetooth®  
**Kompatibilita se smartphonem:** Zařízení iPhone a Android™  
**Aktualizace softwaru:** Společnost Philips nabízí příslušné aktualizace softwaru po dobu 2 let od data zakoupení

### Holicí výkon

**Holicí systém:** Břity SteelPrecision  
**Kopírování obrysů tváře:** Flexibilní hlavy 360-D  
**Technologie SkinIQ:** Ochranný povrch SkinGlide, Senzor regulace pohybu, Senzor Power Adapt  
**SkinComfort:** SkinGlide

### Snadné použití

**Suché a mokré používání:** Mokré a suché použití  
**Displej:** Indikátor regulace pohybu, Displej LED, Indikátor baterie  
**Čištění:** Otevření jediným dotykem, Plně omyvatelný

### Spotřeba

**Doba chodu:** 60 minut  
**Nabíjení:** Úplně nabití za 1 hodinu, Rychlonabíjení: 5 minut  
**Automatická volba napětí:** 100–240 V  
**Pohotovostní napájení:** 0,04 W  
**Maximální spotřeba elektrické energie:** 9 W  
**Typ baterie:** Li-Ion

### Design

**Rukojeť:** Pogumované tělo kartáčku  
**Barva(y):** Půlnoční modř  
**Holicí hlavy:** Hranaté

### Servis

**2letá záruka**  
**Náhradní hlava SH71:** Každé 2 roky vyměňte za typ SH71

### Příslušenství

**Integrovaný výklopný zastříhovač**  
**Stanice pro rychlé čištění:** Včetně 1 zásobníku, Ano  
**Údržba:** Čistící kartáč  
**Cestování a skladování:** cestovní pouzdro  
**Nástavce:** Nasazovací čistící kartáček  
**SmartClick:** Zastříhovač chloupků v nose

