

# PHILIPS

Rasoio elettrico Wet & Dry

Shaver series 7000

Rivestimento SkinGlide protettivo

Lame SteelPrecision

Sensore Motion Control

Testine flessibili 360-D



S7782/53



## Rasatura precisa, protezione avanzata della pelle

### con tecnologia SkinIQ

La serie Philips 7000 scivola delicatamente sulla pelle tagliando i peli con estrema precisione, anche sulle barbe di 3 giorni. Dotato di tecnologia SkinIQ avanzata, il rasoio rileva le tue peculiarità, si adatta ad esse e ti guida per assicurare il movimento corretto e offrire una migliore protezione della pelle.

#### Una rasatura a fondo

- Prestazioni potenti ad ogni passata
- Le testine flessibili seguono i contorni del viso
- Progettate per garantire precisione ed efficienza di taglio

#### Tecnologia SkinIQ

- Riduce l'attrito sulla pelle per ridurre al minimo le irritazioni
- Ti guida nell'utilizzo di una tecnica migliore con meno passate
- Esperienza di rasatura ottimizzata con l'app
- Si adatta alla tua barba per una rasatura semplicissima

#### Per una rasatura pratica

- Pulizia in profondità in appena 1 minuto per una rasatura igienica
- Rasatura su pelle bagnata, asciutta e persino sotto la doccia
- Rifinitore di precisione integrato nell'impugnatura
- Accessorio rifinitore per il naso
- Fino a 60 minuti di rasatura senza filo con una ricarica completa

# In evidenza

## Rivestimento SkinGlide protettivo




Tra le testine del rasoio e la tua pelle è presente un rivestimento protettivo composto da 2.000 microsferi per millimetro quadrato, che riduce l'attrito sulla pelle del 25%\* per ridurre al minimo le irritazioni.

## Lame SteelPrecision



Con fino a 90.000 operazioni di taglio al minuto, le lame SteelPrecision radono vicino alla pelle, rimuovendo più peli a ogni passata\*\*. Le 45 lame ad alte prestazioni sono auto-affilanti e fabbricate in Europa.

## Sensore Motion Control



La tecnologia di rilevamento del movimento tiene traccia del tuo modo di radere e ti guida nell'utilizzo di una tecnica più efficace. Dopo solo tre rasature, la maggior parte degli uomini ha ottenuto una migliore tecnica di rasatura con meno passate\*\*\*.

## Personalizzazione tramite app



Perfeziona la rasatura abbinando il rasoio all'app Philips GroomTribe. Rasatura dopo rasatura, monitora i progressi della pelle, personalizza e migliora la tua tecnica per ottenere una rasatura precisa e delicata sulla pelle.

## Sensore Power Adapt



Il sensore intelligente dei peli del viso legge la densità dei peli 125 volte al secondo. La tecnologia adatta automaticamente la potenza di taglio per una rasatura delicata e semplicissima.

## Testine flessibili 360-D



Le testine pienamente flessibili ruotano a 360° per seguire i contorni del viso. Contatto ottimale con la pelle per una rasatura confortevole ed approfondita.

## Testine di precisione con guida per i peli



La nuova forma delle testine di rasatura è stata progettata per la massima precisione. La superficie è ottimizzata con canali di guida per i peli, creati per spostare i peli in una posizione di taglio efficace.

## Custodia di pulizia rapida senza fili



La custodia di pulizia accurata pulisce a fondo e lubrifica il tuo rasoio in appena 1 minuto, mantenendone le prestazioni ottimali più a lungo. La custodia è 10 volte più efficace rispetto alla pulizia con acqua\*\*\*\*. È la più piccola custodia di pulizia al mondo che può essere riposta facilmente e utilizzata ovunque.

## Wet & Dry



Adatta la tua rasatura alle tue esigenze. Grazie al sistema Wet & Dry, puoi scegliere se raderti su pelle asciutta in modo veloce e confortevole, oppure su pelle bagnata con il gel o la schiuma, anche sotto la doccia.

# Specifiche

## Prestazioni di rasatura

**Sistema di rasatura:** Lame SteelPrecision  
**Segue le linee del viso:** Testine flessibili 360-D

**Tecnologia SkinIQ:** Rivestimento SkinGlide protettivo, Sensore Motion Control, Sensore Power Adapt

## Facilità d'utilizzo

**Wet & Dry:** Wet & Dry

**Display:** Indicatore di controllo del movimento, Display LED, Indicatore del livello batteria, Chiusura di sicurezza da viaggio

**Pulizia:** Apertura con un solo tocco, Completamente lavabile

## Assorbimento

**Autonomia:** 60 minuti

**Carica:** 1 ora per una ricarica completa, 5 minuti di ricarica rapida

**Voltaggio automatico:** 100-240 V  
**Alimentazione in stand-by:** 0,04 W  
**Consumo energetico massimo:** 9 W  
**Tipo di batteria:** ioni di Litio

## Design

**Impugnatura:** Impugnatura in gomma  
**Colori:** Blu notte  
**Testine di rasatura:** Angolare

## Software

**App:** GroomTribe, Collegamento tramite Bluetooth®  
**Compatibilità con smartphone:** Dispositivi iPhone e Android™

## Assistenza

**2 anni di garanzia**  
**Testina di ricambio SH71:** Da sostituire ogni 2 anni con SH71

## Accessori

**Rifinitore a scomparsa integrato**  
**Custodia di pulizia rapida:** Sì, 1 cartuccia inclusa  
**Supporto di ricarica**  
**Manutenzione:** Spazzolina per pulizia  
**Trasporto e conservazione:** Custodia da viaggio  
**Accessori:** Rifinitore per naso

