

PHILIPS

เครื่องโกนหนวดไฟฟ้าแบบ
แห้งและเปียก

Shaver series 7000

การเคลือบ SkinGlide เพื่อการปกป้อง
ใบมีดแบบ SteelPrecision
เซนเซอร์ควบคุมการเคลื่อนไหว
หัวโกน 360-D Flexing



S7783/50



โกนหนวดได้เนบสนิทพร้อมการปกป้องผิวชั้นสูง ด้วยเทคโนโลยี SkinIQ

Philips Series 7000 โกนได้อย่างนุ่มนวลบนผิวของคุณ พร้อมทั้งโกนได้เนบสนิท แม้กระทั่งกับหนวดเคราที่ขึ้นมาได้ถึง 3 วัน ด้วยเทคโนโลยี SkinIQ ที่ล้ำสมัย ทำให้เครื่องโกนหนวดสามารถตรวจจับ ปรับให้เข้ากับคุณและแนะนำการเคลื่อนไหวที่ถูกต้อง เพื่อการปกป้องผิวที่ดีที่สุด

โกนหนวดได้เนบสนิท

- ประสิทธิภาพอันทรงพลังในทุกขั้นตอน
- หัวโกนยืดหยุ่นตามโครงใบหน้า
- ออกแบบมาเพื่อความแม่นยำและประสิทธิภาพในการโกน

เทคโนโลยี SkinIQ

- ลดการเสียดสีบนผิวหนังเพื่อลดการระคายเคือง
- ช่วยให้คุณมีเทคนิคที่ดีขึ้นด้วยขั้นตอนที่น้อยลง
- เพิ่มประสบการณ์การโกนหนวดด้วยแอป
- ปรับให้เข้ากับหนวดเคราของคุณเพื่อการโกนที่ง่ายดาย

เพื่อการโกนที่สะดวก

- ทำความสะอาดได้ลึกในเวลาเพียง 1 นาทีเพื่อการโกนที่ถูกสุขอนามัย
- โกนได้ทั้งแบบเปียกแห้ง และแม้ในขณะอาบน้ำ
- ที่เล็มหนวดอันแม่นยำรวมอยู่ในด้ามจับ
- โกนหนวดแบบไร้สายได้สูงสุด 60 นาทีหลังจากชาร์จเต็ม
- เวลาในการชาร์จ 1 ชั่วโมงและการชาร์จอย่างรวดเร็ว 5 นาที



asimpleswitch.com

ไฮไลต์

การเคลือบ SkinGlide เพื่อการปกป้อง



การเคลือบป้องกันอยู่ระหว่างหัวโกนและผิวของคุณ ซึ่งทำจากลูกปิดไมโครเทค 2,000 ลูกต่อตารางมิลลิเมตร ช่วยลดแรงเสียดทานที่ผิวหนึ่งได้ถึง 25 เปอร์เซ็นต์* เพื่อลดการระคายเคือง

ใบมีดแบบ SteelPrecision



ด้วยการโกนได้ถึง 90,000 ครั้งต่อวันที่ ใบมีด SteelPrecision จึงโกนได้แบบสนิทสามารถโกนเส้นขนได้มากขึ้นต่อการขยับหนึ่งครั้ง** ใบมีดประสิทธิภาพสูง 45 ใบ ลับคมได้ในตัวและผลิตในยุโรป

เซนเซอร์ควบคุมการเคลื่อนไหว



เซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวจะติดตามการโกนของคุณและนำคุณไปสู่เทคนิคที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น หลังจากโกนได้เพียงสามครั้งผู้ชายส่วนใหญ่จะมีเทคนิคการโกนที่ดีกว่าเพื่อลดจำนวนรอบ***

การปรับแต่งด้วยตนเองผ่านแอป



ทำให้เครื่องโกนหนวดของคุณสมบูรณ์แบบด้วยการจับคู่เครื่องโกนหนวดของคุณกับแอปพลิเคชัน Philips GroomTnbe ติดตามการโกนครั้งต่อครั้งและผิวหน้าของคุณ ปรับแต่งการโกนให้เหมาะกับความต้องการของคุณและพัฒนาเทคนิคของคุณในการโกนให้ใกล้เคียงกับผิวมากที่สุด

เซนเซอร์ Power Adapt




เซนเซอร์ตรวจจับความถี่หัวใจจะอ่านความหนาแน่นของเส้นขน 125 ครั้งต่อวินาที เทคโนโลยีจะปรับพลังการตัดอัตโนมัติเพื่อการโกนหนวดที่ง่ายดายและนุ่มนวล

หัวโกน 360-D Flexing



หัวโกนที่ยืดหยุ่นได้เต็มรูปแบบจะหมุน 360° ปรับตามโครงใบหน้า สัมผัสประสบการณ์การโกนหนวดที่แนบสนิทกับผิวเพื่อความสบายและทั่วถึงยิ่งขึ้น

หัวโกนที่แม่นยำตามแนวเส้นขน



รูปร่างใหม่ของหัวโกนได้รับการออกแบบมาเพื่อความแม่นยำ พื้นผิวได้รับการเสริมด้วยร่องนำเส้นขนซึ่งออกแบบมาเพื่อย้ายเส้นขนไปยังตำแหน่งการโกนที่มีประสิทธิภาพ

ฟิวด์ Quick Clean แบบไร้สาย



ฟิวด์ทำความสะอาดที่ทรงพลัง ทำความสะอาดและหล่อลื่นเครื่องโกนหนวดของคุณได้อย่างทั่วถึงในเวลาเพียง 1 นาทีช่วยให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อการใช้งานที่ยาวนานยิ่งขึ้น ฟิวด์มีประสิทธิภาพมากกว่าการทำความสะอาดด้วยน้ำ**** กว่า 10 เท่า ด้วยฟิวด์ทำความสะอาดที่เล็กที่สุดในโลกคุณจึงจัดเก็บได้ง่ายและใช้งานได้ทุกที่



asimpleswitch.com

โลโก้สีเขียวของ Philips

ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของ Philips สามารถลดค่าใช้จ่าย ลดการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซ CO2 ได้อย่างไร พวกเขาได้ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในด้านใดด้านหนึ่งหรือมากกว่าของ Philips Green Focal Areas อย่างชัดเจนดังนี้ การประหยัดพลังงาน, บรรจุภัณฑ์, สารที่เป็นอันตราย, น้ำหนัก, การรีไซเคิลและการกำจัด รวมถึงความคงทนตลอดอายุการใช้งาน

รายละเอียดเฉพาะ

ประสิทธิภาพการโกน

ระบบการโกน: ใบมีดแบบ SteelPrecision

Contour Following: หัวโกน 360-D Flexing

เทคโนโลยี SkinIQ: เซนเซอร์ควบคุมการเคลื่อนไหว, การเคลือบ SkinGlide เพื่อการปกป้อง, เซนเซอร์ Power Adapt

ใช้งานง่าย

ทั้งแบบเปียกและแห้ง: ใช้ได้ทั้งแบบเปียกและแห้ง

จอแสดงผล: ไฟแสดงสถานะการควบคุมการเคลื่อนไหว, จอแสดงผล LED, ไฟแสดงระดับแบตเตอรี่, ระบบล็อกสำหรับพกพา

การทำความสะอาด: เปิดด้วยปุ่มเดียว, สามารถล้างน้ำได้ทั้งหมด

กำลังไฟ

เวลาในการใช้งาน: 60 นาที

การชาร์จ: ชาร์จไฟจนเต็ม 1 ชั่วโมง, ชาร์จไฟรวดเร็วใน 5 นาที

ระบบเลือกแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ: 100-240 V

พลังงานขณะสแตนด์บาย: 0.04 วัตต์

การใช้กระแสไฟฟ้าสูงสุด:

9 วัตต์

ประเภทแบตเตอรี่: Li-ion

การออกแบบ

ที่จับ: ที่จับทำจากยาง

สี: Ink Black

หัวโกน: แบบเหลี่ยม

ซอฟต์แวร์

แอปพลิเคชัน: GroomTribe, เชื่อมต่อผ่าน Bluetooth®
ความเข้ากันได้กับสมาร์ทโฟน: iPhone และอุปกรณ์ Android™

บริการ

รับประกัน 2 ปี: ใช่

หัวโกนสำหรับเปลี่ยน SH71: เปลี่ยนทุกๆ 2 ปีด้วย SH71

อุปกรณ์เสริม

ที่เล็มหนวดแบบป๊อปอัพในตัวเครื่อง: ใช่

ฟ็อด Quick Clean: พร้อมดลับ 1 ดลับ, ใช่

การบำรุงรักษา: แปรงสำหรับทำความสะอาด

การพกพาและการจัดเก็บ: กล่องเก็บสำหรับเดินทาง

