

PHILIPS

Умная электробритва
с технологией SkinIQ

Shaver series 7000

Защитное покрытие SkinGlide

Датчик мощности

Датчик управления движением

Обратная связь через приложение



S7786/59



Гладкое бритье и улучшенная защита кожи с технологией SkinIQ

Бритва серии Philips S7000 плавно скользит по коже, обеспечивая гладкое бритье даже 3-дневной щетины. Благодаря современной технологии SkinIQ бритва автоматически настраивает бритье для максимального комфорта кожи, а также предлагает рекомендации по бритью.

Гладкое бритье

- Эффективность в каждом движении
- Подвижные головки повторяют контуры вашего лица
- Созданы для точного и эффективного срезания щетины

Технология SkinIQ

- Снижает степень трения для минимального раздражения кожи
- Помогает улучшить технику бритья и бриться меньшим количеством движений
- Расширенная персонализация бритья в приложении
- Адаптируется к особенностям типа волос для максимально эффективного бритья

Для комфортного бритья

- Тщательная и гигиеничная очистка всего за 1 минуту
- Сухое или влажное бритье. Бриться можно даже в душе
- Высокоточный триммер встроен в ручку
- Насадка-стайлер для бороды с 5 установками длины
- До 60 минут беспроводного бритья без подзарядки

Особенности

Защитное покрытие SkinGlide



Бритвенные головки покрыты специальным защитным покрытием из 2000 микрогранул на мм², которое обеспечивает более гладкое скольжение, снижая трение на 25 %** и минимизируя раздражение кожи.

Лезвия SteelPrecision



Лезвия SteelPrecision совершают 90 000 срезов в минуту, срезая больше волосков за одно движение, благодаря чему достигается гладкое и более эффективное бритье**. Эти 45 высокоэффективных самозатачивающихся лезвий произведены в Европе.

Датчик управления движением



Технология распознавания движений следит за вашей техникой бритья и дает рекомендации по улучшению ее эффективности. Всего после 3 сеансов большинство мужчин оценили прогресс и стали бриться эффективнее за меньшее количество движений***.

Персонализация через приложение



Совершенствуйте свое бритье, подключив бритву к приложению Philips Groom Tribe. Отслеживайте состояние кожи, настраивайте параметры бритья и оттачивайте технику для максимально гладкого и комфортного бритья.

Датчик мощности



Интеллектуальный датчик измеряет параметры щетины 125 раз в секунду, а технология автоматически адаптирует мощность бритвы для максимально бережного и эффективного бритья.

Подвижные головки 360-D



Полностью подвижные головки вращаются на 360°, следуя контурам вашего лица, благодаря чему достигается оптимальный контакт с кожей для тщательного и комфортного бритья.

Высокоточные бритвенные головки с продольными прорезями



Новая форма бритвенных головок разработана для более высокой точности срезания щетины. Их поверхность оснащена продольными прорезями, которые направляют волос в положение оптимальное для максимально качественного среза лезвием.

Беспроводная Станция Самоочистки



Мощная система очистки эффективно очищает и смазывает бритву всего за 1 минуту, поддерживая ее в оптимальном состоянии. Очистка бритвы в станции в 10 раз эффективнее, чем обычная очистка водой****. Это самая маленькая в мире станция очистки, которую можно с удобством хранить и использовать где угодно.

Сухое и влажное бритье



Брейтесь так, как нужно именно вам. Вы можете выбрать комфортное сухое или освежающее влажное бритье, бриться с гелем или пеной даже в душе.

Характеристики

Качество бритья

Бритвенная система: Лезвия SteelPrecision

Гибкость головки: Подвижные головки 360-D

Технология SkinIQ: Защитное покрытие SkinGlide,

Датчик управления движением, Датчик мощности

Удобство использования

Сухое и влажное бритье: Влажное и сухое бритье

Дисплей: Индикатор управления движением,

Светодиодный дисплей, Индикатор заряда

аккумулятора, Дорожная блокировка

Очистка: Открытие одним касанием, Можно

промывать под водой

Питание

Время работы: 60 минут

Зарядка: 1 час для полной зарядки, Быстрая зарядка в

течение 5 минут

Автопереключение напряжения: 100–240 В

Энергопотребление в режиме ожидания: 0,04 Вт

Максимальное энергопотребление:

9 Вт

Тип элемента питания: Литий-ионный

Дизайн

Ручка: Прорезиненная рукоятка

Бритвенные головки: Угловатой формы

Цвет: Светло-синий

Программное обеспечение

Приложение: GroomTribе, Подключение через

Bluetooth®

Совместимость со смартфонами: Устройства iPhone

и Android™

Обслуживание

Гарантия 2 года: Да

Сменная головка SH71: Заменяйте каждые 2 года моделью SH71

Аксессуары

Встроенный откидной триммер: Да

Аксессуары: Стайлер для бороды

Станция Самоочистки: Да, 1 картридж в комплекте

Обслуживание: Щеточка для чистки

Защита и хранение:

Твердый чехол

Зарядная станция с подсветкой: Да

