

PHILIPS

Pánský elektrický holicí strojek Wet & Dry

Shaver series 9000

Přesné břity V-Track

Hlavy s 8 směry detekce křivek

Přesný zastříhovač SmartClick



S9031/12



Dokonalost v každém tahu

Oholí až o 20 % více vousů* jedním tahem

Holicí strojek řady 9000 je naším dosud nejdokonalejším holicím strojkem. Jedinečná technologie detekce křivek nabízí výjimečné pokrytí veškerých kontur vaší tváře a systém V-Track zajistí vousům nejlepší pozici pro co nejhladší oholení.

Navrženo pro dokonalost

- Břity dokonale navádí chloupky do pozice pro hladké oholení
- Hlavy se pohybují v 8 různých směrech, aby docílily skvělého výsledku

Pohodlné oholení

- Systém Aquatec zajistí pohodlné suché nebo osvěžující mokré oholení

Snadné použití

- Intuitivní ikony usnadňují použití funkcí
- 50 minut bezdrátového holení po hodině nabíjení
- Holicí strojek lze opláchnout pod tekoucí vodou
- Prodloužená 3letá záruka


Využijte svůj holicí strojek naplno

- Zastříhovací nástavec pro dokonalé vytvarování kníru a kotelet



Přednosti

Systém přesných břitů V-Track



Pro dokonale hladké oholení. Patentované bříty V-Track Precision zajistí, aby byl každý vous v ideální pozici pro oholení, a to i u vousů, které leží naplocho nebo jsou různě dlouhé. Holí o 30 % blíže k pokožce na méně tahů a vaši pokožku zanechávají ve skvělém stavu.

Hlavy s 8 směry detekce křivek



Sledujte každý obrys své tváře a krku pomocí hlav s 8 směry detekce křivek. Zachytíte tak o 20 % více vousů při každém tahu. To vám zajistí mimořádně důkladné a hladké oholení.

Systém Aquatec pro mokré a suché holení



Vyberte si způsob holení. S těsněním Aquatec Wet & Dry si můžete vybrat rychlé, ale přesto pohodlné suché holení. Nebo se můžete holit za mokra – s použitím gelu nebo pěny – i ve sprše.

Přesný zastříhovač SmartClick



Dokončete úpravu vzhledu, stačí nasadit náš přesný zastříhovač šetrný k pokožce. Je ideální k úpravě kníru a zastříhování kotlet.

Tříúrovňový displej LED



Intuitivní displej zobrazuje relevantní informace, díky kterým zajistíte optimální provoz strojeku: – tříúrovňové indikátory nabití baterie a cestovního zámku – indikátor čištění – indikátor vybití baterie – indikátor pro výměnu hlav

50 minut bezdrátového holení



Díky našemu pokročilému systému nabíjení máte dvě možnosti: nabíjet jednu hodinu a tím získat 50 minut provozu nebo rychle nabít a získat jedno oholení. Všechny holicí strojky řady 9000 obsahují výkonné a úsporné lithium-iontové baterie s dlouhou životností. Jsou navrženy tak, aby fungovaly pouze bezdrátově, abychom zajistili bezpečné používání v mokřem prostředí, i když jste ve sprše.

Plně omyvatelný holicí strojek



Stačí otevřít hlavu holicího strojeku a propláchnout ho pod tekoucí vodou.

Neuvěřitelně odolný



Zaregistrujte svůj výrobek do 3 měsíců od nákupu na <http://www.philips.cz/myphilips> a získáte 1 rok záruky navíc. Naše holicí strojky 9000 Series jsou výkonné a odolné a vždy vám zaručí hladké oholení.



Ocenění iF Design Award 2015

Holicí strojek řady 9000 Ocenění iF Design Award 2015



asimpleswitch.com

Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují snížit náklady, spotřebu energie a emise CO₂. Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti ochrany životního prostředí v jedné nebo několika oblastech, na které se společnost Philips zaměřuje – energetická úspornost, obalové materiály, nebezpečné látky, hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá dlouhá životnost.

Specifikace

Holicí výkon

Holicí systém: Systém přesných břitů V-Track, Funkce Super Lift & Cut

Kopírování obrysů tváře: Hlavy s 8 směry detekce křivek

SkinComfort: Systém Aquatec pro mokré a suché holení

Příslušenství

SmartClick: Přesný zastřihovač

Pouzdro: Cestovní pouzdro

Snadné použití

Displej: Tříúrovňový ukazatel nabití baterie, Indikátor čištění, Indikátor vybití baterie, Indikátor pro výměnu holicích hlav, Indikátor cestovního zámku

Čištění: Plně omyvatelný

Design

Barva: Černý satén

Rukojeť: Ergonomická rukojeť a snadná manipulace

Spotřeba

Typ baterie: Lithium-iontový

Doba chodu: 50 min / 17 oholení

Nabíjení: Úplné nabití za 1 hodinu, Rychlé nabíjení na jedno oholení

Automatická volba napětí: 100-240 V

Maximální spotřeba elektrické energie: 9 W

Pohotovostní napájení: 0,1 W

Servis

Prodloužená 3letá záruka: Ano

Výměnná hlava: Každé 2 roky vyměňte za typ SH90

