

PHILIPS

Drėgno ir sauso skutimo
elektrinė barzdaskutė

Shaver series 9000

Tikslūs „V-Track“ peiliukai

8 krypčių „Contour Detect“
galvutės

„SmartClick“ koreguojamasis
kirptuvas



S9031/12



Tobulumas kiekvienu prisilietimu

Kiekvieną kartą prisilietus nuskuta iki 20 % daugiau plaukų*

Barzdaskutė 9000 – pažangiausia mūsų barzdaskutė. Išskirtinė „Contour Detect“ technologija idealiai atkuria jūsų veido kontūrus, o sistema „V-Track“ užtikrina, kad plaukeliai būtų patogiausioje padėtyje ir galėtumėte nusiskusti idealiai.

Sukurta tobuliems rezultatams

- Peiliukai švelniai pakreipia plaukelius, kad nusiskustumėte švariai
- Galvutės juda 8 skirtingomis kryptimis, kad galėtumėte mėgautis neprikaištingu rezultatu

Patogus skutimasis

- Su „AquaTec“ patogiai skuskitės sausai arba drėgnai

Paprasta naudoti

- Dėl intuityvių piktogramų lengviau naudoti funkcijas
- Po vienos valandos įkrovimo – 50 min. skutimosi be laido
- Barzdaskutę galima plauti tekančiu vandeniu
- 2 m. garantija


Optimaliai išnaudokite savo barzdaskutę

- Neprikaištingas ūsų ir žandėnų apkirpimas uždedamu kirptuvu



Ypatybės

„V-Track Precision“ peiliukų sistema



Tobulas skutimasis. Tikslūs „V-Track Precision“ peiliukai švelniai pakreipia plaukelius, kad juos būtų patogų skusti. Jie pakelia net priglundusius ar skirtingo ilgio plaukelius. Mažiau judesių ir 30 % švaresnis skutimasis, kad jūsų oda būtų puiki.

8 krypčių „Contour Detect“ galvutės



8 krypčių „ContourDetect“ galvutės pasiekia kiekvieną veido ir kaklo kontūro linkį. Kiekvienu brūkštelėjimu pašalinsite 20 % daugiau plaukų. Mėgaukitės švelniu ir glotniu skutimusi.

„AquaTec“ drėgnojo ir sausojo skutimosi technologija




Pasirinkite mėgstamiausią skutimosi būdą. Dėl „Aquatec“ sausojo ir drėgnojo skutimosi sistemos greitai pritaikysite skustuvą sausam skutimuisi. Taip pat galite rinktis drėgnąjį skutimąsi su geliu ar putomis ir skustis net ir duše.

„SmartClick“ koreguojamasis kirptuvas



Uždėkite odą tausojantį koreguojantį kirptuvą ir sukurkite savo stilių. Jis puikiai tinka ūsams palyginti ir žandenoms patrupinti.

3 lygių LED ekranas



Intuityviame ekrane pateikiama informacija, leidžianti pasiekti neprikaištingų skutimosi rezultatų: – 3 lygių baterijos ir kelioninio užrakto indikatorius – Valymo indikatorius – Baterijos išsikrovimo indikatorius – Galvutės keitimo indikatorius

50 min. skutimosi be laido



Naudodamiesi pažangia įkrovimo sistema galite rinktis vieną iš dviejų patogių parinkčių: 50 minučių veikimas be laido po vienos valandos įkrovimo arba greitas įkrovimas vienam skutimuisi. Visose 9000 serijos barzdaskutėse naudojamos galingos ir ilgai veikiančios ličio jonų baterijos. Jos gali būti naudojamos tik be laido, kad skusdamiesi drėgnoje aplinkoje, net ir stovėdami duše, būtumėte saugūs.

Plaunama barzdaskutė



Tiesiog atidarykite barzdaskutės galvutę ir išskalaukite ją po tekančiu vandeniu.

Ilgaamžis



Šiai „Philips“ barzdaskutei suteikiame 2 metų garantiją. Mūsų 9000 serijos barzdaskutės yra patvarios, ilgaamžės ir užtikrina neprikaištingą skutimąsi kiekvieną kartą.



„iF“ APDOVANOJIMAS UŽ GAMINIO DIZAINĄ 2015 m.

Shaver series 9000 „iF“ APDOVANOJIMAS UŽ GAMINIO DIZAINĄ 2015 m.



asimpleswitch.com

„Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją. Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant aplinką vienoje arba keliose „Philips“ ekologiško srityse – efektyvaus energijos vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų, svorio, perdavimo ir utilizavimo bei patikimo veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.

Specifikacijos

Skutimo efektyvumas

Skutimo sistema: „V-Track Precision“ peiliukų sistema, „Super Lift & Cut“ technologija

Kontūrus atkartojančios: 8 krypčių „Contour Detect“ galvutės

„SkinComfort“: „AquaTec“ drėgnojo ir sausojo skutimosi technologija

Priedai

„SmartClick“: Koreguojantis peiliukas

Krepšelis: Kelioninis krepšelis

Lengva naudoti

Ekranas: 3 lygių baterijos indikatorius, Valymo indikatorius, Išsikraunančios baterijos indikatorius, Skutimo galvutė keitimo indikatorius, Kelioninio užrakto indikatorius

Valymas: Visiškai plaunamas

Konstrukcija

Spalva: Juodojo atlaso

Rankenėlė: Patogi ir ergonomiška rankena

Maitinimas

Baterijos tipas: Ličio jonų

Veikimo laikas: 50 min. / 17 skutimų

Įkrovimas: Visiškai įkraunama per 1 valandą,

Greitas įkrovimas vienam skutimuisi

Automatinis įtampos reguliavimas: 100–240 V

Maksimalus energijos naudojimas: 9 W

Budėjimo galia: 0,1 W

Techninė priežiūra

2 metų garantija

Keičiama galvutė: SH90 keičiamas kas 2 metus

