

# PHILIPS

Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

Shaver series 9000

Cuchillas de precisión V-Track

Cabezales en 8 direcc.  
ContourDetect

Recortador de precisión  
SmartClick



S9041/12



## Perfección en cada pasada

Corta hasta un 20 % más de pelo\* en una sola pasada

La afeitadora Shaver 9000 es nuestra afeitadora más avanzada hasta el momento. La exclusiva tecnología de detección de contornos ofrece una cobertura excepcional del contorno de tu cara, y el sistema V-Track orienta el vello en la posición de corte óptima para obtener un afeitado más al ras.

### Diseñada para la perfección

- Las cuchillas guían el vello para un afeitado al ras
- Los cabezales se flexionan en 8 direcciones para que el resultado sea superior

### Una afeitada cómoda

- Disfruta de una cómoda afeitada en seco o de una refrescante afeitada húmeda con Aquatec

### Fácil de usar

- Los íconos intuitivos facilitan el uso de las funciones
- 50 minutos de afeitado inalámbrico después de una hora de carga
- La afeitadora se puede enjuagar bajo el grifo
- Cuenta con 2 años de garantía


### Saca el máximo partido a tu afeitadora

- Recortador de fácil montaje para lucir un perfilado de patillas y de bigote perfecto



## Destacados

### Sistema de cuchilla V-Track Precision



Consigue un afeitado al ras perfecto. Las cuchillas V-Track Precision colocan cuidadosamente cada vello en la mejor posición de corte, incluso si está pegado a la piel o en casos de distintas longitudes de vello. Proporciona un corte un 30 % más al ras en menos pasadas, por lo que deja la piel en excelentes condiciones.

### Cabezales en 8 direcc. ContourDetect



Sigue los contornos de tu rostro y cuello con los cabezales en 8 direcciones ContourDetect. Lograrás atrapar un 20 % más de vello con cada pasada, por lo que tendrás como resultado un afeitado suave y más al ras.

### Aquatec Wet & Dry



Elige tu afeitada. Gracias al sello AquaTec Wet & Dry, puedes optar por una cómoda afeitada rápida en seco. O bien, afeitarte en húmedo, con gel o espuma, incluso en la ducha.

### Recortador de precisión SmartClick



Utiliza nuestro recortador de precisión suave con la piel para completar tu estilo. Es ideal para mantener el bigote y recortar las patillas.

### Pantalla LED de 3 niveles



La pantalla intuitiva muestra información importante, lo que te permite obtener el mejor rendimiento de la afeitadora:- Indicador de batería de 3 niveles e indicadores de bloqueo para viajes- Indicador de limpieza- Indicador de batería baja- Indicador de sustitución del cabezal

### 50 minutos de afeitado sin cable



Nuestro avanzado sistema de carga te ofrece dos cómodas opciones: carga durante una hora para conseguir 50 minutos de funcionamiento o realiza una carga rápida para un afeitado completo. Todas las afeitadoras serie 9000 incluyen una batería de iones de litio potente, eficiente y duradera. Están diseñadas para funcionar únicamente sin cables para garantizar tu seguridad mientras te afeitas con agua e incluso en la ducha.

### Afeitadora completamente lavable



Solo abre el cabezal de la afeitadora y limpia bajo el grifo.

### Creada para durar



Respaldamos esta afeitadora Philips con una garantía de 2 años. Nuestras afeitadoras serie 9000 están diseñadas para ofrecer rendimiento y durabilidad, por lo que siempre prometen un afeitado al ras.



### PREMIO AL DISEÑO iF 2015

Afeitadora serie 9000PREMIO AL DISEÑO iF 2015



### Logotipo ecológico de Philips

Los productos ecológicos de Philips pueden reducir los costos, el consumo energético y las emisiones de CO2. ¿Cómo? Ofrecen una mejora medioambiental significativa en una o varias de las áreas ecológicas centrales de Philips: consumo eficiente, embalaje, sustancias peligrosas, peso, reciclaje y eliminación de productos y confiabilidad de la vida útil.

# Especificaciones

## Desempeño de afeitado

**Sistema de afeitado:** Sistema de cuchillas de precisión V-Track, Tecnología Super Lift & Cut

**Peine que sigue los contornos:** Cabezales en 8 direcc. ContourDetect

**SkinComfort:** AquaTec Wet & Dry

## Accesorios

**SmartClick:** Recortador de precisión

**Funda:** Bolso para viajes

## Fácil de usar

**Pantalla:** Indicador de carga de 3 niveles, Indicador de limpieza, Indicador de batería baja, Indicador de reemplazo de cabezales de afeitado, Indicador de bloqueo para viajes

**Limpieza:** Totalmente lavable

## Diseño

**Color:** Ostra metálico

**Mango:** Mango ergonómico y fácil manejo

## Energía

**Tipo de batería:** Iones de litio

**Tiempo de funcionamiento:**

50 min/17 afeitadas

**Carga:** Carga completa en 1 hora, Carga rápida para 1 afeitado

**Voltaje automático:** 100-240 V

**Máximo consumo de energía:** 9 W

**Modo de espera:** 0,1 W

## Servicio

**2 años de garantía:** Y

**Cabezal reemplazable:** Reemplazo cada 2 años por el modelo SH90

