

PHILIPS

Электробритва для
сухого и влажного бритья

Shaver series 9000

Лезвия V-Track Precision

Головки ContourDetect,
8 направлений

Компактный триммер SmartClick



S9041/12



Совершенство в каждом движении

Удаляет до 20 % больше волосков* одним движением

Бритва серии 9000 — наша наиболее совершенная бритва на сегодняшний день. Уникальная технология повторения контуров гарантирует идеальное скольжение, а система лезвий V-Track обеспечивает более удобный захват волосков и максимально чистое бритье.

Совершенство формы

- Лезвия идеально направляют волоски для гладкого бритья
- Головки движутся в 8 направлениях для достижения наилучшего результата

Комфортное бритье

- Технология AquaTес для комфортного сухого или освежающего влажного бритья

Легко использовать

- Удобное использование функций благодаря интуитивно понятным значкам
- 50 минут автономной работы после зарядки в течение 1 часа
- Бритву можно мыть под проточной водой
- Гарантия 2 года

Максимально эффективное бритье

- Съёмный триммер для точного подравнивания висков и усов



Особенности

Система лезвий V-Track Precision



Непревзойденное гладкое бритье. Лезвия V-Track Precision аккуратно захватывают и направляют волоски любой длины, а также волоски, прилегающие к коже. Система обеспечивает на 30 % более гладкое и быстрое бритье, чтобы ваша кожа всегда выглядела безупречно.

Головки ContourDetect, 8 направлений



Головки ContourDetect, движущиеся в 8 направлениях, точно повторяют изгибы лица и шеи. При каждом движении они захватывают на 20 % больше волосков, позволяя добиться невероятно чистого и гладкого бритья.

Технология AquaTес для сухого и влажного бритья



Уплотнение Aquates позволяет выбирать наиболее комфортный способ бритья: быстрое и комфортное сухое бритье или влажное бритье с использованием геля или пены. Вы можете использовать прибор даже в душе.

Компактный триммер SmartClick



Чтобы завершить образ, используйте безопасный для кожи съемный компактный триммер. Он идеально подходит для моделирования усов и подравнивания висков.

3-уровневый светодиодный дисплей



На интуитивно понятном дисплее отображается вся необходимая информация, что позволяет в полной мере использовать все возможности вашей бритвы: трехуровневые индикаторы аккумулятора и дорожной блокировки, индикатор очистки, индикатор низкого заряда аккумулятора, индикатор замены головки

50 минут автономной работы



Наша усовершенствованная технология зарядки позволяет выбрать один из двух удобных режимов: 50 минут работы после зарядки в течение 1 часа или быстрая зарядка для одного сеанса бритья. Все модели бритв Shaver series 9000 оснащены мощным, энергоэффективным и долговечным литий-ионным аккумулятором. Они предназначены только для беспроводной работы, что обеспечивает безопасность при влажном бритье — даже при использовании прибора в душе.

Все части бритвы можно мыть под водой



Просто откройте бритвенную головку и тщательно промойте ее под струей воды.

Долговечность



На данную бритву Philips распространяется 2-летняя гарантия. Наши бритвы Shaver series 9000 обеспечивают непревзойденное качество и надежность, гарантируя потрясающе чистое бритье раз за разом.



Награда iF DESIGN AWARD 2015

Shaver Series 9000 Награда iF DESIGN AWARD 2015



asimpleswitch.com

Экологотип Philips

Экологичная продукция Philips поможет снизить расходы, потребление энергии и выбросы CO₂. Каким образом? Она имеет отличные характеристики по ключевым параметрам экологической безопасности Philips — энергоэффективность, упаковка, отсутствие вредных веществ, вес, переработка и утилизация, надежность в течение всего срока службы.

Характеристики

Качество бритья

Бритвенная система: Система лезвий V-Track Precision, Система Super Lift&Cut

Повторение контуров лица: Головки ContourDetect, 8 направлений

Комфорт для кожи: Технология AquaTес для сухого и влажного бритья

Аксессуары

SmartClick: Компактный триммер

Чехол: Чехол для путешествий

Удобство использования

Дисплей: Трехуровневый индикатор аккумулятора, Индикация очистки, Индикатор низкого заряда аккумулятора, Индикация необходимости замены бреющих головок, Индикатор дорожной блокировки

Очистка: Можно промывать под водой

Дизайн

цвет: Металлик с розовым оттенком

Ручка: Эргономичный дизайн и удобная ручка

Питание

Тип элемента питания: Литий-ионный

Время работы: 50 минут / 17 сеансов бритья

Зарядка: 1 час для полной зарядки, Быстрая зарядка

для 1 сеанса бритья

Автопереключение напряжения: 100–240 В

Максимальное энергопотребление:

9 Вт

Энергопотребление в режиме ожидания: 0,1 Вт

Обслуживание

Гарантия 2 года: Да

Запасные головки: Заменяйте каждые 2 года головками RQ12/60

