

PHILIPS

Drėgno ir sauso skutimo
elektrinė barzdaskutė

Shaver series 9000

Tikslūs „V-Track“ peiliukai

8 krypčių „Contour Detect“
galvutės

„SmartClean Plus“ sistema

„SmartClick“ barzdos formavimo
priedas



S9111/31



Tobuli rezultatai po kiekvieno prisilietimo

Kiekvieną kartą prisilietus pašalinama iki 20 % daugiau
plaukelių*

Barzdaskutė 9000 – pažangiausia mūsų barzdaskutė. Išskirtinė „Contour Detect“ technologija idealiai atkuria jūsų veido kontūrus, o sistema „V-Track“ užtikrina, kad plaukeliai būtų patogiausioje padėtyje ir galėtumėte nusiskusti idealiai.

Sukurta tobuliems rezultatams

- Peiliukai švelniai pakreipia plaukelius, kad nusiskustumėte švariai
- Galvutės juda 8 skirtingomis kryptimis, kad galėtumėte mėgautis neprikaištingu rezultatu

Patogus skutimasis

- Su „AquaTec“ patogiai skuskitės sausuoju arba gaivinančiu drėgnuoju būdu

Paprasta naudoti

- Dėl intuityvių piktogramų lengviau naudoti funkcijas
- Po vienos valandos įkrovimo – 50 min. skutimosi be laido
- Barzdaskutę galima plauti tekančiu vandeniu
- 2 m. garantija


Optimaliai išnaudokite savo barzdaskutę

- Su „SmartClean“ barzdaskutė bus kaip nauja
- Įstatomas barzdos formavimo prietaisas su 5 ilgio nustatymais



Ypatybės

„V-Track Precision“ peiliukų sistema



Tobulas skutimasis. Tikslūs „V-Track Precision“ peiliukai švelniai pakreipia plaukelius, kad juos būtų patogų skusti. Jie pakelia net priglundusius ar skirtingo ilgio plaukelius. Mažiau judesių ir 30 % švaresnis skutimasis, kad jūsų oda būtų puiki.

8 krypčių „Contour Detect“ galvutės



8 krypčių „ContourDetect“ galvutės pasiekis kiekvieną veido ir kaklo kontūro linkį. Kiekvienu brūkštelėjimu pašalinsite 20 % daugiau plaukų. Mėgaukitės švelniu ir glotniu skutimusi.

„AquaTec“ drėgnojo ir sausojo skutimosi technologija



Pasirinkite mėgstamiausią skutimosi būdą. Dėl „Aquatec“ sausojo ir drėgnojo skutimosi sistemos greitai pritaikysite skustuvą sausam

skutimuisi. Taip pat galite rinktis drėgnajį skutimąsi su geliu ar putomis ir skustis net duše.

„SmartClean PLUS“ sistema




Palietus mygtuką „SmartClean PLUS“, sistema išvalo, sutepa, išdžiovina ir įkrauna jūsų barzdaskutę, kad ji puikiai veiktų kiekvieną dieną.

„SmartClick“ barzdos formavimo priedas



Keiskite savo išvaizdą naudodami „SmartClick“ barzdos formavimo priedą. Pasirinkite iš 5 ilgio nustatymų ir kurkite bet kokią šukuoseną – nuo tobulai apkirptų šerių iki trumpos ir tvarkingai sumodeliuotos barzdos. Suapvalinti ašmenų galiukai ir šukos nedirgina odos.

3 lygių LED ekranas



Intuityviame ekrane pateikiama informacija, leidžianti pasiekti neprikaištingų skutimosi rezultatų: – 3 lygių baterijos ir kelioninio

užrakto indikatorius – Valymo indikatorius – Baterijos išsikrovimo indikatorius – Galvutės keitimo indikatorius



„iF“ APDOVANOJIMAS UŽ GAMINIO DIZAINĄ 2015 m.

Shaver series 9000 Tikslumas, patogus valdymas ir manevringumas yra išskirtinės 9000 serijos barzdaskutės ypatybės. „V-Track“ sistema pakreipia plaukelius į patogiausią padėtį, o lanksčios aštuoniomis kryptimis prisitaikančios galvutės nuskuta itin švariai atliekant mažiau judesių. „AquaTec“ drėgnojo ir sausojo skutimosi technologija užtikrina patogų sausą ir gairių skutimąsi šlapiuoju būdu, naudojant skutimosi gelį arba putas.



asimpleswitch.com

„Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją. Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant aplinką vienoje arba keliose „Philips“ ekologiškumo srityse – efektyvaus energijos vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų, svorio, perdurbimo ir utilizavimo bei patikimo veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.

Specifikacijos

Skutimo efektyvumas

„SkinComfort“: „AquaTec“ drėgnojo ir sausojo skutimosi technologija

Kontūrus atkartojančios: 8 kryptių „Contour Detect“ galvutės

Skutimo sistema: „V-Track Precision“ peiliukų sistema, „Super Lift & Cut“ technologija

Priedai

„SmartClean PLUS“: Valo, išdžiovina, įkrauna, Sutepa, Valymo kasetė (pridedama)

SmartClick: Barzdos formavimo prietaisas

Krepšelis: Kelioninis krepšelis

Lengva naudoti

Ekranas: 3 lygių baterijos indikatorius, Valymo indikatorius, Išsikraunančios baterijos indikatorius, Skutimo galvučių keitimo indikatorius, Kelioninio užrakto indikatorius

Valymas: Visiškai plaunamas

Konstrukcija

Spalva: Ledo mėlynumo

Rankenėlė: Patogi ir ergonomiška rankena

Maitinimas

Baterijos tipas: Ličio jonų

Veikimo laikas: 50 min. / 17 skutimų

Įkrovimas: Visiškai įkraunama per 1 valandą,

Greitas įkrovimas vienam skutimuisi

Automatinis įtampos reguliavimas: 100–240 V

Maksimalus energijos naudojimas: 9 W

Budėjimo galia: 0,1 W

Techninė priežiūra

2 metų garantija

Keičiama galvutė: SH90 keičiamas kas 2 metus

