

PHILIPS

Elektrisch scheerapparaat
voor nat en droog scheren

Shaver series 9000

V-Track Precision-mesjes

ContourDetect-hoofden met 8
richtingen

SmartClean-systeem Plus

SmartClick-baardstyler



S9111/31



Perfectie in elke beweging

Scheert tot 20% meer haar* af in één beweging

De Shaver 9000 is ons meest geavanceerde scheerapparaat tot nu toe. De unieke contourdetectietechnologie garandeert dat er geen plekje van uw gezicht wordt overgeslagen, terwijl het V-Track-systeem de haren in de beste snijpositie brengt voor het gladste resultaat.

Ontworpen voor perfectie

- De messen geleiden uw haren in de perfecte positie voor een glad scheerresultaat
- De scheerhoofden buigen in 8 verschillende richtingen voor een superieur resultaat

Een comfortabele scheerbeurt

- Comfortabel droog of verfrissend nat scheren met Aquatec

Gebruiksvriendelijk

- Gemakkelijk te gebruiken functies dankzij intuïtieve pictogrammen
- 50 minuten draadloos scheren na 1 uur opladen
- Scheerapparaat kan worden schoongespoeld onder de kraan
- Met 2 jaar garantie

Maak optimaal gebruik van uw scheerapparaat

- Houd uw scheerapparaat als nieuw met SmartClean
- Opzetbare baardstyler met 5 lengtestanden



asimpleswitch.com

Kenmerken

V-Track Precision-messysteem



Scheer perfect glad. De V-Track Precision-mesjes brengen elke haar voorzichtig in de beste positie, zelfs plat liggende haren en haren met verschillende lengtes. Scheert 30% gladder met minder bewegingen, waardoor uw huid in perfecte conditie blijft.

ContourDetect-hoofden met 8 richtingen



Volg alle contouren van uw gezicht en hals met de ContourDetect-scheerhoofden met 8 draairichtingen. U scheert 20% meer haren af met elke beweging, met als resultaat een zeer gladde scheerbeurt.

Aquatec voor nat en droog scheren



Kies hoe u het liefst scheert. Met de Aquatec Wet & Dry-afdichting kunt u kiezen voor een snelle en comfortabele droge scheerbeurt. Of u kunt nat scheren, met gel of schuim, zelfs onder de douche.

SmartClean-systeem PLUS




SmartClean PLUS reinigt, smeert en laadt uw scheerapparaat op met één druk op de knop voor optimale prestaties, elke dag weer.

SmartClick-baardstyler



Creëer een nieuwe look met het SmartClick-baardstylerhulpstuk. Kies uit 5 lengte-instellingen om allerlei looks te creëren, van een perfecte stoppelbaard tot een keurig getrimde baard. Afgeronde uiteinden en kammen zijn ontworpen om huidirritatie te voorkomen.

LED-display met 3 niveaus



Het intuïtieve display geeft relevante informatie weer voor optimale prestaties van uw scheerapparaat: - Accu- en reisvergelingsindicator met 3 niveaus -

Reinigingsindicator - Batterij bijna leeg-indicator - Indicatie voor scheerhoofd vervangen



iF DESIGN AWARD 2015

Shaver series 9000Precisie, controle en hanteerbaarheid zijn de belangrijkste functies van het 9000-scheerapparaat. Het V-track-systeem brengt de haren in de beste snijpositie voor het gladste resultaat, terwijl de volledig flexibele scheerhoofden in 8 richtingen meer haren pakken voor een glad scheerresultaat met minder bewegingen. Dankzij de Aquatec Wet & Dry-afdichting van het scheerapparaat hebt u de keuze tussen comfortabel droog scheren of verfrissend nat scheren met scheerschuim of -gel voor extra huidcomfort.



asimpleswitch.com

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen kosten, energieverbruik en CO₂-uitstoot worden verminderd. Hoe? Deze producten bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in een of meer van de Green Focal Areas van Philips: Energieverbruik, Verpakking, Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en Levensduur.

Specificaties

Scheerresultaten

SkinComfort: AquaTec Wet & Dry

Contourvolgend: ContourDetect-hoofden met 8 richtingen

Scheersysteem: V-Track Precision-systeem, Super Lift & Cut-systeem

Accessoires

SmartClean PLUS: Reinigt, Droogt, Laadt op, Smeert, Reinigingscartridge (meegeleverd)

SmartClick: Baardstyler

Etui: Reisetui

Gebruiksgemak

Display: Batterij-indicator met 3 niveaus, Reinigingsindicator, Batterij bijna leeg-indicator, Indicatie voor scheerhoofden vervangen, Reisvergrendelingsindicator

Reiniging: Volledig wasbaar

Ontwerp

Kleur: Gletsjerblauw

Handvat: Ergonomische grip en gebruik

Vermogen

Batterijtype: Lithium-ion

Gebruikstijd: 50 min. / 17 scheerbeurten

Opladen: Volledig opladen in 1 uur, Snel opladen voor 1 keer scheren

Automatisch voltage: 100 - 240 V

Maximaal energieverbruik: 9 W

Energieverbruik in stand-by: 0,1 W

Service

2 jaar garantie

Vervangend scheerhoofd: Elke 2 jaar vervangen met SH90

